

Rack Réseau Mural 12U à 2 Montants, Rack Serveur 19" à Cadre Ouvert, Profondeur 12", Rack de Données Mural pour IT/AV/Panneau de Patch/Équipement IT - Écrou et Vis de Cage Inclus

N° de produit: RK12WALLO



Ce rack serveur mural à cadre ouvert fournit un espace de stockage de 12 unités, permettant ainsi d'économiser de l'espace tout en restant organisé. Ce rack peut supporter jusqu'à 90 kg.

Avec sa profondeur de 30,5 cm, ce rack réseau s'adapte parfaitement aux espaces réduits. Il est facile à assembler et comporte des trous de montage espacés de 40 cm. Il peut ainsi être installé à presque tous les murs, en se référant à l'espacement d'ancrage de cadre mural classique. Le rack mural est livré dans un emballage à plat ce qui facilite le transport et réduit les frais d'expédition.

Vous pouvez installer le rack à cadre ouvert dans des endroits où l'espace est limité, tels que les murs de salles de serveurs, les bureaux, ou encore au-dessus d'une porte. Ainsi, vous agrandissez votre espace de travail tout en garantissant un accès facile à votre équipement.

Le cadre ouvert du rack de serveurs garantit le refroidissement passif de l'équipement. De plus, il assure un accès simplifié à votre équipement tout en facilitant sa configuration pour une productivité optimisée.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface
- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

Spécifications techniques

- **RACK RÉSEAU MURAL 12U À 2 MONTANTS** : Rack conforme à la norme EIA/ECA-310 avec une profondeur de montage de 30,3cm idéal pour l'installation d'équipements IT/audiovisuels/de données/panneaux de brassage/switchs/d'étagères dans les espaces restreints
- **ROBUSTE** : Ce rack robuste à 2 montants et à cadre ouvert permet une circulation d'air sans obstruction et est facile à installer grâce à sa conception durable en acier laminé à froid SPCC pouvant supporter jusqu'à 90 kg d'équipement
- **EXPÉDITION EFFICACE À PLAT** : Le rack IT est expédié à plat dans un emballage certifié ISTA-6 (assemblage requis) pour garantir une installation sans problème et une livraison complète et intacte; Instructions d'assemblage complètes incluses
- **MATÉRIEL INCLUS** : Le rack serveur mural à cadre ouvert à 2 montants comprend un jeu complet d'écrous carrés M6, de vis M6 et de rondelles pour monter en toute sécurité tous vos équipements dans le rack
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce rack mural 12U à cadre ouvert est soutenu pendant 5 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Assemblage facile
	Marquage U
	Fixation murale

	Profil de rail de montage	G-Shape
	Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
	Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
Performance		
	Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Construction Material	Acier
Product Measurements		
	Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]
	Largeur du produit	19.8 in [50.4 cm]
	Hauteur du produit	25.2 in [64.1 cm]
	Poids du produit	19.1 lb [8.6 kg]
	Profondeur de montage maximal	11.9 in [30.3 cm]
Informations d'emballage		
	Emballage à plat	Oui
	Longueur du Paquet	21.2 in [53.8 cm]
	Package Width	27.1 in [68.9 cm]
	Package Height	5.4 in [13.8 cm]
	Poids brut	24.2 lb [11.0 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	48 - Vis M6
		48 - Écrous cage M6

48 - Rondelles

16 - Vis de montage

2 - Rails verticaux

2 - Supports horizontaux

1 - Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis