

Väggmonterat kraftigt 12U-nätverksrack, 19-tums serverrack med öppen ram, 12-tums djupt, väggmonterat datarack för IT/AV/patchpanel/datorutrustning - korgmuttrar och skruvar ingår

Produkt ID: RK12WALLO



Frigör plats och organisera med det här öppna väggracket för 12U-lagring. Racket tål upp till 90 kilos belastning.

Nätverksracket är bara 30,5 cm djupt och perfekt för begränsade utrymmen. Racket är lättmonterat med monteringshål på 40,6 cm avstånd för att passa i stort sett alla väggramar med standardreglar. Tack vare plattförpackningen är väggracket billigt och lätt att transportera.

Montera öppningsramstället där utrymmet är begränsat, (på en serverrumsvägg, på kontoret eller över en dörröppning) för att frigöra arbetsyta och få bättre tillgång till din utrustning.

Serverracket kyler din utrustning passivt tack vare den öppna ramen. Dessutom sparar tid och underlättar den öppna ramen åtkomst och inställningar av din utrustning för maximerad produktivitet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för att installera nätverksswitchar så att de inte är i vägen eller på väggen på ett filialkontor, i en lagerbyggnad eller på en stormarknad

- Montera ljud-/videosändnings- eller distribueringskomponenter
- Perfekt för små till medelstora företag som behöver små racklösningar på olika ställen inom organisationen

Funktioner

- **VÄGGMONTERAT 12U-NÄTVERKSRACK MED 2 STOLPAR:** EIA/ECA-310-kompatibelt serverrack med öppen ram och 30,3 cm (11.9 tum) monteringsdjup är perfekt för installation av IT/AV/datautrustning, patchpaneler, switchar och hyllor i små utrymmen
- **KRAFTIG:** Detta kraftiga rack med 2 stolpar och öppen ram stöder ett obehindrat luftflöde och är lätt att installera, med en hållbar konstruktion i SPCC kallvalsat stål med stöd för upp till 90 kg utrustning
- **EFFEKTIV FRAKT MED PLATT PAKET:** IT-racket levereras platt förpackat med ISTA-6-certifierad förpackning (montering krävs) för att säkerställa problemfria installationer med komplett och oskadad leverans. Omfattande monteringsanvisningar ingår
- **HÅRDVARA INGÅR:** Det väggmonterade serverracket med 2 stolpar och öppen ram innehåller en komplett uppsättning M6-korgmuttrar, M6-skruvar och brickor för säker montering av all din utrustning i racket
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Detta väggmonterade 12U-racket med öppen ram är konstruerat och byggt för professionella IT-experters och har en 5 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	12U
Specialfunktioner	Enkel montering
	U-markeringar
	Kan monteras på väggen
Profil monteringskenor	G-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder		EIA/ECA-310-E
Prestanda		
	Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
Utseende		
	Färg	Svart
	Construction Material	Stål
Product Measurements		
	Produktlängd	12.0 in [30.5 cm]
	Produktbredd	19.8 in [50.4 cm]
	Produkthöjd	25.2 in [64.1 cm]
	Produktvikt	19.1 lb [8.6 kg]
	Maximalt monteringsdjup	11.9 in [30.3 cm]
Förpackning		
	Platt paket (montering krävs)	Ja
	Paketets längd	21.2 in [53.8 cm]
	Package Width	27.1 in [68.9 cm]
	Paketets höjd	5.4 in [13.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	24.2 lb [11.0 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	48 - M6 skruvar
		48 - M6 korgmuttrar
		48 - Brickor
		16 - monteringsskruvar
		2 - vertikala skenor

2 - horisontella fästen

1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.