

## Rack de Servidores Abierto de 12U de Pared - de 19 Pulgadas - de 2 Columnas - de Profundidad Ajustable - para Equipo de Redes - AV - de Servicio Pesado

ID del Producto: RK12WALLOA



Este rack para servidores de marco abierto montaje en pared proporciona 12U de almacenamiento, ayudándole a ahorrar espacio y a mantenerse organizado. El bastidor para equipos cuenta con una profundidad ajustable y puede soportar un total de hasta 90 kg (198 lb).

Con una profundidad ajustable de hasta 30,5 cm (12 pulg.), este rack de red es perfecto para espacios reducidos. Es fácil de montar y cuenta con orificios de montaje en pared con una separación de 12 y 16 pulgadas, lo que lo hace adecuado para su montaje en casi cualquier pared, basándose en los estándares norteamericanos de espaciado de montantes. El estante de montaje en pared viene en un paquete plano, lo que facilita su transporte y le ahorra dinero en el envío.

El bastidor de marco abierto se ajusta de 30,5 a 50,8 cm (12 a 20 pulg.) para acomodar dispositivos de datos, redes y telecomunicaciones de mayor tamaño. La profundidad por encima de la media también le ofrece la opción de montar estantes y otros accesorios.

Cuando el espacio es limitado, puede montar el bastidor de marco abierto en la pared de una sala de servidores, en una oficina o encima de una puerta, para ampliar su espacio de trabajo y asegurarse de que su equipo es de fácil acceso.

El diseño de bastidor abierto del rack garantiza una refrigeración pasiva para su equipo montado en rack. Además, el bastidor abierto proporciona un fácil acceso a sus equipos y facilita la configuración de los dispositivos montados, lo que le ahorra tiempo.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Perfecto para instalar conmutadores de red fuera del paso y en lo alto de una pared en una sucursal, almacén o supertienda
- Instale componentes de transmisión o distribución de audio/vídeo
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de bastidores pequeños dispersos por toda la organización

## Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Este rack de marco abierto de 2 columnas 12U y 19" cumple con EIA/ECA-310 - Profundidad de montaje ajustable (12-20in / 30,5-50,8cm) - Ideal para equipos AV / Audio, servidores, conmutadores, paneles de parcheo y PDUs
- **RESISTENTE:** Cuenta con un carril vertical fabricado en acero laminado en frío SPCC y una capacidad de peso de hasta 90kg - Su diseño permite un flujo de aire sin obstrucciones para ayudar a mantener su equipo fresco y es fácil de instalar
- **ENVÍO EFICAZ EN PAQUETE PLANO:** El rack se envía en paquete plano con embalaje certificado ISTA-6 (requiere montaje) para garantizar una instalación sin problemas con una entrega completa y sin daños - Instrucciones de montaje completas incluidas
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack abierto para servidores de montaje en pared incluye un juego completo de tuercas cuadradas M6, tornillos M6 y arandelas de plástico para instalar de forma segura todos sus equipos
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este rack de red mural 12U está respaldado durante 5 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	12U

Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Ensamblaje Sencillo
	Marcas de U
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

---

Rendimiento

Capacidad de Carga	198.4 lb [90 kg]
--------------------	------------------

---

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	20.0 in [50.8 cm]
Ancho del Producto	19.8 in [50.4 cm]
Altura del Producto	25.2 in [64.1 cm]
Peso del Producto	32.2 lb [14.6 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	20.0 in [50.8 cm]

---

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	21.2 in [53.8 cm]

Ancho de la Caja 27.1 in [68.8 cm]

Altura de la Caja 5.5 in [13.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 37.1 lb [16.8 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 2 - Carriles Verticales  
2 - Soportes Horizontales Delanteros  
2 - Soportes Horizontales Traseros  
48 - Tuercas Jaula M6  
48 - Tornillos M6  
48 - Arandelas de Plástico  
16 - Tornillos de Montaje  
24 - Arandelas Planas  
24 - Tuercas  
1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty 5 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.