


Rack Réseau Mural 12U à 2 Montants, Rack Serveur 19" à Cadre Ouvert avec Profondeur Ajustable, Rack de Données Mural pour IT/AV/Panneau de Patch/Équipement IT - Écrous et Vis de Fixation Inclus

Nº de produit: RK12WALLOA



Ce rack serveur mural à cadre ouvert fournit un espace de stockage de 12 unités, vous aidant ainsi à économiser de l'espace tout en restant organisé. Ce rack possède une profondeur réglable et peut supporter jusqu'à 90 kg.

Grâce à sa profondeur réglable, ce rack réseau s'adapte parfaitement aux espaces réduits. Il est facile à assembler et comporte des trous de montage espacés de 30 à 40 cm. Il peut ainsi être installé à presque tous les murs, en se référant à l'espacement d'ancrage de cadre mural respectant la norme en Amérique du Nord. Le rack mural est livré dans un emballage à plat ce qui facilite le transport et diminue les frais d'expédition.

Il est possible d'ajuster la profondeur du rack à cadre ouvert de 30,5 à 50,8 cm pour accueillir des appareils de télécommunication, réseau et de données plus encombrants. La profondeur supérieure à la moyenne vous offre également la possibilité d'installer des étagères et d'autres accessoires.

Lorsque l'espace est limité, vous pouvez installer le rack à cadre ouvert sur le mur d'une salle de serveurs, d'un bureau, ou encore au-dessus d'une porte. Ainsi, vous agrandissez votre espace de travail tout en garantissant un accès facile à votre équipement.

Le cadre ouvert du rack assure le refroidissement passif des équipements qu'il contient. De plus, il assure un accès simplifié à votre équipement tout en facilitant la configuration des appareils qu'il contient, ce qui vous permet de gagner du temps.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface
- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

Spécifications techniques

- **PROFONDEUR ADJUSTABLE** : Ce rack réseau 12U 19" à 2 montants est conforme à la norme EIA/ECA-310 et a une profondeur ajustable (30,5-50,8cm); Le rack de données est idéal pour les équipements AV/Audio/IT/serveurs/switchs/panneaux de brassage/PDU
- **RÉSISTANT** : Le rack est doté d'un rail en acier laminé à froid SPCC de 2,0mm et d'une capacité de 90kg max; Sa conception permet une circulation d'air pour aider à garder votre équipement au frais et est facile à installer grâce à l'accès aux côtés
- **LIVRAISON EFFICACE EN PAQUETS PLATS** : Le rack est expédié à plat avec un emballage certifié ISTA-6 (assemblage requis) pour garantir une installation sans problème avec une livraison complète et non endommagée; Instructions d'assemblage complètes incluses
- **MATÉRIEL INCLUS** : Le rack serveur mural à montants ouverts comprend un ensemble complet d'écrous carrés M6, de vis M6 et de rondelles en plastique pour monter en toute sécurité tous vos équipements dans le rack
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce rack réseau mural 12U est soutenu pendant 5 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	12U

Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Assemblage facile
	Marquage U
	Fixation murale
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	20.0 in [50.8 cm]
Largeur du produit	19.8 in [50.4 cm]
Hauteur du produit	25.2 in [64.1 cm]
Poids du produit	32.2 lb [14.6 kg]
Profondeur de montage maximal	20.0 in [50.8 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Oui
Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	21.2 in [53.8 cm]

Largeur du Colis 27.1 in [68.8 cm]

Hauteur du Paquet 5.5 in [13.9 cm]

Poids brut 37.1 lb [16.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Rails verticaux

2 - Supports horizontaux avant

2 - Supports horizontaux arrière

48 - Écrous cage M6

48 - Vis M6

48 - Rondelles de plastique

16 - Vis de montage

24 - Rondelles plates

24 - Boulons

1 - Manuel d'utilisation

Informations de garantie

Warranty 5 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis