

2 Post 12U Heavy-Duty Wandmonteerbare Server Rack, 19" Open Frame Network Rack met Verstelbare Diepte, Data Rack voor IT/AV/Patchpaneel/Computer Apparatuur, Incl Kooimoeren en Schroeven

Productcode: RK12WALLOA



Dit open-frame wandmonteerbaar server rack biedt 12U opslag, waardoor u ruimte kunt besparen en georganiseerd kunt blijven. Het apparaat rack heeft een verstelbare diepte en is geschikt voor een gewicht tot 90 kg.

Met de instelbare diepte tot maar liefst 30,5 cm is dit netwerk rack perfect voor kleinere ruimtes. Het kan eenvoudig in elkaar worden gezet en, omdat de montagegaten 30,5 en 40,6 cm van elkaar zijn aangebracht, is het geschikt voor montage op bijna elke wand, in overeenstemming met Noord-Amerikaanse standaard afstanden voor wandsteunbalken. Het wandmonteerbare rack wordt in een plat pakket geleverd, waardoor het gemakkelijk kan worden getransporteerd en u verzendkosten bespaart.

Het open-frame rack kan tussen 30,5 en 50,8 cm worden ingesteld voor grotere data-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur. De meer dan gemiddelde diepte biedt u ook de optie om schappen en andere accessoires te monteren.

Bij beperkte ruimte kunt u het open-frame rack aan een muur in de serverruimte, in een kantoor of boven een deur monteren, om uw werkplek uit te breiden en ervoor te zorgen dat de apparatuur gemakkelijk toegankelijk is.

Het open-frame design van het rack zorgt voor passieve koeling van uw rackgemonteerde apparatuur. Bovendien biedt het open frame eenvoudig toegang tot uw apparatuur en vergemakkelijkt de configuratie van de gemonteerde apparaten, waardoor u tijd bespaart.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.
- Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

Eigenschappen

- **VERSTELBARE DIEPTE:** Deze 2-post 12U 19 inch open frame netwerk rack is EIA/ECA-310 compliant en heeft een verstelbare diepte (30,5-50,8cm); Data rack is ideaal voor AV / Audio / IT / computer apparatuur, servers, switches, patchpanelen en PDUs
- **HEAVY DUTY:** Het Duurzaam Rack heeft een verticale rail van SPCC koudgewalst staal en een draagvermogen tot 90 kg; Ontworpen voor een onbelemmerde luchtstroom om je apparatuur koel te houden en voor een eenvoudige installatie met toegang via alle zijden
- **EFFICIËNTE FLAT-PACK VERZENDING:** IT-rack wordt geleverd in platte ISTA-6 gecertificeerde verpakking (montage vereist) die een schadevrije levering garandeert; Inclusief uitgebreide montage instructies voor probleemloze installatie
- **INCLUSIEF MONTAGEMATERIAAL:** 2 post open wandmonteerbaar netwerk rack wordt geleverd met een complete set M6 vierkante kooimoeren, M6 schroeven en sluitringen om al je apparatuur veilig in het rack te monteren
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Dit wandmonteerbaar server rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	12U

	Speciale functies	Verstelbare montagerails
		Eenvoudig monteerbaar
		U-markeringen
		wandmonteerbaar
	Montagerailprofiel	L-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties		
	Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	20.0 in [50.8 cm]
	Breedte product	19.8 in [50.4 cm]
	Hoogte product	25.2 in [64.1 cm]
	Gewicht product	32.2 lb [14.6 kg]
	Maximale montagediepte	20.0 in [50.8 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Ja
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	21.2 in [53.8 cm]
	Package Width	27.1 in [68.8 cm]

Package Height	5.5 in [13.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	37.1 lb [16.8 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	2 - verticale rails
	2 - horizontale steunen - voor
	2 - horizontale steunen - achter
	48 - M6 kooimoeren
	48 - M6 schroeven
	48 - kunststof sluitringen
	16 - montageschroeven
	24 - Platte onderleggingen
	24 - bouten
	1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	5 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.