

Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 15U con 40,6cm de Profundidad

ID del Producto: RK1520WALHM



Este armario 15U para racks de servidores o redes le permite instalar equipos compatibles con la norma EIA-310 en una pared, en una caja segura con puerta trasera abisagrada, para facilitar el acceso a su equipo. La caja tiene una profundidad ajustable de montaje de 5cm a 40,6cm, a fin de ofrecer una resistente solución de almacenamiento para su equipo de montaje en rack.

Para proporcionar estabilidad segura a su equipo más pesado, este rack tiene un diseño de montaje con 4 postes, lo cual permite una mayor capacidad de peso por U que los racks con 2 postes, hasta una capacidad total de 90kg.

Ahorre valioso espacio en el suelo gracias al montaje en pared de la caja. El diseño para montaje en pared de esta caja resulta ideal para optimizar el almacenamiento de su equipo en un aula de clases, tienda de venta minorista, sala de servidores u oficina. Este rack también incluye una bandeja 1U que ofrece una superficie estable para colocar equipos no aptos para montaje en rack o para guardar sus herramientas.

El rack para redes de montaje en pared facilita el acceso a su equipo y cableado, gracias a la bisagra trasera que aleja la caja de la pared. Al girar la caja en 180 grados tras la instalación, es posible invertir la dirección de la bisagra, de manera que la caja pueda balancearse y abrirse desde la izquierda o la derecha, como prefiera.

El armario 15U para redes incluye una puerta frontal reversible y paneles laterales extraíbles, cada uno con mecanismos de rápido desbloqueo, a fin de acceder fácilmente a su equipo. Además, cada puerta y panel del rack tiene un candado independiente, lo cual garantiza la seguridad de su equipo.

Para la sencilla gestión de cables, el rack incluye un rollo de 3 metros de sujetacables de gancho y bucle que facilitan mantener amarrados de forma ordenada, ya sea entre sí o al rack, sus cables. El material con más agarre se puede cortar a cualquier tamaño: solución práctica para los cables de cualquier equipo de montaje en rack.

Para una instalación sencilla del equipo, los carriles de montaje del rack se pueden cambiar para

utilizarlos con agujeros cuadrados y tuercas enjauladas o carriles roscados. Para una instalación sencilla del equipo, los carriles de montaje del rack se pueden cambiar para utilizarlos con agujeros cuadrados y tuercas enjauladas o carriles roscados.

Para garantizar que su equipo se mantiene en funcionamiento a una temperatura óptima, el armario/rack para servidores permite el enfriamiento pasivo. Tiene puertas con malla y paneles superior e inferior con aberturas de ventilación que facilitan la máxima circulación del aire.

Para un montaje sencillo y resistente, los agujeros de montaje del rack están situados a 40,64cm entre sí, a fin de poder fijarlo de forma segura a una pared mediante tacos.

El modelo RK1520WALHM está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Instale al ras en una pared su equipo de servidores y redes, en espacios estrechos, como mostradores de tiendas de productos tecnológicos o talleres de reparación
- Instale el rack en su entorno de pequeña oficina, donde no haya espacio para un rack de tamaño grande
- Organice sus cables o equipo en el armario de la red, de los cables, área de operaciones o del cuadro de distribución intermedio (IDF)

Características

- Ahorre espacio mediante el montaje en pared de sus servidores o equipo de redes
- Acceso sencillo gracias a las puertas abisagradas del armario
- Asegure su equipo esencial con una caja con seguro (candado)
- Instale fácilmente su equipo gracias a los carriles de montaje ajustable
- Obtenga la máxima compatibilidad cambiando los carriles de montaje entre los agujeros para tuercas enjauladas o los agujeros 12-24 roscados

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared Sí



Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	15U
Características Especiales	<p>Carriles de montaje ajustables</p> <p>Gestor de cables integrado</p> <p>Lengüeta(s) para conexión a tierra</p> <p>Se envía totalmente ensamblado</p> <p>Marcas de U</p> <p>Montaje en Pared</p>
Perfil para carriles de montaje	En L
Opciones de enfriamiento	Cuatro ventiladores opcionales: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	<p>Cuadrado (para tuerca enjaulada)</p> <p>Agujero roscado</p>
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	198.9 lb [90 kg]
--------------------	------------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
------	---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero
Características de la	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible

puerta delantera	y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Malla de Acero
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Tipo de Puerta Trasera	Acero
Características de la puerta trasera	Candado de seguridad con llave

Medidas del Producto

Ancho Interno	23.5 in [59.6 cm]
Profundidad Interna	21.5 in [54.7 cm]
Longitud del Producto	21.8 in [55.3 cm]
Ancho del Producto	24.0 in [61.0 cm]
Altura del Producto	30.4 in [77.2 cm]
Peso del Producto	87.5 lb [39.6 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	16.1 in [41 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	2.4 in [60 mm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	26.6 in [67.5 cm]
Ancho de la Caja	25.0 in [63.5 cm]
Altura de la Caja	33.7 in [85.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	185.6 lb [84.0 kg]

Contenido de la Caja



Incluido en la Caja	caja-para-montaje-en-pared
	bandeja 1U
	gancho y bucle de 3m
	tuercas enjauladas 12-24
	tornillos 12-24
	llaves de la puerta
	llaves para el panel lateral
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

