

15U 19" Wandmonteerbaar Netwerk Cabinet, Diepte 40cm (16"), Afsluitbaar IT Rack voor Netwerk Switch/Apparatuur, Geventileerd Data Rack met Schap & Zijpanelen, Voorgemonteerd

Productcode: RK1520WALHM



Met deze 15U server- of netwerk rack kast kunt u uw EIA-310 conforme apparatuur aan de wand bevestigen, in een veilige behuizing met een scharnierdeur aan de achterkant voor eenvoudige toegang tot uw apparatuur. De behuizing heeft een verstelbare montagediepte van 5 tot 40,6 cm voor een robuuste opslagoplossing voor uw rackgemonteerde apparatuur.

Voor een goede stabiliteit van uw zwaarste apparatuur ondersteunt dit rack met 4 montagestijlen een hoger gewicht per U dan racks met 2 stijlen, met een totale maximale belasting van 90 kg.

Bespaar waardevolle vloer ruimte door de behuizing aan de wand te monteren. Door het wandmontagedesign is deze behuizing de ideale oplossing voor de optimale opslag van uw apparatuur in uw klaslokaal, winkel, serverruimte of kantoor. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het opbergen van uw gereedschap.

Het wandmonteerbare netwerk rack vereenvoudigt toegang tot uw apparatuur en kabels gemakkelijk, dankzij een scharnier aan de achterkant waardoor de behuizing van de wand kan worden gedraaid. Door de behuizing 180° gedraaid te installeren, kunt u de draairichting van het scharnier omkeren zodat de behuizing van links of rechts, afhankelijk van uw voorkeur, kan worden geopend.

De 15U netwerkkast heeft een uitneembare en omkeerbare deur aan de voorkant en uitneembare zijpanelen, elk met een snelontgrendelingsmechanisme, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw apparatuur. Bovendien kan elke deur en elk paneel van dit rack apart worden afgesloten, waardoor uw apparatuur goed is beveiligd.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van

alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Deze server rack behuizing heeft een sterke stalen constructie, met afsluitbare deuren op alle ingangen. Voor probleemloze installatie van apparatuur kunnen de montagerails van het rack worden gewisseld voor gebruik met vierkante gaten en kooimoeren, of getapte rails.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur, stimuleert het/de server rack/kast passieve koeling. Hij is voorzien van deuren van geperforeerde platen en ventilerende boven- en onderpanelen voor een maximale luchtstroom.

Voor een eenvoudige en stevige montage bevinden de montagegaten van het rack zich op een onderlinge afstand van 40 cm, zodat u deze stevig kunt bevestigen aan de wandsteunbalken.

De RK1520WALHM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer uw server of netwerkapparatuur strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie-opslagplaatsen of reparatiecentra
- Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt
- Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Eigenschappen

- **EENVOUDIGE EN VEILIGE TOEGANG:** Wandmonteerbaar netwerk cabinet met 180° scharnierend ontwerp biedt gemakkelijke afsluitbare toegang tot de achterkant van de geïnstalleerde apparaten. Deze flexibele behuizing heeft ook verwijderbare deuren en zijpanelen.
- **ACCESSOIRES INBEGREPEN:** IT Data Rack wordt geleverd met een complete set accessoires: een schap (CABSHELFV1U), een rol klittenband, 50 kooimoeren en schroeven en 2 paar sleutels voor de voor- en zijpanelen
- **ROBUUSTE CONSTRUCTIE:** 15U 19" EIA/ECA-310-E gesloten design, Capaciteit 91kg, 53,5cm (21") diep met een max. 40,6cm (16") inbouwdiepte, verwijderbare zijkanten, vergrendelbare omkeerbare deur, dubbele kabeldoorvoer bovenaan, optionele ventilatoren

- **PRE-ASSEMBLED:** deze rack wordt volledig voorgemonteerd geleverd voor een snelle "out of the box" installatie; inclusief gereedschap waarmee u snel en eenvoudig servers, computers of andere apparatuur kan installeren
- **ONTWORPEN VOOR EFFICIËNTE KOELING:** Deze geventileerde netwerk rack heeft een deur en zijpanelen gemaakt van stevig gaas voor een optimale airflow en ondersteunt actieve koeling met maximaal vier optionele 120 mm ventilators (ACFANKIT12)

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	15U
Speciale functies	Verstelbare montagerails Geïntegreerd kabelbeheer Aardingslip(pen) Volledig gemonteerd geleverd U-markeringen wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Vier optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer) Schroefdraadgat
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Speciale opmerkingen / vereisten



Notitie Inclusief CABSHELFV1U en 2 sleutelsets

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staalgaas
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staalgaas
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staal
Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel

Product Measurements

Interne breedte	23.5 in [59.6 cm]
Interne diepte	21.5 in [54.7 cm]
Lengte product	21.8 in [55.3 cm]
Breedte product	24.0 in [61.0 cm]
Hoogte product	30.4 in [77.2 cm]
Gewicht product	87.5 lb [39.6 kg]
Maximale montagediepte	16.1 in [41 cm]
Minimale montagediepte	2.4 in [6 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	26.6 in [67.5 cm]
Package Width	25.0 in [63.5 cm]



Package Height 33.7 in [85.5 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 185.6 lb [84.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - aan de wand te monteren behuizing
- 1 - 1U schap
- 1 - 3m klittenband
- 62 - 12-24 kooimoeren
- 62 - 12-24 schroeven
- 2 - sleutels deur
- 2 - sleutels zijpaneel
- 1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

