

15U väggmonterat serverrackskåp - 16 tum (40,6 cm) djupt - gångjärnsupphängning

Produkt ID: RK1520WALHM



Med 15U-servern eller nätverkshyllskåpet kan du montera din EIA-310-kompatibla utrustning på väggen i en säker inhängnad med gångjärnsbakdörr för enkel åtkomst till din utrustning. Inhängnaden har ett justerbart monteringsdjup från 5 till 40,6 cm för att garantera en säker förvaringslösning för din hyllmonterade utrustning.

För säker och stadig montering av tung utrustning har den här hyllan 4 stolpar för stöd av större vikt per U än hyllor med 2 stolpar med stöd för en sammanlagd vikt av upp till 90 kg.

Spara värdefull golvyta med en väggmonterad inhängnad. Väggmonteringen är idealisk för att spara utrymme i klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Hyllan innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är hyllmonterbar på eller för förvaring av dina verktyg.

Den väggmonterade nätverkshyllan underlättar åtkomst till utrustning och kablar och är upphängt med gångjärn baktill för att inhängnaden ska kunna svängas ut från väggen. Genom att vända skåpet 180 grader vid installationen kan du vända på gångjärnets riktning så att skåpet svänger ut från vänster eller höger efter behov.

15U-nätverksskåpet har en borttagningsbar och vändbar främre dörr och borttagningsbara sidopaneler med lås- och snabbutlösningsmekanismer för enkel åtkomst till din utrustning. Varje dörr och panel på denna hylla har dessutom oberoende lås som garanterar utrustningens säkerhet.

För problemfri kabelhantering har denna hylla en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller binda fast dem på hyllan. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all hyllmonterad utrustning.

Inhängnaden med serverhyllan har en robust stålkonstruktion, med låsbara dörrar vid alla ingångar. För problemfri installation av utrustning kan hyllans monteringskenor ändras för användning med fyrkantiga hål och korgmuttrar eller gängade skenor.

Serverhyllan/-skåpet ger passiv kylning för att försäkra att utrustningen körs vid optimal temperatur. Gallerdörrarna och de ventilerade över- och underpanelerna garanterar maximalt luftflöde.

Enkel och säker väggmontering med väggreglar tack vare hyllans monteringshål som är placerade 40 cm isär.

RK1520WALHM täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Vägghäng din server eller nätverksutrustning på väggen i begränsade utrymmen såsom skyltfönster i teknikbutiker eller reparationscenter
- Installera på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek
- Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Funktioner

- Spara plats genom väggmontering av dina servrar eller nätverksutrustning
- Problemfri åtkomst med gångjärnsupphängt skåp.
- Säkra din viktiga utrustning med ett låsbart skåp
- Maximal anpassning genom att växla monteringsckenorna mellan fyrkantiga korgmutterhål eller gängade 12-24-hål
- Lätt installation av utrustningen med justerbara monteringsckenor

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Vägghängbar	Ja
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Inneslutet skåp
U-höjd	15U

Specialfunktioner	<p>Justerbara monteringsrännor</p> <p>Inbyggd kabelhantering</p> <p>Jordningsklack(ar)</p> <p>U-markeringar</p> <p>Kan monteras på väggen</p> <p>Ships Fully Assembled</p>
Profil monteringsckenor	L-Shape
Kylningsalternativ	Fyra tillvalsfläktar: 120 mm
Mounting Hole Types	<p>Kvadrat (för burmutter)</p> <p>Gångat hål</p>
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar
------	---

Utseende

Färg	Svart
Främre dörr	Stålnät
Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
Sidopaneler	Stålnät
Sidopanelfunktioner	Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Bakre dörr	Stål
Bakre dörrfunktioner	Säkert nyckellås

Product



Measurements

Inre bredd	23.5 in [59.6 cm]
Inre djup	21.5 in [54.7 cm]
Produktlängd	21.8 in [55.3 cm]
Produktbredd	24.0 in [61.0 cm]
Produkt höjd	30.4 in [77.2 cm]
Produktvikt	87.5 lb [39.6 kg]
Maximalt monteringsdjup	16.1 in [41 cm]
Minsta monteringsdjup	2.4 in [60 mm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Nej
Package Length	26.6 in [67.5 cm]
Package Width	25.0 in [63.5 cm]
Package Height	33.7 in [85.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	185.6 lb [84.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	väggmonteringsinfattning
	1U hylla
	3 m, krok och ögla
	12-24 korgmuttrar
	12-24 skruvar
	dörrnycklar
	nycklar till sidopanel

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

