

Armadio Rack 19" 15U su Ruote a 4 Montanti, Server Rack 19 pollici Mobile con pannelli laterali romovibili e serratura. Rack Dati con Profondità Regolabile per apparecchiature informatiche / AV / IT

ID prodotto: RK1536BKF



Questo armadietto rack per server 15U offre ampio spazio in un design elegante e protetto per l'installazione di dispositivi da 19" standard conformi alla specifica EIA-310 montabili su rack, come i server Dell, HP e IBM, e di altre apparecchiature di telecomunicazione, A/V e IT.

Questo rack per server a ribalta è stato progettato con diverse funzioni che consentono di incorporare facilmente numerose apparecchiature. Le guide sono facilmente regolabili fino a una profondità di 813 mm .

Questo rack è dotato di un'elegante finestra in vetro sullo sportello anteriore che garantisce protezione e massima visibilità delle apparecchiature. Il rack per server con sportello in vetro è dotato anche di pannelli laterali rimovibili con blocco indipendente con meccanismi di rilascio rapido che consentono di accedere facilmente alle apparecchiature di rete.

Il rack per server montato su rotelle consente di accedere facilmente all'apparecchiatura installata nella parte posteriore e può essere spostato facilmente all'interno dell'ufficio o della sala server. Quando il box esterno dell'apparecchiatura di rete si trova nella posizione desiderata, può essere fissato utilizzando i piedini di livellamento in dotazione nelle applicazioni a pavimento.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per server montabili su rack, switch KVM, dispositivi di rete e console per armadietti
- La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione con spazio limitato e attrezzature montabili in cui è necessaria la sicurezza
- Sala per l'editing di contenuti audio/video, apparecchiature montabili su rack per trasmissioni in sale di registrazione o studi televisivi, sala per l'editing di contenuti audio/video, apparecchiature montabili su rack per trasmissioni in sale di registrazione o studi televisivi

Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** armadietto rack per server 4 montanti 15U 19" con 4 guide verticali e profondità di montaggio regolabile da 14,4 cm a 83,8 cm. Rack dati compatibile con vari server/switch/patch panel, apparecchiature IT, A/V
- **SPEDIZIONE E MONTAGGIO FACILI:** l'armadio rack dati 15U viene spedito compatto, con imballaggio piatto per evitare danni e facilitare l'installazione. Include ruote e piedini di livellamento per maggiore stabilità. Il rack ha un'altezza di soli 73,4 cm
- **DESIGN E VENTILAZIONE:** La porta e pannelli laterali traforati e la parte superiore ventilata garantiscono il flusso d'aria per la ventilazione naturale. Armadio Rack 19 pollici a mezza altezza con capacità di carico di 800 kg, conforme a EIA/ECA-310-E
- **HARDWARE INCLUSO:** Il rack di rete su ruote include hardware di montaggio: 20 dadi/viti a gabbia M6, rondelle a testa svasata in PVC, Chiavi per le porte anteriori/posteriori e per i pannelli laterali, 2x chiavi a brugola, rotelle e piedini di livellamento
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo armadio rack 15U è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	15U

Funzioni speciali	Rotelle (incluse)
	Installazione semplice
	Perni di messa a terra
	Piedini di livellamento
	Marcature per unità rack
	Guide di montaggio regolabili
Profilo guida di montaggio	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Prestazioni	
Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]
Caratteristiche fisiche	
Colore	Nero
Tipo sportello anteriore	Acciaio con finestra in vetro
Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Tipo pannello laterale	Acciaio
Caratteristiche dei pannelli laterali	Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali rimovibili
Tipo sportello posteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello sportello posteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore reversibile e rimovibile

Product
Measurements

Larghezza interna	23.5 in [59.6 cm]
Profondità interna	39.1 in [99.2 cm]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	23.6 in [60.0 cm]
Altezza prodotto	31.4 in [79.6 cm]
Peso prodotto	119.1 lb [54.0 kg]
Profondità di montaggio massima	33.0 in [83.8 cm]
Profondità di montaggio minima	5.7 in [14.4 cm]
Altezza con ruote orientabili	33.9 in [86.1 cm]

Informazioni
confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Lunghezza Confezione	34.8 in [88.4 cm]
Larghezza del Pacco	3.5 ft [1.1 m]
Altezza del Pacco	12.9 in [32.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	138.0 lb [62.6 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	2 - Pannello laterale e telaio
	4 - Barre superiori e inferiori
	1 - Pannello superiore
	2 - Pannello inferiore con fessura per la gestione dei cavi

- 1 - Pannello inferiore (solido)
- 1 - Sportello anteriore
- 1 - Sportello posteriore
- 8 - Protezioni angolari in plastica
- 8 - Vite esagonale M8-20
- 8 - Rondella elastica M8
- 8 - Viti a testa piatta M4-10
- 4 - Vite esagonale M6-12
- 6 - Vite M5-12
- 1 - Chiave a brugola M6
- 1 - Chiave a brugola M8
- 24 - Viti a croce Phillips M6-12
- 24 - Dadi in gabbia M6
- 24 - Rondelle M6 a foro svasato in plastica
- 2 - Ruota
- 2 - Ruota con freno
- 16 - Bullone a croce Phillips M6-10
- 4 - Piedini di livellamento
- 2 - Chiave sportello
- 2 - Chiave pannello laterale
- 2 - Perno della cerniera dello sportello
- 1 - Cacciavite Phillips

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

