

4 Post 15U Netwerkkast, Vergrendelbare 19" Patchkast voor Computer / AV / IT / Data Apparatuur, Server Rack voor Bureau/Thuis met Wielen & Verstelbare Montagerails

Productcode: RK1536BKF



Deze 15U server rack kast biedt voldoende opbergruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van EIA-310 conform, 19 inch rackmonteerbare apparaten zoals Dell, HP en IBM servers samen met telecommunicatie-, A/V- en IT-apparatuur.

Dit 'knock down' server rack is uitgerust met diverse functies waarmee u eenvoudig voldoende apparatuur kunt opbergen. Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden aangepast tot 813 mm.

Om te zorgen dat uw apparatuur altijd zichtbaar blijft, en deze toch veilig is opgeborgen, heeft dit rack een stijlvolle glazen ruit in de voordeur. Het server rack met glazen deur heeft ook uitneembare zijpanelen met onafhankelijke sluitingen met een snelontgrendelingsmechanisme zodat u eenvoudig toegang heeft tot uw netwerkapparatuur.

Het server rack met wielen garandeert probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde apparatuur en kan eenvoudig in uw kantoor of serverruimte worden verplaatst. Nadat de netwerkapparatuurbehuizing eenmaal op de gewenste plaats staat, kunt u het rack stabiliseren met de geïntegreerde stelvoeten op de vloer staande toepassingen.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor rackmonteerbare servers, KVM switches, netwerkkaparaatuuur en kastconsoles
- Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en montage-apparaatuuur waar beveiliging nodig is
- Rackmonteerbare apparaatuuur voor audio/video-editingruimtes, radio- of televisiestations

Eigenschappen

- **VERSTELBARE DIEPTE:** 4 Post 15U 19" serverkast met 4 verticale rails en instelbare inbouwdiepte van 14,4cm tot 83,8cm; IT-rack is geschikt voor diverse servers / switches / data / video / AV en andere IT-netwerkkaparaatuuur
- **EENVOUDIGE VERZENDING EN MONTAGE:** DE 15U netwerkkast wordt compact en plat verpakt geleverd om schade te voorkomen en de installatie te vergemakkelijken; Inclusief wielen en stelvoeten voor meer stabiliteit; Patchkast is slechts 86,1 cm hoog
- **DESIGN EN VENTILATIE:** Halfhoge serverkast met vergrendelbare en verwijderbare gaasdeuren en zijpanelen; Geventileerde bovenkant voor betere luchtstroom; 4-post 19" rack met 800kg draagvermogen (stationair); Netwerkkast is EIA/ECA-310-E compliant
- **INCLUSIEF MONTAGEMATERIAAL:** Mobiel server rack wordt geleverd met 20 M6 kooimoeren/schroeven en PVC sluitringen, 3,1 m haak- en lus klittenband, sleutels voor-/achterdeuren en zijpanelen, 2x Inbussleutel; Rack montagemateriaal, wielen en stelvoeten
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze 15U serverkast werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	15U

Speciale functies	Zwenkwielen (meegeleverd)	
	Eenvoudig monteerbaar	
	Aardingslip(pen)	
	Stelpoten	
	U-markeringen	
	Verstelbare montagerails	
	Montagerailprofiel	G-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)	
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E	
Prestaties	Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
	Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type voordeur	Staal met glazen raam
	Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
	Type zijpaneel	Staal
	Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
	Type achterdeur	Staalgaas
	Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde
Product Measurements	Interne breedte	23.5 in [59.6 cm]

Interne diepte	39.1 in [99.2 cm]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
Hoogte product	31.4 in [79.6 cm]
Gewicht product	119.1 lb [54.0 kg]
Maximale montagediepte	33.0 in [83.8 cm]
Minimale montagediepte	5.7 in [14.4 cm]
Hoogte met wielen	33.9 in [86.1 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Lengte Verpakking	34.8 in [88.4 cm]
Package Width	3.5 ft [1.1 m]
Package Height	12.9 in [32.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	138.0 lb [62.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 - Zijpaneel en frame 4 - Bovenste en onderste balken 1 - Bovenpaneel 2 - Onderpaneel met kabelmanagementsleuf 1 - Onderpaneel (robuust) 1 - Voordeur 1 - Achterdeur
-------------	--

- 8 - Plastic hoekdoppen
- 8 - M8-20 zeskantschroef
- 8 - M8 veerring
- 8 - M4-10 platkopschroef
- 4 - M6-12 zeskantschroef
- 6 - M5-12 schroef
- 1 - M6 inbussleutel
- 1 - M8 inbussleutel
- 24 - M6-12 kruiskopschroeven
- 24 - M6 kooimoeren
- 24 - M6 ronde kunststof onderleggingen
- 2 - Zwenkwiel
- 2 - Zwenkwiel met rem
- 16 - M6-10 kruiskopbout
- 4 - Stelpoten
- 2 - Deursleutel
- 2 - Zijpaneelsleutel
- 2 - Deurscharnierpen
- 1 - Kruiskopschroevendraaier

Garantiebepalingen

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.