

Rack de Servidores Abierto de 15U de Pared - de 19 Pulgadas - de 2 Columnas - con 12 Pulgadas de Profundidad - para Equipo de Redes - AV - Panel de Parcheo

ID del Producto: RK15WALLO



Este rack para servidores de marco abierto y montaje en pared proporciona 15U de almacenamiento, lo que le permite ahorrar espacio y mantenerse organizado. El bastidor para equipos puede soportar hasta 90 kg (198 lb).

El bastidor de red tiene una profundidad de 30,4 cm (12 pulg.), por lo que es perfecto para espacios reducidos. Es fácil de montar y cuenta con orificios de montaje con una separación de 16 pulg., lo que lo hace apto para su montaje en casi cualquier pared, basándose en la separación común entre montantes de pared. El rack de montaje en pared viene en un paquete plano que facilita su transporte y reduce sus costes en de envío.

Puede montar el rack de bastidor abierto donde el espacio sea limitado, como en la pared de una sala de servidores, oficina o encima de una puerta, para ampliar su espacio de trabajo y asegurarse de que su equipo sea de fácil acceso.

Al tener un marco abierto, el rack para servidores proporciona una refrigeración pasiva a los equipos. Además, el bastidor abierto proporciona un fácil acceso y configurabilidad a su equipo, permitiéndole maximizar la productividad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para instalar conmutadores de red fuera del paso y en lo alto de una pared en una sucursal, almacén o supertienda
- Instale componentes de transmisión o distribución de audio/vídeo
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de bastidores pequeños dispersos por toda la organización

Características

- **RACK DE RED DE MONTAJE EN PARED 15U DE 2 COLUMNAS:** El rack cumple la norma EIA/ECA-310 con una profundidad de montaje de 30,3 cm (11.9") - ideal para instalar equipos Informáticos / AV, paneles de conexiones, conmutadores y estantes en espacios reducidos
- **DE ALTA RESISTENCIA:** Este rack de servicio pesado soporta el flujo de aire sin obstrucciones y es fácil de instalar con un diseño durable fabricado en acero laminado en frío SPCC con soporte para hasta 90Kg
- **ENVÍO EFICAZ EN PAQUETE PLANO:** El rack se envía en paquete plano con embalaje certificado ISTA-6 (requiere montaje) para garantizar una instalación sin problemas con una entrega completa y sin daños - Instrucciones de montaje completas incluidas
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack para servidores de montaje en pared con bastidor abierto de 2 columnas, incluye un juego completo de tuercas jaula cuadradas M6, tornillos M6 y arandelas para montar de forma segura todos sus equipos en el rack
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este rack de montaje en pared de marco abierto 15U está respaldado durante 5 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	15U
Características Especiales	Ensamblaje Sencillo
Marcas de U	

Montaje en Pared

Perfil para carriles de En G
montaje

Tipos de Perforaciones Cuadrado (para tuerca enjaulada)
de Montaje

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 198.4 lb [90 kg]

Características
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del
Producto

Longitud del Producto 12.0 in [30.5 cm]

Ancho del Producto 19.8 in [50.4 cm]

Altura del Producto 30.5 in [77.5 cm]

Peso del Producto 21.4 lb [9.7 kg]

Profundidad Máxima de 11.9 in [30.3 cm]
Montaje

Información de la
Caja

Sin Armar (Requiere Sí
Ensamblaje)

Longitud de la Caja 21.9 in [55.5 cm]

Ancho de la Caja 32.6 in [82.8 cm]

Altura de la Caja 5.4 in [13.8 cm]

Peso (de la Caja) del 25.8 lb [11.7 kg]
Envío

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja	60 - Tornillos M6
	60 - Tuercas Jaula M6
	60 - Arandelas
	16 - Tornillos de Montaje
	2 - Carriles Verticales
	2 - Soportes Horizontales
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

