


Armadio Rack di Rete per Montaggio a Parete 15U 19" Open Frame a 2 montanti -
Quadro Rack a muro 19 pollici profondo 30cm per apparecchiature informatiche/patch
panel/dati/AV/IT con dadi e viti a gabbia

ID prodotto: RK15WALLO



Questo server rack a telaio aperto con montaggio a parete offre 15U di spazio, consentendo di mantenere l'ambiente sgombro e ben organizzato. È in grado di sostenere un peso fino a 90 kg.

Grazie alla profondità di 30,4 cm, il rack è l'ideale per gli spazi più ridotti. Oltre ad essere facile da montare, è dotato di fori posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri che lo rendono idoneo al montaggio su quasi ogni tipo di parete, in base alla comune spaziatura dei montanti. Viene fornito in un imballaggio piatto che ne semplifica il trasporto e ne riduce i costi di spedizione.

È possibile montare il rack negli ambienti in cui lo spazio è limitato, ad esempio sulla parete di una sala server, in un ufficio o sopra un vano porta, per ampliare lo spazio di lavoro e garantire un facile accesso alle apparecchiature.

Il telaio aperto favorisce il raffreddamento passivo delle apparecchiature. Consente inoltre di accedere con facilità alle apparecchiature e ne agevola la configurazione consentendo di elevare al massimo la produttività.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato
- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

Caratteristiche

- **RACK DI RETE A PARETE A 2 MONTANTI DA 15U:** Il rack per server a telaio aperto conforme a EIA/ECA-310 con profondità di montaggio di 30,3cm (11.9") è ideale per l'installazione di apparecchiature IT/Dati, pannelli patch, switch e scaffali in spazi ridotti
- **DUREVOLE:** questo rack aperto a 2 montanti per impieghi intensivi favorisce un flusso d'aria senza ostacoli ed è facile da installare, grazie a un design robusto realizzato in acciaio laminato a freddo SPCC che supporta fino a 90 kg di apparecchiature
- **SPEDIZIONE EFFICIENTE IN CONFEZIONE PIATTA:** Il rack dati viene spedito in confezione piatta con imballaggio certificato ISTA-6 (è necessario il montaggio) per garantire installazioni senza problemi e prive di danni. Istruzioni di montaggio incluse
- **HARDWARE INCLUSO:** Il rack per server a muro con telaio aperto a 2 montanti include un set completo di dadi a gabbia quadrati M6, viti M6 e rondelle per montare in modo sicuro tutte le apparecchiature nel rack
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack da parete con telaio aperto 15U è supportato per 5 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	15U
Funzioni speciali	Installazione semplice
	Marcature per unità rack
	Possibilità di montaggio a parete

	Profilo guida di montaggio	G-Shape
	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Prestazioni	Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
Product Measurements	Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
	Larghezza prodotto	19.8 in [50.4 cm]
	Altezza prodotto	30.5 in [77.5 cm]
	Peso prodotto	21.4 lb [9.7 kg]
	Profondità di montaggio massima	11.9 in [30.3 cm]
Informazioni confezione	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
	Lunghezza Confezione	21.9 in [55.5 cm]
	Larghezza del Pacco	32.6 in [82.8 cm]
	Altezza del Pacco	5.4 in [13.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	25.8 lb [11.7 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella	60 - Viti M6

confezione

60 - Dadi ingabbiati M6

60 - Guarnizioni

16 - viti di installazione

2 - guide verticali

2 - staffe orizzontali

1 - Manuale utente

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.