

Armoire Réseau Murale à 4 Montants 18U avec Étagère 1U, Armoire Serveur Murale 19" à Charnières pour Équipement IT/AV/Électronique/Ordinateur, Armoire Rack Ventilée Flexible

Nº de produit: RK1820WALHM



Cette armoire serveur 18U riche en fonctionnalités est idéale pour optimiser le stockage de l'équipement dans les centres de périphérie des armoires réseau et les magasins de technologie avec un espace limité, où il est nécessaire de recourir à un équipement montable. Elle est équipée de rails de montage réglables, de portes et de panneaux grillagés ainsi que d'options de refroidissement actif.

Vous pouvez accéder à votre équipement et au câblage à partir des quatre côtés de cette armoire de centre de données, y compris à partir de l'arrière grâce à une charnière arrière qui permet d'ouvrir le boîtier.

Ce rack d'armoire mural est construit en acier de première qualité, avec des portes avant et arrière et des panneaux latéraux verrouillables. Il est équipé d'une patte de mise à la terre pour éviter l'accumulation d'électricité statique pouvant entraîner des décharges électrostatiques, et protéger votre équipement contre les surtensions.

Ce rack offre également une protection fiable grâce à un refroidissement passif et actif. Les portes avant et les panneaux latéraux grillagés ainsi que les orifices de la partie supérieure offrent un refroidissement passif, tandis que la partie supérieure offre un support permettant d'installer des supports de ventilateur de 120 mm pour un refroidissement actif supplémentaire.

Cette armoire de salle de serveurs à 4 montants supporte jusqu'à 90 kg et sa profondeur de montage de 5 à 40,6 centimètres lui permet d'accueillir une grande variété d'équipement. Vous pouvez utiliser les rails de montage du rack soit avec des orifices à écrous cage carrés ou des orifices 12-24 perforés. Pour les équipements non montables, ce rack comprend également une étagère 1U.

Pour simplifier la gestion des câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles en les reliant entre eux ou en les fixant au rack. Le matériau auto-agrippant peut être découpé sur mesure, offrant ainsi une solution

idéale pour les câbles de tous les équipements montés en rack.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité à nos clients. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec les ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Fixez votre serveur et votre équipement réseau au mur dans les espaces exiguës comme les boutiques technologiques ou les centres de réparation
- Installez le rack dans votre environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de taille importante
- Organisez le câblage ou l'équipement dans votre armoire réseau, local technique, back-office ou répartiteur intermédiaire IDF

Spécifications techniques

- ARMOIRE RACK 18U À 4 MONTANTS : Rack mural avec profondeur de montage réglable (6,0cm à 40,6cm) est idéal pour l'installation de switchs réseau/panneaux de brassage/d'autres équipements montés en rack dans votre entrepôt/maison/bureau/magasin
- ACCÈS FACILE : La baie de données est dotée d'une conception de baie fermée/verrouillable avec charnières à 180° et d'un accès à l'arrière des appareils montés; Armoire verrouillable avec porte frontale réversible/amovible et panneaux latéraux amovibles
- CONÇUE POUR DURER : L'armoire murale 18U offre une conception à 4 montants pour un support supplémentaire de votre équipement; Construite en acier laminé à froid SPCC de haute qualité pour la solidité/durabilité avec une capacité de poids maximale de 90kg
- ENTIÈREMENT ASSEMBLÉE : L'armoire est livrée entièrement assemblée avec toutes les vis de rack et écrous à cage nécessaires au montage; Comprend une étagère et un rouleau d'attaches auto-agrippantes; L'armoire murale est conforme à la norme EIA/ECA-310-E
- CONÇU POUR LE REFROIDISSEMENT : Le boîtier ventilé est doté de portes avant et de panneaux latéraux en maille pour assurer un flux d'air frais et prendre en charge le refroidissement actif avec jusqu'à 4 ventilateurs de 120 mm en option

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	18U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Patte(s) de mise à la terre
	Livré complètement assemblé
	Marquage U
	Fixation murale avec charnières d'accès arrière
Profil de rail de montage	L-Shape
Options de refroidissement	Quatre ventilateurs en option : 120 mm
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
	Orifice fileté
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Contient CABSHELFV1U et 2 paires de clés
----------	--

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Type de porte avant	Maille d'acier
Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Type de panneau latéral	Maille d'acier
Caractéristiques du panneau latéral	Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
Type de panneau arrière	Acier
Caractéristiques de la porte arrière	Verrouillage sécurisé à clé

Product Measurements

Largeur interne	23.5 in [59.7 cm]
Profondeur interne	21.7 in [55 cm]
Longueur du produit	21.7 in [55.1 cm]
Largeur du produit	23.6 in [60.0 cm]
Hauteur du produit	35.6 in [90.4 cm]
Poids du produit	149.3 lb [67.7 kg]
Profondeur de montage maximal	16.0 in [40.6 cm]
Profondeur de montage minimale	2.4 in [6 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Longueur du Paquet	25.3 in [64.2 cm]
Largeur du Colis	23.4 in [59.4 cm]
Hauteur du Paquet	3.5 ft [1.1 m]
Poids brut	118.0 lb [53.5 kg]

Contenu du paquet

- | | |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - Boîtier mural |
| | 1 - Étagère 1U |
| | 1 - Rouleau d'attaches auto-agrippantes |
| | 75 - Écrous cage 12-24 |
| | 75 - Vis 12-24 |
| | 2 - Clés de porte |
| | 2 - Clés pour panneaux latéraux |
| | 1 - Manuel d'instruction |

Informations de garantie

Warranty	5 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

