

Armadio Rack 19" 18U a Muro - Server Rack 19 pollici a 4 montanti con cerniere - Rack Dati Ventilato con Ripiano 1U e Pannelli Laterali Rimovibili per apparecchiature dati/AV/elettroniche/informatiche

ID prodotto: RK1820WALHM



Ricco di funzionalità, questo armadietto rack per sale server da 18U è l'ideale per ottimizzare la disposizione delle apparecchiature negli armadi di rete, negli edge data center e nei negozi di prodotti hi-tech con spazio limitato in cui sia necessario il montaggio in rack. È dotato di guide di montaggio regolabili, sportelli e pannelli a rete, nonché di opzioni per il raffreddamento attivo.

È possibile accedere alle apparecchiature e ai cavi da tutti e quattro i lati di questo rack per data center, anche dal retro grazie a una cerniera posteriore che allontana il box esterno dalla parete.

Questo rack per apparecchiature con montaggio a parete è caratterizzato da una struttura in acciaio di alta qualità, con sportelli anteriori e posteriori e pannelli laterali bloccabili. Un perno di messa a terra impedisce l'accumulo di elettricità statica, che può essere causa di scariche elettrostatiche, mantenendo l'apparecchiatura protetta dalle sovratensioni.

Il rack fornisce inoltre una protezione affidabile grazie al raffreddamento sia attivo che passivo. Gli sportelli anteriori e i pannelli laterali a rete insieme alle prese d'aria nella parte superiore assicurano un raffreddamento passivo, mentre la parte superiore offre supporto per l'installazione di una ventola da 120 mm come ulteriore opzione di raffreddamento attivo.

Questo armadietto per sala server a 4 staffe presenta una capacità di carico fino a 90 kg e, grazie a una profondità di montaggio compresa tra 5 cm e 40,6 cm, può contenere un'ampia gamma di apparecchiature. Per le guide di montaggio sul rack possono essere utilizzati fori quadrati per dadi a gabbia o fori filettati 12-24. Per le apparecchiature non montabili a rack, l'armadietto include anche un ripiano 1U.

Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più semplice tenere in ordine fili e cavetti legandoli assieme o fissandoli a una struttura. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi

dimensione, avvolgendo con un minimo ingombro i cavi delle apparecchiature in rack.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai clienti. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Installazione dei server e dei dispositivi di rete a filo della parete negli ambienti dove lo spazio è limitato, come i centri di riparazione e le vetrine dei negozi di informatica ed elettronica
- Da installare nei piccoli uffici dove non trova spazio un rack di grandi dimensioni
- Possibilità di organizzare cablaggi o apparecchiature in armadi di rete, armadi di cablaggio, back office o IDF

Caratteristiche

- **ARMADIO RACK 18U A 4 MONTANTI:** Il rack per server con montaggio a parete e profondità di montaggio regolabile (6 a 40,6 cm) è ideale per l'installazione di switch di rete, pannelli patch e altre apparecchiature in magazzini, uffici, negozi e sale server
- **ACCESSO FACILE:** Il rack dati a muro con design a cerniera, richiudibile a 180°, consente un facile accesso ai dispositivi montati dal lato posteriore. L'armadio server è dotato di porta anteriore reversibile e rimovibile e di pannelli laterali rimovibili
- **STRUTTURA SOLIDA:** armadio di rete a parete 18U con design a 4 montanti per un supporto aggiuntivo delle sue apparecchiature. Costruito in acciaio laminato a freddo SPCC di alta qualità per resistenza e durata, con una capacità di carico massima di 90 kg
- **PRE-ASSEMBLATO:** L'armadio di rete basculante viene consegnato completamente assemblato con viti e dadi a gabbia per montare le apparecchiature. Il server rack include un ripiano e un rotolo di chiusura a strappo. Conforme a EIA/ECA-310-E
- **PROGETTATO PER IL RAFFREDDAMENTO:** Struttura ventilata con porta anteriore e pannelli laterali in robusto reticolato per garantire un adeguato flusso d'aria, predisposto per la ventilazione attiva con un massimo di 4 ventole da 120mm opzionali

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	18U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Perni di messa a terra Consegna con assemblaggio completo Marcature per unità rack Montabile a parete con cerniere di accesso posteriore
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Opzioni di raffreddamento	Quattro ventole opzionali: 120 mm
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia) Foro filettato
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Note/requisiti speciali

Nota	Include il prodotto CABSHELFV1U e 2 coppie di chiavi
------	--

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo sportello anteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore

sportello anteriore	reversibile e rimovibile
Tipo pannello laterale	Maglie in acciaio
Caratteristiche dei pannelli laterali	Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali rimovibili
Tipo sportello posteriore	Acciaio
Caratteristiche dello sportello posteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave

Product Measurements

Larghezza interna	23.5 in [59.7 cm]
Profondità interna	21.7 in [55 cm]
Lunghezza prodotto	21.7 in [55.1 cm]
Larghezza prodotto	23.6 in [60.0 cm]
Altezza prodotto	35.6 in [90.4 cm]
Peso prodotto	149.3 lb [67.7 kg]
Profondità di montaggio massima	16.0 in [40.6 cm]
Profondità di montaggio minima	2.4 in [6 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Lunghezza Confezione	25.3 in [64.2 cm]
Package Width	23.4 in [59.4 cm]
Package Height	3.5 ft [1.1 m]
Peso spedizione (confezione)	118.0 lb [53.5 kg]

Contenuto della

confezione

Incluso nella
confezione

1 - box esterno per il montaggio a parete

1 - ripiano da 1U

1 - rotolo di tessuto per cavi con chiusura a strappo

75 - dadi a gabbia 12-24

75 - viti 12-24

2 - chiavi porte

2 - chiavi pannello laterale

1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.