

Gabinete Rack de Pared para Servidores 18U 19" 4 Postes y Estante 1U - Rack de Servidores de Montaje en Pared con Bisagra - Rack Ventilado para Equipo de Red

ID del Producto: RK1820WALHM



Este rack para sala de servidores de 18U con numerosas funciones es ideal para optimizar el almacenamiento de equipos en gabinetes de red centros de borde y tiendas de tecnología con espacio limitado, donde se necesitan equipos montables. Cuenta con carriles de montaje ajustables, puertas y paneles de malla, así como opciones de refrigeración activa.

Puede acceder a su equipo y cableado desde los cuatro lados de este rack para centro de datos, incluida la parte posterior con una bisagra trasera que gira el gabinete separándolo de la pared.

Este rack para equipos de montaje en pared cuenta con una construcción de acero de primera calidad, con puertas delantera y trasera con cierre seguro, así como paneles laterales con cierre. Cuenta con un terminal de toma de tierra para evitar la acumulación de electricidad estática que puede dar lugar a descargas electrostáticas (ESD), manteniendo su equipo protegido de sobretensiones.

Este rack también ofrece una protección fiable gracias a la refrigeración activa y pasiva. Las puertas frontales de malla y los paneles laterales junto con las rejillas de ventilación en la parte superior ofrecen una refrigeración pasiva, mientras que la parte superior ofrece soporte de colocación para montajes de ventiladores de 120mm para una opción de refrigeración activa adicional.

Este rack para sala de servidores de 4 postes tiene una capacidad de peso de hasta 90 kg (200 lb) y con una profundidad de montaje de 2 a 16 pulgadas, puede alojar una gran variedad de equipos. Los rieles de montaje del bastidor se pueden intercambiar entre los estilos de orificio de tuerca cuadrada o de orificio roscado 12-24 roscado. Para equipos no montables, este rack también incluye un estante 1U.

Para una gestión de cables sin complicaciones, el rack incluye un rollo de 3 metros de tiras autoadherentes que facilitan mantener los cables ordenados uniéndolos entre sí o atándolos al bastidor. El tejido autoadherente se puede cortar a cualquier tamaño, lo que permite una solución envolvente para los cables de cualquier equipo de montaje en bastidor.

StarTech.com realiza pruebas exhaustivas de compatibilidad y rendimiento en todos sus productos para garantizar que cumplen o superan los estándares del sector, ofreciendo productos de alta calidad a los clientes. Nuestros asesores técnicos locales tienen una amplia experiencia en productos y trabajan directamente con los ingenieros para proporcionar asistencia a nuestros clientes tanto en la fase de preventa como en la de posventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Monte sus servidores y equipos de red a ras de la pared, en zonas con espacio limitado como tiendas de tecnología o centros de reparación
- Instale el rack en el entorno de una oficina pequeña, donde no cabe un rack de tamaño completo
- Organice el cableado o los equipos en su gabinete de red, de cableado, back office o IDF

Características

- **ARMARIO RACK 18U DE 4 POSTES:** Su profundidad de montaje ajustable (6-40.6cm) es ideal para instalar conmutadores de red, paneles de conexiones y otros equipos de montaje en rack en su almacén, hogar/oficina, almacén o sala de servidores
- **FÁCIL ACCESO:** Diseño de bastidor abatible, cerrado y bloqueable a 180° con fácil acceso a la parte posterior de los dispositivos montados - Cierre flexible con puerta frontal reversible y extraíble y paneles laterales desmontables
- **FABRICADO PARA DURAR:** Ofrece un diseño de 4 postes para un soporte adicional de su equipo - Construido en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para mayor resistencia y durabilidad con una capacidad máxima de peso de 90kg
- **TOTALMENTE MONTADO:** El armario de red abisagrado se envía totalmente montado con todos los tornillos y tuercas enjauladas necesarios para montar el equipo - Incluye un estante y un rollo de cinta de gancho y felpa - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E
- **DISEÑADO PARA LA REFRIGERACIÓN:** El rack informático ventilado tiene puertas frontales y paneles laterales de malla para proporcionar un flujo de aire fresco y admite la refrigeración activa con hasta cuatro ventiladores opcionales de 120 mm

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	18U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Se envía totalmente ensamblado
	Marcas de U
	Montable en pared con bisagras de acceso trasero
Perfil para carriles de montaje	En L
Opciones de enfriamiento	Cuatro ventiladores opcionales: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
	Agujero roscado
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	198.4 lb [90 kg]
--------------------	------------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
------	---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero

Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Malla de Acero
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Tipo de Puerta Trasera	Acero
Características de la puerta trasera	Candado de seguridad con llave

Medidas del Producto

Ancho Interno	23.5 in [59.7 cm]
Profundidad Interna	21.7 in [55 cm]
Longitud del Producto	21.7 in [55.1 cm]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	35.6 in [90.4 cm]
Peso del Producto	149.3 lb [67.7 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	16.0 in [40.6 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	2.4 in [6 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	25.3 in [64.2 cm]
Ancho de la Caja	23.4 in [59.4 cm]
Altura de la Caja	3.5 ft [1.1 m]
Peso (de la Caja) del Envío	118.0 lb [53.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - caja-para-montaje-en-pared
	1 - bandeja 1U
	1 - rollo de anclajes de gancho y bucle
	75 - tuercas enjauladas 12-24
	75 - tornillos 12-24
	2 - llaves de la puerta
	2 - llaves para el panel lateral
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.