

18U väggmonterat nätverkskopplingsskåp med gångjärnspanel

Produkt ID: RK1820WALHM



Detta funktionsrika 18U-serverrumsskåp är idealiskt för att optimera lagring av utrustning i nätverksskåp, edge centers och teknikbutiker med begränsat utrymme där det finns behov av monterbar utrustning. Den har justerbara monteringskenor, nätdörrar och paneler samt alternativ för aktiv kylning.

Du kan komma åt din utrustning och kablage från alla fyra sidor av denna datacenterhylla, inklusive baksidan med ett bakre gångjärn som svänger inneslutningen bort från väggen.

Denna väggmontering har en högkvalitativ stålkonstruktion med säkra låsbara fram- och bakdörrar samt låsbara sidopaneler. Den har en jordslinga för att förhindra uppbyggnad av statisk elektricitet som kan leda till elektrostatisk urladdning (ESD), vilket gör att din utrustning skyddas mot störningar.

Detta rack ger även tillförlitligt skydd genom både passiv och aktiv kylning. De främre nätdörrarna och sidopanelerna, tillsammans med öppningarna i de övre, erbjuder passiv kylning medan toppen erbjuder placeringsstöd för 120 mm fläktfästen för ytterligare ett aktivt kylningsalternativ.

Detta 4-facks serverrumsskåp har en viktkapacitet på upp till 90 kg. Med ett monteringsdjup från 5 till 40,6 cm kan den hålla olika typer av utrustning. Monteringskenorna på hyllan kan bytas mellan både fyrkantiga korgmutterhål eller gängade 12-24-hål. För icke-monterbar utrustning ingår även ett hyllplan på 1U.

För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller binda fast dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestanda testning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till våra kunder. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.com:s ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter

försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Vägghmontera din server eller nätverksutrustning på väggen i begränsade utrymmen såsom skyltfönster i teknikbutiker eller reparationscenter
- Installera på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek
- Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Funktioner

- 18U RACKSKÅP FYRA STOLPAR: Vägghmonterat serverrack med justerbart monteringsdjup på 6,0 cm till 40,6 cm är perfekt för installation av nätverksswitchar, patchpaneler och annan rackmonterad utrustning i ditt lager, hem/kontor, butik eller serverrum
- ENKEL ÅTKOMST: Vägghmonterat datarack med 180° gångjärn, sluten och låsbar rackdesign med enkel åtkomst till baksidan av de monterade enheterna. Flexibelt låsbart serverskåp med vändbar och avtagbar dörr på framsidan och avtagbara sidopaneler
- BYGGD FÖR ATT HÅLLA: Det vägghmonterade 18U-nätverksskåpet har en design med fyra stolpar för extra stöd för din utrustning. Tillverkat av högkvalitativt kallvalsat SPCC-stål för styrka och hållbarhet med en maximal viktkapacitet på 90 kg
- FÄRDIGMONTERAD: Svängbart nätverksskåp levereras helt monterat med alla rackskruvar och korgmuttrar som krävs för att montera din utrustning. Inkluderar ett hyllplan och en rulle kardborreband. Vägghmonterat utrustningsskåp är EIA/ECA-310-E-kompatibelt
- UTFORMAD FÖR KYLNING: Ventilerad IT-rackinneslutning med nätförsedda frontluckor och sidopaneler för passivt luftflöde och stöd för aktiv kylning med upp till fyra 120 mm fläktar (t.ex. ACFANKIT12 - endast tillgängligt i USA/CA)

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Vägghmonterbar	Ja

Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Inneslutet skåp
U-höjd	18U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
	Jordningsklack(ar)
	Ships Fully Assembled
	U-markeringar
	Kan väggmonteras med gångjärn på baksidan
Profil monteringsskenor	L-Shape
Kylningsalternativ	Fyra tillvalsfläktar: 120 mm
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
	Gångat hål
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar
------	---

Utseende

Färg	Svart
Främre dörr	Stålnät
Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
Sidopaneler	Stålnät
Sidopanelfunktioner	Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Bakre dörr	Stål
Bakre dörrfunktioner	Säkert nyckellås

Product Measurements

Inre bredd	23.5 in [59.7 cm]
Inre djup	21.7 in [55 cm]
Produktlängd	21.7 in [55.1 cm]
Produktbredd	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöjd	35.6 in [90.4 cm]
Produktvikt	149.3 lb [67.7 kg]
Maximalt monteringsdjup	16.0 in [40.6 cm]
Minsta monteringsdjup	2.4 in [6 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Nej
Paketets längd	25.3 in [64.2 cm]
Package Width	23.4 in [59.4 cm]
Paketets höjd	3.5 ft [1.1 m]
Fraktvikt (förpackning)	118.0 lb [53.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - väggmonteringsinfattning
	1 - 1U hylla
	1 - rulle med krok-och-ögla-fästanordning
	75 - 12-24 korgmuttrar
	75 - 12-24 skruvar
	2 - dörrnycklar
	2 - nycklar till sidopanel

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

5 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.