

Armario Rack para Servidores 18U 19" 4 Columnas - Rack de Servidores con Cerradura y Seguro - Rack con Ruedas y Carriles de Montaje Ajustables para Equipo de Red

ID del Producto: RK1836BKF



Este armario rack para servidores de 18U proporciona mucho espacio de almacenamiento en un armario elegante y seguro para almacenar dispositivos de montaje en rack de 19 pulgadas que cumplen con la norma EIA-310, como servidores Dell, HP e IBM, además de equipos de telecomunicaciones, audio/vídeo e informática.

Este rack de servidor desmontable ha sido diseñado con diferentes características que le permiten incorporar fácilmente gran cantidad de equipos. Con los raíles de montaje ajustables puede cambiar fácilmente la profundidad del raíl hasta 32 pulgadas (813 mm).

Para asegurarse de que tiene una visibilidad completa de su equipo mientras lo guarda de forma segura, este rack tiene una elegante ventana de cristal en la puerta frontal. El rack para servidores con puerta de cristal también cuenta con paneles laterales extraíbles con cierre independiente con mecanismos de liberación rápida que le permiten acceder fácilmente a su equipo de red .

El bastidor para servidores con ruedas garantiza un acceso sin problemas a los equipos montados en la parte trasera, al tiempo que proporciona facilidad de movilidad alrededor de su oficina o sala de servidores. Una vez que el armario para equipos de red está en la ubicación deseada, puede estabilizarlo utilizando sus patas niveladoras integradas en aplicaciones de pie.

StarTech.com realiza pruebas exhaustivas de compatibilidad y rendimiento en todos sus productos para garantizar que cumplen o superan los estándares del sector, ofreciendo productos de alta calidad a los profesionales de informática. Nuestros Asesores Técnicos locales tienen una amplia experiencia en productos y trabajan directamente con nuestros Ingenieros para proporcionar soporte a nuestros clientes tanto pre como post-venta.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para servidores de montaje en bastidor, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de armario
- Solución perfecta para talleres tecnológicos y centros de reparación con espacio limitado y equipos montables donde se requiere seguridad
- Equipo de montaje en bastidor para sala de edición de audio/vídeo, estudio de radio o televisión

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Armario rack para servidores de 4 columnas 18U de 19" con 4 carriles verticales y profundidad de montaje ajustable de 14,4 cm a 83,8 cm - Compatible con servidores/conmutadores/vídeo/AV y otros equipos de redes
- **FÁCIL ENVÍO Y MONTAJE:** Se envía compacto y en paquete plano para evitar daños y facilitar la instalación - Incluye ruedas y patas niveladoras para ofrecer más estabilidad - El rack para servidores sólo mide 99,4cm de altura
- **DISEÑO Y VENTILACIÓN:** Tiene una puerta y paneles laterales bloqueables y extraíbles con parte superior ventilada que permite el flujo de aire - Rack de 19" de 4 columnas con capacidad de peso de 800kg (estacionario) - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack de red rodante incluye hardware de montaje en rack, como 20 tuercas enjauladas/tornillos M6, arandelas de copa de PVC - Puertas delanteras/traseras y paneles laterales Llaves, 2 llaves Allen - Ruedas y patas niveladoras
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para profesionales de la informática, este armario para servidores informáticos 18U está respaldado de por vida e incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado

Altura U	18U
Características Especiales	Ruedas (incluidas)
	Ensamblaje Sencillo
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Patas niveladoras
	Marcas de U
	Carriles de montaje ajustables
Perfil para carriles de montaje	En G
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Acero con ventana de vidrio
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero
Características de la	Candado con llave, cpn puerta trasera reversible y

puerta trasera removible

Medidas del Producto

Ancho Interno	23.5 in [59.6 cm]
Profundidad Interna	39.1 in [99.2 cm]
Longitud del Producto	37.4 in [95.0 cm]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	36.6 in [93.0 cm]
Peso del Producto	136.7 lb [62.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	33.0 in [83.8 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	5.7 in [14.4 cm]
Altura con Ruedas	39.1 in [99.4 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	3.3 ft [1.0 m]
Ancho de la Caja	3.9 ft [1.2 m]
Altura de la Caja	12.1 in [30.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	152.0 lb [69.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Panel y Marco Lateral
	4 - Barras base superior e inferior
	1 - Panel Superior
	2 - Panel inferior con ranura para gestión de cables

- 1 - Panel inferior (macizo)
- 1 - Puerta delantera
- 1 - Puerta trasera
- 8 - Esquineros de Plástico
- 8 - Tornillo de cabeza hexagonal M8-20
- 8 - Arandela abierta M8
- 8 - Tornillo de cabeza plana M4-10
- 4 - Tornillo de cabeza hexagonal M6-12
- 6 - Tornillo M5-12
- 1 - Llave hexagonal para tornillos M6
- 1 - Llave hexagonal para tornillos M8
- 24 - Tornillo M6-12 (cabeza en cruz)
- 24 - Tuerca enjaulada M6
- 24 - Arandela acopada plástica M6
- 2 - Rueda
- 2 - Rueda con freno
- 16 - Perno M6-10 (cabeza en cruz)
- 4 - Patas niveladoras
- 2 - Llave de la puerta
- 2 - Llave del panel lateral
- 2 - Pin de bisagra de la puerta
- 1 - Destornillador de estrella

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.