

Armoire Rack Serveur 18U à 4 Montants, Armoire Verrouillable 19" pour Ordinateur/AV/Équipement IT, Rack Réseau pour Bureau/Domicile avec Roulettes et Rails de Montage Ajustables

Nº de produit: RK1836BKF



Cette armoire serveur 18U sécurisée et élégante fournit un grand espace de stockage, idéal pour le stockage d'appareils 19 pouces montables en rack conformes à la norme EIA-310 (comme les serveurs Dell, HP et IBM), ainsi que d'équipements de télécommunication et audio/vidéo.

Ce rack de serveur prêt à l'emploi a été conçu avec différentes fonctionnalités qui vous permettent d'y incorporer facilement un grand nombre d'équipements. Grâce aux rails de montage ajustables, vous pouvez facilement modifier la profondeur du rail jusqu'à 813 mm.

Pour garantir une visibilité totale de votre équipement dans une armoire sécurisée, ce rack dispose d'une élégante fenêtre en verre sur la porte avant. Le rack de serveur équipé d'une porte en verre est également doté de panneaux latéraux amovibles présentant des mécanismes de verrouillage indépendants et rapides, qui vous permettent d'accéder facilement à votre équipement réseau.

Les roulettes du rack de serveur garantissent un accès simplifié à l'équipement monté à l'arrière, tout en facilitant la mobilité dans votre bureau ou votre salle de serveurs. Une fois que le boîtier de l'équipement de gestion de réseau est à l'emplacement prévu, vous pouvez le stabiliser aux applications au sol à l'aide des pieds de mise à niveau intégrés.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits pour s'assurer de respecter ou même dépasser les normes du secteur et de fournir des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, les équipements de gestion de réseau et les consoles d'armoire
- Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation avec un espace limité et un équipement montable qui ont besoin de sécurité
- Salle de montage audio/vidéo, équipement de diffusion radio ou télévisée monté en rack pour salle de montage audio/vidéo, équipement de diffusion radio ou télévisée monté en rack

Spécifications techniques

- PROFONDEUR ADJUSTABLE : Coffret rack 19" à 4 montants 18U avec 4 rails verticaux et profondeur de montage réglable de 14,4 à 83,8cm; Le rack informatique est compatible avec divers serveurs/switchs/données/vidéo/AV et d'autres équipements IT de réseau
- EXPÉDITION ET ASSEMBLAGE FACILES : L'armoire 18U est livrée compacte/emballée à plat pour éviter les dommages/faciliter l'installation; Comprend des roulettes/pieds de nivellation; L'armoire de stockage de serveurs domestiques mesure 99,4 cm de hauteur
- CONCEPTION ET VENTILATION : L'armoire possède une porte/des panneaux latéraux verrouillables/amovibles avec une partie supérieure ventilée; Armoire 19" à 4 poteaux avec une capacité de poids de 800 kg (stationnaire); L'armoire est conforme EIA/ECA-310-E
- MATÉRIEL INCLUS : Le rack comprend le matériel de montage du rack et de l'équipement, tel que 20 vis/écrous à cage M6, rondelles en PVC; Portes avant/arrière/panneaux latéraux Clés, 2x clés allen; Matériel d'assemblage; Roulettes/pieds de nivellation
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'informatique, cette armoire serveur 18U est soutenue à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée

Hauteur U	18U
Caractéristiques particulières	Roulettes (incluses)
	Assemblage facile
	Patte(s) de mise à la terre
	Pieds de mise à niveau
Marquage U	
	Rails de montage réglables
Profil de rail de montage	G-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de porte avant	Acier avec fenêtre en verre
Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Type de panneau latéral	Acier
Caractéristiques du panneau latéral	Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
Type de panneau arrière	Maille d'acier
Caractéristiques de la	Verrou à clé sécurisé avec porte arrière réversible et

porte arrière amovible

Product
Measurements

Largeur interne	23.5 in [59.6 cm]
Profondeur interne	39.1 in [99.2 cm]
Longueur du produit	37.4 in [95.0 cm]
Largeur du produit	23.6 in [60.0 cm]
Hauteur du produit	36.6 in [93.0 cm]
Poids du produit	136.7 lb [62.0 kg]
Profondeur de montage maximal	33.0 in [83.8 cm]
Profondeur de montage minimale	5.7 in [14.4 cm]
Hauteur avec roulettes	39.1 in [99.4 cm]

Informations
d'emballage

Emballage à plat	Oui
Longueur du Paquet	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du Colis	3.9 ft [1.2 m]
Hauteur du Paquet	12.1 in [30.7 cm]
Poids brut	152.0 lb [69.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	2 - Panneau latéral et cadre
	4 - Montants supérieur et inférieur
	1 - Panneau supérieur
	2 - Panneau inférieur avec slot de gestion des câbles
	1 - Panneau inférieur (plein)

- 1 - Porte d'avant
- 1 - Porte arrière
- 8 - Capuchons d'angle en plastique
- 8 - Vis hexagonale M8-20
- 8 - Rondelle Grower M8
- 8 - Vis à tête plate M4-10
- 4 - Vis hexagonale M6-12
- 6 - Vis M5-12
- 1 - Clé hexagonale M6
- 1 - Clé hexagonale M8
- 24 - Vis cruciforme M6-12
- 24 - Écrou cage M6
- 24 - Rondelle à collerette en plastique M6
- 2 - Roulette
- 2 - Roulette avec frein
- 16 - Boulon cruciforme M6-10
- 4 - Pieds de mise à niveau
- 2 - Clé de porte
- 2 - Clé pour panneau latéral
- 2 - Goupille de charnière de porte
- 1 - Tournevis cruciforme

Informations de garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis