

Staffa rack in acciaio 19" 2U per montaggio attrezzature su parete verticale

ID prodotto: RK219WALLV



La staffa rack in acciaio 19" 2U per montaggio attrezzature su parete verticale RK219WALLV offre una soluzione versatile per l'archiviazione, perché permette di montare in verticale (a filo della parete), quindi risparmiare spazio, le attrezzature montabili su rack (dispositivi di rete, prese multiple, quadri per prese). In alternativa la staffa 2U può essere installata in orizzontale sotto a una scrivania, per un accesso rapido alle attrezzature installate direttamente dallo spazio abituale di lavoro. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Perfetta per ambienti di piccoli uffici o attività a domicilio, la staffa montabile a parete prevede un resistente design in acciaio costruito secondo gli standard rack EIA-310 19" e permette di risparmiare spazio, in ambienti troppo piccoli per poter ospitare rack per attrezzature server a dimensioni intere.

Adatta al montaggio praticamente su qualsiasi parete/soffitto (ad esempio cartongesso), i fori di fissaggio sono posizionati a distanza esatta di circa 40,60 cm, rispettando la struttura di costruzione standard.

Bisogno di più spazio? StarTech.com offre, inoltre, una staffa per montaggio a parete 19" 3U e una 4U.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Per montare attrezzature di rete e telecomunicazioni a filo della parete
- Per montare switch o workstation KVM sotto una scrivania o piano di lavoro per liberare spazio
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack

## Caratteristiche

- **FUNZIONALITÀ VERSATILE:** questa staffa verticale 2U multiuso per patch panel consente di montare le apparecchiature server, dati, networking o AV in verticale su una parete o in orizzontale sotto una scrivania per una maggiore versatilità
- **DESIGN ROBUSTO:** costruita secondo gli standard EIA-310 per rack da 19 pollici, la staffa per rack nera per il montaggio a parete del pannello patch presenta un solido design in acciaio per la massima durata - Il rack può contenere fino a 56,7 kg
- **NESSUN MONTAGGIO:** Il rack a L con struttura aperta arriva assemblato con viti a gabbia per il montaggio delle apparecchiature e viti per montaggio su legno - Soluzione conveniente per tutte le esigenze di rack SoHo (piccolo ufficio/ufficio domestico)
- **DIMENSIONE DEI FORI STANDARDIZZATA:** I fori per il montaggio a parete della staffa 2U sono di 40,6 cm da centro a centro per garantire una maggiore stabilità e adattabilità - Funziona con la maggior parte delle apparecchiature montabili a rack da 19"
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa staffa per pannello patch a montaggio verticale è supportata a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	2U
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

---

Prestazioni

Weight Capacity 125.0 lb [56.7 kg]

Note/requisiti speciali

Nota La confezione comprende le viti da 1,5" per il montaggio su superfici in legno, in caso di materiale diverso saranno necessari attrezzi aggiuntivi.

Caratteristiche fisiche

Colore Nero  
Construction Material Acciaio

Product Measurements

Lunghezza prodotto 5.9 in [15.1 cm]  
Larghezza prodotto 19.8 in [50.4 cm]  
Altezza prodotto 4.1 in [10.5 cm]  
Peso prodotto 1.7 lb [0.7 kg]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No  
Lunghezza Confezione 6.7 in [16.9 cm]  
Package Width 21.3 in [54.0 cm]  
Package Height 4.7 in [12.0 cm]  
Peso spedizione (confezione) 2.7 lb [1.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione  
1 - Staffa per montaggio a parete in verticale  
8 - Dadi ingabbiati M5

8 - Viti M5

6 - viti per legno

1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.