

2U Verticaal Wandmonteerbare Patch Paneel Beugel/Bracket - Staal - Montagebeugel voor 19" Netwerk, Server en Data Apparatuur met Montagemateriaal

Productcode: RK219WALLV



Het RK219WALLV 2U 19 inch Serrack voor verticale wandmontage biedt een veelzijdige opslagoplossing waarmee u rackapparatuur (netwerkkapanten, stekkerdozen, patchpanelen) verticaal kunt monteren (plat tegen de wand) om ruimte te besparen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De 2U-beugel kan ook horizontaal onder een bureau worden gemonteerd voor een gemakkelijke toegang tot apparatuur direct vanaf uw werkplek. De montagebeugel is perfect voor kleine en thuiskantoren, is robuust uitgevoerd in staal naar de EIA-310-normen voor 19"-racks en bespaart ruimte in omgevingen waar geen plaats is voor standaard serracks. Het is geschikt voor montage aan vrijwel elke wand/plafond (zoals gipsplaat) en de bevestigingsopeningen liggen precies 16 inch (40,6 cm) uit elkaar.

Meer opslagruimte nodig? StarTech.com levert ook een 3U en 4U 19" beugel voor wandmontage.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Installeer netwerk- en telecommunicatie-apparatuur vlak tegen de wand

- Monteer KVM-switches of werkstations onder een bureau of werkbank om ruimte te besparen
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven

Eigenschappen

- **VEELZIJDIG GEBRUIK:** Met deze multifunctionele 2U verticale patchpaneel bracket kunt u uw server-, data-, netwerk- of AV-apparatuur verticaal op een muur of horizontaal onder een bureau monteren voor extra flexibiliteit
- **DUURZAAM ONTWERP:** zwarte patch paneel muurbeugel voldoet aan EIA-310 19in rack normen, en heeft een stevig stalen ontwerp voor maximale duurzaamheid; Dit rack kan tot 56.7kg dragen en zorgt ervoor dat uw apparatuur veilig kan worden opgeborgen
- **GEEN MONTAGE NODIG:** L-vormig open frame rack wordt volledig gemonteerd geleverd met kooischroeven voor bevestigen van apparatuur en schroeven voor montage op houten oppervlakken; Een handige oplossing voor SoHo (klein kantoor/thuiskantoor) toepassingen
- **STANDAARD MONTAGEGATEN:** De wandmontagegaten op deze 2U verticaal montagebare rackbeugel staan op 40,6cm (16") afstand van elkaar
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Deze patchpanel bracket werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	2U
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	125.0 lb [56.7 kg]
-----------------	--------------------

Speciale opmerkingen /

vereisten

Notitie	Wordt geleverd met 40mm schroeven voor montage op hout, maar voor een ander ondergrond is extra bevestigingsmateriaal vereist.
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal

Product Measurements

Lengte product	5.9 in [15.1 cm]
Breedte product	19.8 in [50.4 cm]
Hoogte product	4.1 in [10.5 cm]
Gewicht product	1.7 lb [0.7 kg]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Lengte Verpakking	6.7 in [16.9 cm]
Breedte Verpakking	21.3 in [54.0 cm]
Hoogte Verpakking	4.7 in [12.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.7 lb [1.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Serrack/beugel voor verticaal wandmontage 8 - M5 kooimoeren 8 - M5 schroeven 6 - houtschroeven 1 - Handleiding
-------------	--

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.