

2U vertikalt väggmonterat patchpanelfäste - Rackfäste i stål med hårdvara för 19-tums nätverks-, server- och datautrustning

Produkt ID: RK219WALLV



RK219WALLV 2U 19-tums vertikalt väggmonteringsrack för utrustning i stål erbjuder en mångsidig förvaringslösning som gör att rackmonterad utrustning (nätverksenheter, grenuttag, patchpaneler) kan monteras vertikalt (i jämnhöjd med väggen) för att spara utrymme. Alternativt kan 2U-fästet installeras horisontellt under ett skrivbord, vilket gör det enkelt att komma åt installerad utrustning direkt från din arbetsplats. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Väggfästet är perfekt för SoHo-miljöer (litet kontor/hemmakontor) och har en robust stålkonstruktion som uppfyller EIA-310 19-tums rackstandarder, och det sparar utrymme i miljöer som inte har plats för ett fullstort serverutrustningsrack. Fästets monteringshål är placerade med ett avstånd på exakt 41 cm och är lämpliga för montering på i stort sett alla vägg- eller takytor (t.ex. gipsväggar), vilket matchar standardkonstruktionsramen.

Behöver du mer lagringsutrymme? StarTech.com erbjuder även en 3U 19in Wallmount Bracket och en 4U 19in Wallmount Bracket.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera utrustning för nätverk och telekommunikation jämnt mot en vägg

- Montera KVM-switchar eller arbetsstationer under ett skrivbord eller arbetsbänk för att frigöra yta
- Idealisk för små och medelstora företag som behöver racklösningar

Funktioner

- **MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET:** Med det här multifunktionella och lodräta 2U-patchpanelfästet kan du montera din server-, data-, nätverks- eller AV-utrustning lodrätt på en vägg eller horisontellt under ett skrivbord för ökad mångsidighet
- **KRAFTIG KONSTRUKTION:** Det svarta väggmonterade patchpanelfästet är konstruerat enligt EIA-310 19-tums rackstandarder och har en solid stålkonstruktion för ultimat hållbarhet. Racket kan hålla upp till 56,7 kg för att säkerställa att din utrustning är säker
- **INGEN MONTERING KRÄVS** Det öppna, L-formade racket levereras helt hopsatt med korgmuttrar för monteringsutrustning och 1½-tums skruvar för montering av racket på träytor. En bekväm lösning för alla dina SoHo-rackbehov (litet kontor/hemmakontor)
- **STANDARDISERAD HÅLSTORLEK:** Vägghållarna på det vertikalt monterbara rackfästet för 2U är 16 tum från mitt till mitt för att ge större stabilitet och matcha standardväggreglar. Det fungerar med de flesta 19-tums rackmonterbara utrustningar för ultimat kompatibilitet
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Det här patchpanelfästet är designat och byggt för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	2U
Profil monteringskenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity	125.0 lb [56.7 kg]
-----------------	--------------------

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. Förpackningen innehåller 1½-tums skruvar för montering på trätor. Ytterligare hårdvara krävs för andra material.

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Product Measurements

Produktlängd 5.9 in [15.1 cm]

Produktbredd 19.8 in [50.4 cm]

Produkthöjd 4.1 in [10.5 cm]

Produktvikt 1.7 lb [0.7 kg]

Förpackning

Platt paket (montering krävs) Nej

Paketets längd 6.7 in [16.9 cm]

Package Width 21.3 in [54.0 cm]

Paketets höjd 4.7 in [12.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- 1 - Vertikalt fäste för väggmontering
- 8 - M5 korgmuttrar
- 8 - M5-skruvar
- 6 - träskruvar
- 1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.