

Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

ID del Producto: RK2236BKF



Este rack de servidores ofrece 22U de espacio de almacenamiento en un elegante y seguro armario para guardar dispositivos compatibles con EIA-310 y aptos para montaje en rack de 19 pulgadas, como servidores Dell, HP e IBM, así como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales (A/V). El rack crea una resistente solución de almacenamiento, con capacidad de peso de hasta 800 kg.

Este rack ha sido diseñado con diversas características que le permiten incorporar de forma fácil muchos equipos.

Los carriles de montaje ajustables permiten cambiar de forma fácil el fondo del carril en hasta 730mm. Estos carriles garantizan que el armario tiene amplia compatibilidad con sus equipos estándar para montaje en rack. La opción de ampliar el fondo permite además gestionar más cables y equipos de gestión de consumo de energía detrás de su equipo.

El rack incluye puertos de metal bruñido en los paneles superior e inferior, que le permiten pasar fácilmente los cables tanto dentro, como fuera del armario, con el fin de organizarlos de manera discreta. Los paneles superior e inferior también se pueden retirar, lo cual permite personalizar su configuración, y además el rack incluye anclajes de toma de tierra que aportan mayor seguridad a su equipo.

Para garantizar total visibilidad de su equipo a la vez que lo mantiene seguro, este rack tiene una elegante ventana de vidrio en la puerta delantera. La puerta de vidrio armoniza a la perfección en cualquier sala de servidores y le permite monitorizar de forma clara su equipo, sin tener que abrir su rack.

El rack también tiene paneles laterales que se pueden retirar, con mecanismos de cierres independientes de rápido desbloqueo que le permiten acceder fácilmente a su equipo, además de mantenerlo seguro.

Se envía en una caja plana que reduce no solo el volumen, sino además significativamente los gastos de envío. Además, dado que el rack se empaqueta de forma eficiente, puede guardar dicho

contenedor para montar el armario en una fecha posterior.

El armario incluye ruedas que permiten el fácil acceso a los equipos instalados en la parte trasera del rack, a la vez que facilitan su movilidad dentro de la oficina, estudio o sala de servidores. Además, el ancho y el alto del rack se ajusta a las puertas de medida estándar, lo cual permite llevar rodando su rack de servidores a distintas habitaciones.

La puerta trasera del rack está hecha de malla metálica y la puerta de vidrio delantera tiene aberturas de ventilación, todo lo cual permite una mayor circulación del aire y proporciona el enfriamiento que hará que el armario resulte económico y con la temperatura óptima para el funcionamiento de su equipo.

El panel de la parte superior incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas, lo cual ofrece puntos de montaje que le permiten agregar equipo adicional en la parte superior de su rack.

El modelo RK2236BKF está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Utilícelo en áreas con espacio limitado donde se requieran racks cerrados y seguros, como los escaparates de tiendas de productos de tecnología o centros de reparación
- Instale en racks servidores, conmutadores KVM, equipos de conexión en red y consolas de armarios
- Instale su equipo dentro de un armario en aplicaciones que requieran alta resistencia y movilidad, como salas de edición de contenido A/V o estudios de radiodifusión o de televisión

Características

- Aumente la visibilidad y la seguridad con una puerta de vidrio
- Fácil instalación de su equipo
- Reduzca sus gastos de envío gracias a la caja plana de empaque del rack
- Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento pasivo
- Instale el equipo en la parte superior del rack, con un panel de techo que incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas.
- Fácil montaje en el lugar de instalación elegido, para un rápido despliegue

- Agujeros tanto en la parte frontal, como lateral, sirven para acoplarse a diferentes tipos de equipos

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	22U
Características Especiales	Ruedas (incluidas)
	Ensamblaje Sencillo
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Patas niveladoras
	Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En G
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	1768.0 lb [800.0 kg]
-----------------------------------	----------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Acero con ventana de vidrio
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero

Características del panel lateral	Candado de seguridad con llave
Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero
Características de la puerta trasera	Candado con llave, con puerta trasera reversible y removible

Medidas del Producto

Ancho Interno	22.8 in [58 cm]
Profundidad Interna	39.0 in [99 cm]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	23.7 in [60.3 cm]
Altura del Producto	3.6 ft [1.1 m]
Peso del Producto	138.3 lb [62.6 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	32.7 in [83 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	5.5 in [14 cm]
Altura con Ruedas	3.9 ft [1.2 m]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	3.9 ft [1.2 m]
Ancho de la Caja	3.5 ft [1.1 m]
Altura de la Caja	11.5 in [29.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	166.4 lb [75.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Panel superior y panel inferior
---------------------	---------------------------------



Panel y estructura izquierda y derecha

Uniones

Topes de esquina

Ruedas

Juego de llaves

Patas Ajustables

Kit de tornillos de montaje (M4, M5, M6, M8)

Tornillos M6

Tuerca enjaulada M6

Llave Allen

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

