

Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes

N° de produit: RK2236BKF

Ce rack de serveur fournit un espace de stockage de 22 unités de rack (22U) dans une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils 19" montables en rack, conformes à la norme EIA-310, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Le rack constitue une solide solution de stockage qui prend en charge une capacité de charge totale de 800 kg .

Ce rack a été conçu avec différentes fonctionnalités vous permettant d'y incorporer facilement un grand nombre d'équipements.

Grâce aux rails de montage ajustables, vous pouvez facilement modifier la profondeur du rail jusqu'à 73 cm. Ces rails assurent la large compatibilité de l'armoire avec votre équipement standard montable en rack. La profondeur supplémentaire permet également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement.

Le rack comporte des ports brossés sur les panneaux supérieur et inférieur, qui vous permettent de passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion de câbles en toute discrétion. Les panneaux supérieur et inférieur sont amovibles à des fins de personnalisation de votre configuration. Le rack comporte également des pattes de mise à la terre afin de mieux protéger votre équipement.

Pour garantir une visibilité totale de votre équipement dans une armoire sécurisée, ce rack dispose d'une élégante fenêtre en verre sur la porte avant. Cette porte en verre s'intègre harmonieusement dans les salles de serveurs et vous permet de surveiller votre équipement facilement et en toute liberté, sans avoir à ouvrir votre rack.

Le rack dispose également de deux panneaux latéraux amovibles avec des mécanismes de verrouillage rapide indépendants vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans compromettre la sécurité de l'installation.

L'armoire est emballée à plat afin de minimiser le volume d'expédition et de réduire significativement les frais de livraison. De plus, grâce à cet emballage à plat peu encombrant, vous pouvez facilement stocker l'armoire en attendant un déploiement ultérieur.

L'armoire dispose de roulettes qui garantissent un accès simplifié à l'équipement monté à l'arrière, tout en facilitant la mobilité dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces.

La porte arrière du rack est grillagée, et la porte avant en verre comporte des aérations, ce qui optimise la circulation de l'air pour un refroidissement passif économique et garantit le fonctionnement de votre équipement à une température optimale.

Le panneau supérieur présente des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages pour des points de montage supplémentaires si vous projetez d'ajouter des équipements en haut de votre rack.

Le modèle RK2236BKF bénéficie de la garantie à vie StarTech.com avec assistance technique gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Utilisation dans des espaces restreints nécessitant des racks sécurisés, comme des vitrines de magasins spécialisés ou des centres de réparation
- Serveurs montés en rack, commutateurs KVM, équipement de gestion de réseau et consoles d'armoire
- Fixez l'équipement dans un boîtier pour des applications robustes exigeant une certaine mobilité, comme les salles de montage audio/vidéo et les studios de diffusion de radio ou de télévision

Spécifications techniques

- Installation de l'équipement en toute simplicité
- Réduisez les frais d'expédition avec un rack emballé à plat
- Augmentez la visibilité et la sécurité avec une porte en verre
- Gardez votre équipement à une température optimale avec un refroidissement passif
- Fixez l'équipement en haut du rack avec un panneau supérieur présentant des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages
- Assemblage facile sur le lieu d'installation pour un déploiement rapide
- Orifices de montage avant et latéraux permettant le montage de différents types d'équipement

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	22U
Caractéristiques particulières	Patte(s) de mise à la terre

Pieds de mise à niveau

Marquage U

Assemblage facile

Roulettes (incluses)

Profil de rail de montage G-Shape

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l'industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity (Stationary) 1768.0 lb [800.0 kg]

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de porte avant Acier avec fenêtre en verre

Caractéristiques de la porte avant Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible

Type de panneau latéral Acier

Caractéristiques du panneau latéral Verrouillage sécurisé à clé

Type de panneau arrière Maille d'acier

Caractéristiques de la porte arrière Verrou à clé sécurisé avec porte arrière réversible et amovible

Product Measurements

Largeur interne 22.8 in [58 cm]

Profondeur interne 39.0 in [99 cm]

Longueur du produit 3.3 ft [1.0 m]



Largeur du produit	23.7 in [60.3 cm]
Hauteur du produit	3.6 ft [1.1 m]
Poids du produit	138.3 lb [62.6 kg]
Profondeur de montage maximal	32.7 in [83 cm]
Profondeur de montage minimale	5.5 in [14 cm]
Hauteur avec roulettes	3.9 ft [1.2 m]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Oui
Package Length	3.9 ft [1.2 m]
Package Width	3.5 ft [1.1 m]
Package Height	11.5 in [29.2 cm]
Poids brut	166.4 lb [75.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Capuchons d'angle
	Joints
	Roulettes
	Pieds réglables
	Panneaux supérieurs et inférieurs
	Panneau gauche, droit et cadre
	Kit de vis de montage (M4, M5, M6, M8)
	Clé Allen
	Jeux de clés
	Vis M6



Ecrou cage M6

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

