

Armoire Rack Serveur 22U à 4 Montants, Armoire Verrouillable 19" pour Ordinateur/AV/Équipement IT, Rack Réseau pour Bureau/Domicile avec Roulettes et Rails de Montage Ajustables

N° de produit: RK2236BKF



Ce rack de serveur fournit un espace de stockage de 22 unités de rack (22U) dans une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils 19" montables en rack, conformes à la norme EIA-310, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Le rack constitue une solide solution de stockage qui prend en charge une capacité de charge totale de 800 kg .

Ce rack a été conçu avec différentes fonctionnalités vous permettant d'y incorporer facilement un grand nombre d'équipements.

Grâce aux rails de montage réglables, vous pouvez facilement modifier la profondeur des rails jusqu'à 830 mm. Ces rails garantissent que l'armoire est largement compatible avec votre équipement rackable standard. La profondeur supplémentaire offre également un support pour la gestion des câbles et de l'alimentation derrière votre équipement.

Le rack comporte des ports brossés sur les panneaux supérieur et inférieur, qui vous permettent de passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion de câbles en toute discrétion. Les panneaux supérieur et inférieur sont amovibles à des fins de personnalisation de votre configuration. Le rack comporte également des pattes de mise à la terre afin de mieux protéger votre équipement.

Pour garantir une visibilité totale de votre équipement dans une armoire sécurisée, ce rack dispose d'une élégante fenêtre en verre sur la porte avant. Cette porte en verre s'intègre harmonieusement dans les salles de serveurs et vous permet de surveiller votre équipement facilement et en toute liberté, sans avoir à ouvrir votre rack.

Le rack dispose également de deux panneaux latéraux amovibles avec des mécanismes de verrouillage rapide indépendants vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans

compromettre la sécurité de l'installation.

L'armoire est emballée à plat afin de minimiser le volume d'expédition et de réduire significativement les frais de livraison. De plus, grâce à cet emballage à plat peu encombrant, vous pouvez facilement stocker l'armoire en attendant un déploiement ultérieur.

L'armoire dispose de roulettes qui garantissent un accès simplifié à l'équipement monté à l'arrière, tout en facilitant la mobilité dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces.

La porte arrière du rack est grillagée, et la porte avant en verre comporte des aérations, ce qui optimise la circulation de l'air pour un refroidissement passif économique et garantit le fonctionnement de votre équipement à une température optimale.

Le panneau supérieur présente des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages pour des points de montage supplémentaires si vous projetez d'ajouter des équipements en haut de votre rack.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisation dans des espaces restreints nécessitant des racks sécurisés, comme des vitrines de magasins spécialisés ou des centres de réparation
- Serveurs montés en rack, commutateurs KVM, équipement de gestion de réseau et consoles d'armoire
- Fixez l'équipement dans un boîtier pour des applications robustes exigeant une certaine mobilité, comme les salles de montage audio/vidéo et les studios de diffusion de radio ou de télévision

Spécifications techniques

- PROFONDEUR ADJUSTABLE : Coffret rack 19" à 4 montants 22U avec 4 rails verticaux et profondeur de montage réglable de 14,4 à 83,8cm; Le rack informatique est compatible avec divers serveurs/switchs/données/vidéo/AV et d'autres équipements IT de réseau
- EXPÉDITION ET ASSEMBLAGE FACILES : L'armoire 22U est livrée compacte/emballée à plat pour éviter les dommages/faciliter l'installation; Comprend des roulettes/pieds de nivellement; L'armoire de stockage de serveurs domestiques mesure 118,3 cm de hauteur

- **CONCEPTION ET VENTILATION** : L'armoire possède une porte/des panneaux latéraux verrouillables/amovibles avec une partie supérieure ventilée; Armoire 19" à 4 poteaux avec une capacité de poids de 800 kg (stationnaire); L'armoire est conforme EIA/ECA-310-E
- **MATÉRIEL INCLUS** : Le rack comprend le matériel de montage du rack et de l'équipement, tel que 20 vis/écrous à cage M6, rondelles en PVC; Portes avant/arrière/panneaux latéraux Clés, 2x clés allen; Matériel d'assemblage; Roulettes/pieds de nivellement
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'informatique, cette armoire serveur 22U est soutenue à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	22U
Caractéristiques particulières	Roulettes (incluses)
	Assemblage facile
	Patte(s) de mise à la terre
	Pieds de mise à niveau
	Marquage U
Profil de rail de montage	G-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de porte avant	Acier avec fenêtre en verre
Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Type de panneau latéral	Acier
Caractéristiques du panneau latéral	Verrouillage sécurisé à clé
Type de panneau arrière	Maille d'acier
Caractéristiques de la porte arrière	Verrou à clé sécurisé avec porte arrière réversible et amovible

Product Measurements

Largeur interne	22.8 in [58 cm]
Profondeur interne	39.0 in [99 cm]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	23.6 in [60.0 cm]
Hauteur du produit	3.5 ft [1.1 m]
Poids du produit	138.0 lb [62.6 kg]
Profondeur de montage maximal	33.0 in [83.8 cm]
Profondeur de montage minimale	5.7 in [14.4 cm]
Hauteur avec roulettes	46.6 in [118.3 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Oui
------------------	-----

Longueur du Paquet	3.5 ft [1.1 m]
Package Width	3.9 ft [1.2 m]
Package Height	11.8 in [30.0 cm]
Poids brut	165.4 lb [75.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Panneaux supérieurs et inférieurs
	1 - Panneau gauche, droit et cadre
	4 - Joints
	8 - Capuchons d'angle
	4 - Roulettes
	3 - Jeux de clés
	4 - Pieds réglables
	1 - Kit de vis de montage (M4, M5, M6, M8)
	20 - Vis M6
	20 - Ecrou cage M6
	1 - Clé Allen

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis