

## 22U demonteerbare serverkast met wielen

Productcode: RK2236BKF



Dit server rack biedt 22U opberg ruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van EIA-310 conforme, 19" in een rack te monteren apparaten zoals Dell, HP en IBM servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack vormt een robuuste opslagoplossing voor een totaal gewicht van 800 kg.

Dit rack is voorzien van diverse functies waardoor u eenvoudig een groot aantal apparaten erin kunt opbergen.

Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden gevarieerd tot 730 mm. Dankzij deze rails is de kast gegarandeerd compatibel met uw standaard rack-monteerbare apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur.

Het rack heeft geborstelde poorten in het plafond- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelbeheer. De vloer- en plafondpanelen kunnen ook worden verwijderd, zodat u uw eigen configuratie kunt kiezen, en het rack heeft geaarde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming.

Om te zorgen dat uw apparatuur altijd zichtbaar blijft, en deze toch veilig is opgeborgen, heeft dit rack een stijlvolle glazen ruit in de voordeur. De glazen deur ziet er geweldig uit in elke serverruimte, en geeft u de vrijheid om apparatuur te bekijken zonder uw rack te moeten openen.

Het rack heeft ook verwijderbare zijpanelen met onafhankelijk werkende snelsluitingen zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch op een veilige plek kunt opbergen.

De kast wordt geleverd in een platte doos om het transportvolume - en daardoor de transportkosten - aanzienlijk te verminderen, en omdat het rack efficiënt is verpakt, kunt u de kast eenvoudig opbergen, voor later gebruik.

De kast is voorzien van zwenkwielen die probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde

apparatuur garanderen en eenvoudige verplaatsing in uw kantoor, studio of serverruimte mogelijk maken. Bovendien past het rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u uw server rack naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

Omdat de achterdeur van het rack bestaat uit een geperforeerde plaat en de glazen voordeur geventileerd is, ontstaat een goede luchtstroom voor passieve koeling, die voordelig is en zorgt voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur.

De bovenste afdekplaat heeft vierkante ventilatiegaten die geschikt zijn voor kooimoeren, waardoor extra apparatuur bovenop uw rack kan worden gemonteerd.

De RK2236BKF wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Serverruimtes of andere plaatsen waar servers en netwerkkapparatuur moeten worden geïnstalleerd
- Monteer servers, KVM switches, netwerkkapparatuur en kastconsoles in een rack
- Monteer apparatuur in een behuizing voor robuuste toepassingen die mobiliteit vergen, zoals A/V-bewerkingsruimtes en radio- of tv-studio's

### Eigenschappen

- Verhoog de zichtbaarheid en veiligheid met een glazen deur
- Eenvoudige installatie van uw apparatuur
- Verlaag de verzendkosten van het rack d.m.v. een platte verzenddoos
- Behoud de optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur met passieve koeling
- Monteer apparatuur bovenop het rack, op de afdekplaat met vierkante ventilatiegaten die geschikt zijn voor kooimoeren
- Eenvoudig en snel op de installatieplaats te monteren
- Montage-gaten aan de voor- en zijkant om verschillende typen apparatuur te installeren

---

Hardware

Garantiebeleid

Lifetime

Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	22U
Speciale functies	Zwenkwielen (meegeleverd)
	Eenvoudig monteerbaar
	Aardingslip(pen)
	Stelpoten
	U-markeringen
Montagerailprofiel	G-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

---

#### Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	1768.0 lb [800.0 kg]
------------------------------	----------------------

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staal met glazen raam
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staal
Kenmerken zijpanelen	Veiligheidsslot met sleutel
Type achterdeur	Staalgaas
Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde

---

#### Product Measurements



Interne breedte	22.8 in [58 cm]
Interne diepte	39.0 in [99 cm]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	23.7 in [60.3 cm]
Hoogte product	3.6 ft [1.1 m]
Gewicht product	138.3 lb [62.6 kg]
Maximale montagediepte	32.7 in [83 cm]
Minimale montagediepte	5.5 in [14 cm]
Hoogte met wielen	3.9 ft [1.2 m]

---

#### Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Package Length	3.9 ft [1.2 m]
Package Width	3.5 ft [1.1 m]
Package Height	11.5 in [29.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	166.4 lb [75.3 kg]

---

#### Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Boven- en onderpanelen
	Linker en rechter paneel en frame
	Verbindingen
	Hoekbeschermers
	Wielen
	Set sleutels



Verstelbare poten

Montage schroevenset (M4, M5, M6, M8)

M6 schroeven

M6 kooimoer

Inbussleutel

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

