

Armadio Rack 19" 25U su Ruote a 4 Montanti, Server Rack 19 pollici Mobile con pannelli laterali romovibili e serratura. Rack Dati con Profondità Regolabile per apparecchiature informatiche / AV / IT

ID prodotto: RK2536BKF



Questo rack per server offre uno spazio di 25U in un armadio elegante e sicuro per la conservazione di dispositivi con montaggio a rack da 19" e conformi con EIA-310, come ad esempio i server IBM, HP e Dell, uniti alle apparecchiature audiovisive e di telecomunicazione. Il rack è una soluzione di archiviazione efficace in grado di supportare una capacità totale di carico di 800 kg.

Il rack è dotato di diverse caratteristiche utili per il montaggio di una grande quantità di apparecchiature.

Grazie al montaggio regolabile, è possibile installare le guide a una profondità fino a 813 mm. In questo modo l'armadietto risulta ampiamente compatibile con le apparecchiature standard montabili su rack. La maggiore profondità crea uno spazio più ampio dietro l'apparecchiatura che consente di gestire altri cavi di alimentazione e cablaggi.

Il rack è dotato di porte in metallo spazzolato sul pannello superiore e inferiore, che consentono di instradare i cavi all'interno o all'esterno dell'armadio e gestirli in maniera ordinata e invisibile. È possibile rimuovere il pannello superiore e inferiore per personalizzare l'installazione. Il rack è dotato di un cavetto di messa a terra per la protezione elettrica delle apparecchiature.

Per una visibilità e protezione completa delle apparecchiature, questo rack è dotato di un'elegante finestrino in vetro sullo sportello anteriore. Lo sportello in vetro offre un aspetto elegante per qualsiasi sala server e consente di monitorare visivamente le apparecchiature senza aprire il rack.

Il rack è dotato anche di pannelli laterali removibili con meccanismi indipendenti di blocco a rilascio rapido per l'agevole accesso alle apparecchiature senza sacrificare la protezione.

L'armadio è dotato di una scatola piatta per la riduzione del volume di spedizione e il contenimento dei costi. Inoltre, grazie all'efficiente imballaggio del rack è possibile conservare l'armadio e installarlo in

un secondo momento.

L'armadio è dotato di rotelle, per un accesso agevolato alle apparecchiature montate sul retro e il semplice spostamento in ufficio, nello studio o nella sala server. Inoltre, l'altezza e la larghezza del rack si adattano alle dimensioni delle porte standard per spostare il rack di server in diverse stanze.

Lo sportello posteriore del rack è costituito da una griglia, mentre quello anteriore in vetro è ventilato. In questo modo è possibile aumentare il flusso dell'aria e offrire un economico raffreddamento passivo per favorire il funzionamento delle apparecchiature a una temperatura ottimale.

Il pannello superiore è dotato di fori di ventilazione quadrati compatibili con i dadi ingabbiati, consentendo il montaggio e l'installazione di apparecchiature aggiuntive in cima al rack. Il pannello superiore è dotato anche di supporti che consentono di aggiungere ventole in grado di offrire un raffreddamento attivo alle apparecchiature.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione con spazio limitato e attrezzature montabili in cui è necessaria la sicurezza
- Perfetto per server con montaggio a rack, switch KVM, attrezzatura di rete e console in armadi
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva

Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** armadietto rack per server 4 montanti 25U 19" con 4 guide verticali e profondità di montaggio regolabile da 14,4 cm a 83,8 cm. Rack dati compatibile con vari server/switch/patch panel, apparecchiature IT, A/V
- **SPEDIZIONE E MONTAGGIO FACILI:** l'armadio rack dati 22U viene spedito compatto, con imballaggio piatto per evitare danni e facilitare l'installazione. Include ruote e piedini di livellamento per maggiore stabilità. Il rack ha un'altezza di soli 130,7 cm
- **DESIGN E VENTILAZIONE:** La porta e pannelli laterali traforati e la parte superiore ventilata garantiscono il flusso d'aria per la ventilazione naturale. Armadio Rack 19 pollici a mezza altezza con capacità di carico di 800 kg, conforme a EIA/ECA-310-E
- **HARDWARE INCLUSO:** Il rack di rete su ruote include hardware di montaggio: 20 dadi/viti a gabbia

M6, rondelle a testa svasata in PVC, Chiavi per le porte anteriori/posteriori e per i pannelli laterali, 2x chiavi a brugola, rotelle e piedini di livellamento

- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo armadio rack 25U per server è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	25U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Rotelle (incluse) Installazione semplice Perni di messa a terra Marcature per unità rack
Profilo guida di montaggio	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Tipo sportello anteriore	Acciaio con finestra in vetro
Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Tipo pannello laterale	Acciaio
Caratteristiche dei pannelli laterali	Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali rimovibili
Tipo sportello posteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello sportello posteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore reversibile e rimovibile

Product Measurements

Larghezza interna	23.5 in [59.6 cm]
Profondità interna	39.1 in [99.2 cm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
Larghezza prodotto	23.6 in [60.0 cm]
Altezza prodotto	48.9 in [124.1 cm]
Peso prodotto	150.0 lb [68.0 kg]
Profondità di montaggio massima	33.0 in [83.8 cm]
Profondità di montaggio minima	5.7 in [14.4 cm]
Altezza con ruote orientabili	51.5 in [130.7 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Lunghezza Confezione	3.5 ft [1.1 m]
Package Width	4.3 ft [1.3 m]

Package Height 11.7 in [29.8 cm]

Peso spedizione (confezione) 183.0 lb [83.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	2 - Pannello laterale e telaio
	4 - Barre superiori e inferiori
	1 - Pannello superiore
	2 - Pannello inferiore con passacavo
	1 - Pannello inferiore non ventilato
	1 - Gruppo sportello anteriore
	1 - Gruppo sportello posteriore
	8 - Protezioni angolari in plastica
	8 - Viti esagonali M8 - 25 mm
	8 - Rondelle di sicurezza M8
	8 - Viti a stella M4 - 10 mm
	2 - Perni della cerniera dello sportello
	4 - Viti esagonale M6 - 12 mm
	6 - Viti autofilettanti M5 - 10 mm
	1 - Chiave a brugola 5 M8 (13 mm)
	1 - Chiave a brugola M6 (10 mm)
	40 - Viti per rack M6 - 12 mm
	40 - Rondelle concave in PVC
	40 - Dadi in gabbia M6
	2 - Ruote orientabili

2 - Ruote con freno

16 - Viti autofilettanti M6 - 10 mm

4 - Piedini di livellamento

2 - Chiavi per sportello anteriore e posteriore

2 - Chiavi pannello laterale

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.