

4 Post 25U Netwerkkast, Vergrendelbare 19" Patchkast voor Computer / AV / IT / Data Apparatuur, Server Rack voor Bureau/Thuis met Wielen & Verstelbare Montagerails

Productcode: RK2536BKF



Dit serverrack biedt 25U opbergruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van EIA-310 conforme, 19" rack monteerbare apparaten zoals Dell, HP en IBM servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack vormt een robuuste opslagoplossing voor een totaalgewicht van 800 kg.

Dit rack is voorzien van diverse functies waardoor u eenvoudig een groot aantal apparaten erin kunt opbergen.

Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden aangepast tot 1000 mm. Dankzij deze rails is de kast gegarandeerd compatibel met uw standaard rack-monteerbare apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur.

Het rack heeft geborstelde poorten in het plafond- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelbeheer. De vloer- en plafondpanelen kunnen ook worden verwijderd, zodat u uw eigen configuratie kunt kiezen, en het rack heeft geaarde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming.

Om te zorgen dat uw apparatuur altijd zichtbaar blijft, en deze toch veilig is opgeborgen, heeft dit rack een stijlvolle glazen ruit in de voordeur. De glazen deur ziet er geweldig uit in elke serverruimte en geeft u de vrijheid om apparatuur te bekijken zonder uw rack te hoeven openen.

Het rack heeft ook verwijderbare zijpanelen met onafhankelijk sluitingen met een snelontgrendelingsmechanisme zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch op een veilige plek kunt opbergen.

De kast wordt geleverd in een platte doos om het transportvolume, en daardoor de transportkosten, aanzienlijk te verminderen. Omdat het rack bovendien efficiënt is verpakt, kunt u de kast eenvoudig

opbergen, voor later gebruik.

De kast is voorzien van zwenkwielen die probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde apparatuur garanderen en eenvoudige verplaatsing in uw kantoor, studio of serverruimte mogelijk maken. Bovendien past het rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u uw server rack naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

Omdat de achterdeur van het rack bestaat uit een geperforeerde plaat en de glazen voordeur geventileerd is, ontstaat een goede luchtstroom voor passieve koeling, die voordelig is en zorgt voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur.

De bovenste afdekplaat heeft vierkante ventilatiegaten die geschikt zijn voor kooimoeren, waardoor extra apparatuur bovenop uw rack kan worden gemonteerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en montage-apparatuur waar beveiliging nodig is
- Ideaal voor rackservers, KVM-switches, netwerkapparatuur en kastconsoles
- Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio's, audio/video-montageruimtes

Eigenschappen

- **VERSTELBARE DIEPTE:** 4 Post 25U 19" serverkast met 4 verticale rails en instelbare inbouwdiepte van 14,4cm tot 83,8cm; IT-rack is geschikt voor diverse servers / switches / data / video / AV en andere IT-netwerkapparatuur
- **EENVOUDIGE VERZENDING EN MONTAGE:** DE 25U netwerkkast wordt compact en plat verpakt geleverd om schade te voorkomen en de installatie te vergemakkelijken; Inclusief wielen en stelvoeten voor meer stabiliteit; Patchkast is slechts 130,7 cm hoog
- **DESIGN EN VENTILATIE:** Halfhoge serverkast met vergrendelbare en verwijderbare gaasdeuren en zijpanelen; Geventileerde bovenkant voor betere luchtstroom; 4-post 19" rack met 800kg draagvermogen (stationair); Netwerkkast is EIA/ECA-310-E compliant
- **INCLUSIEF MONTAGEMATERIAAL:** Mobiel server rack wordt geleverd met 20 M6 kooimoeren/schroeven en PVC sluitringen, sleutel sets voor-/achterdeuren en zijpanelen, 2x inbussleutel, rack montagemateriaal, wielen en stelvoeten

- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze 25U serverkast werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	25U
Speciale functies	Verstelbare montagerails
	Zwenkwielen (meegeleverd)
	Eenvoudig monteerbaar
	Aardingslip(pen)
	U-markeringen
Montagerailprofiel	G-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staal met glazen raam
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur

Type zijpaneel	Staal
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staalgaas
Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde

Product Measurements

Interne breedte	23.5 in [59.6 cm]
Interne diepte	39.1 in [99.2 cm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
Hoogte product	48.9 in [124.1 cm]
Gewicht product	150.0 lb [68.0 kg]
Maximale montagediepte	33.0 in [83.8 cm]
Minimale montagediepte	5.7 in [14.4 cm]
Hoogte met wielen	51.5 in [130.7 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Lengte Verpakking	3.5 ft [1.1 m]
Package Width	4.3 ft [1.3 m]
Package Height	11.7 in [29.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	183.0 lb [83.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegelieferd	2 - Zijpaneel en frame
	4 - Bovenste en onderste balken
	1 - Bovenpaneel
	2 - Onderpaneel met doorvoergat
	1 - Sterke onderpaneel
	1 - Voordeur
	1 - Achterdeur
	8 - Plastic hoekdoppen
	8 - M8-25 mm zeskantschroeven
	8 - M8 borgringen
	8 - M4-10 mm kruiskopschroeven
	2 - Deurscharnierpennen
	4 - M6-12 mm zeskantschroeven
	6 - M5-10 mm zelftappende schroeven
	1 - 5 M8 (13 mm) inbussleutel
	1 - M6 (10 mm) inbussleutel
	40 - M6-12 mm rack schroeven
	40 - PVC-cup onderleggringen
	40 - M6 kooimoeren
	2 - wielen
	2 - Zwenkwielen met blokkering
	16 - M6-10 mm zelftappende schroeven
	4 - Stelpoten
	2 - Sleutels voor voor- en achterdeur

2 - sleutels zijpaneel

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.