

25U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Produkt ID: RK2536BKF



Serverhyllan har 25U förvaringsutrymme i ett slimmat och säkert skåp för förvaring av EIA-310-kompatibla 19" hyllmonterbar utrustning som till exempel Dell-, HP- och IBM-serverar tillsammans med telekommunikations- och A/V-utrustning. Hyllan är en robust förvaringslösning som stöder upp till totalt 800 kg.

Hyllan är designad med olika funktioner som gör att du enkelt kan inkorporera mycket utrustning.

Med justerbara monteringskenor kan du enkelt ändra skendjupet till upp till 813 mm. Dessa skenor garanterar att skåpet har brett stöd för din hyllmonterbara standardutrustning. Det extra djupet ger också stöd för extra kabel- och strömhantering bakom utrustningen.

Hyllan har borstportar på tak- och golvpanelerna så att du enkelt kan dra kablar till insidan och utsidan av skåpet för diskret kabelhantering. Golv- och takpanelerna kan dessutom tas bort så att du kan anpassa din uppställning. Hyllan har jordningskontakter så att du kan jorda din utrustning för extra skydd.

För att garantera full synlighet av din utrustning samtidigt som den är inlåst har hyllan ett elegant glasfönster på främrdörren. Glasdörren passar bra i alla serverrum och ger dig friheten att enkelt övervaka utrustningen utan att behöva öppna hyllan.

Hyllan har dessutom löstagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningsmekanismer så att du får enkel åtkomst till din utrustning samtidigt som den är säker.

Skåpet levereras i ett platt paket för att reducera fraktvolymen vilket reducerar dina fraktkostnader signifikant. Och eftersom hyllan är effektivt packad kan du enkelt förvara skåpet för senare användning.

Skåpet har hjul för problemfri åtkomst till utrustning monterad på baksidan och enkel rörlighet runt omkring i kontoret, studion eller serverrummet. Bredden och höjden på hyllan får dessutom plats genom standard dörröppningar så att du kan rulla serverhyllan till olika rum.

Hyllans bakdörr har nät och glasdörren på framsidan är ventilerad och tillsammans arbetar de för att öka luftflödet och ge passiv kylning som är kostnadseffektiv och ser till att din utrustning har optimal temperatur.

Takpanelen har fyrkantiga ventileringshål som är kompatibla med korgmuttrar, vilket ger monteringspunkter så att du kan lägga till extra utrustning ovanpå hyllan.

RK2536BKF täcks av StarTech.coms livstidsgaranti med gratis teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Perfekt lösning för teknikbutiker och reparationscenter med begränsat utrymme och monterbar utrustning där säkerhet behövs
- Idealisk för hyllmonterade servrar, KVM-switchar, nätverksutrustning och skåpkonsoler
- Audio/video-redigeringsrum, hyllmonterbar utrustning i en radio- eller TV-studio

Funktioner

- Platt förpackad för minskade fraktkostnader och enkel montering vid installation
- Enkel installation av utrustning för snabb driftsättning
- Takpanel med fyrkantiga ventilationshål som är kompatibla med korgmuttrar
- Monteringshål på framsidan och sidorna för att passa olika utrustningar
- Öka synlighet och säkerhet med en glasdörr
- Håll din utrustning på optimal temperatur med passiv kylning

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Inneslutet skåp

U-höjd	25U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor Hjul (medföljer) Enkel montering Jordningsklack(ar) U-markeringar
Profil monteringskenor	G-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	1768.0 lb [800 kg]
------------------------------	--------------------

Utseende

Färg	Svart
Främre dörr	Stål med glasfönster
Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
Sidopaneler	Stål
Sidopanelfunktioner	Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Bakre dörr	Stålnät
Bakre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar bakre dörr

Product Measurements

Inre bredd	23.5 in [59.6 cm]
Inre djup	39.1 in [99.2 cm]
Produktlängd	36.3 in [92.2 cm]
Produktbredd	23.5 in [59.8 cm]



Produkt höjd	4.0 ft [1.2 m]
Produkt vikt	150.4 lb [68.0 kg]
Maximalt monteringsdjup	33.2 in [84.4 cm]
Minsta monteringsdjup	5.5 in [14 cm]
Höjd med hjul	4.3 ft [1.3 m]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Ja
Package Length	4.3 ft [1.3 m]
Package Width	3.5 ft [1.1 m]
Package Height	11.6 in [29.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	180.4 lb [81.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Sidopanel och ram
	Övre och nedre reglar
	Överpanel
	Bottenpanel med kabelhåll
	Solid underpanel
	Frontdörr
	Bakre dörr
	Hörnskydd i plast
	M8-25 mm insexskruvar
	M8 låsbrickor
	M4-10 mm Phillips-skruvar
	Gångjärnstappar

M6-12 mm insexskruvar

M5-10 mm självgängande skruvar

5 M8 (13 mm) insexnyckel

M6 (10 mm) insexnyckel

M6-12 mm rackskruvar

PVC-koppbricka

M6 korgmuttrar

Hjul

Bromsade hjul

M6-10 mm självgängande skruvar

Nivåfötter

Nycklar till dörrar front och baksida

nycklar till sidopanel

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

