

Armoire Rack Serveur 25U à 4 Montants, Armoire Verrouillable 19" pour Ordinateur/AV/Équipement IT, Rack Réseau pour Bureau/Domicile avec Roulettes et Rails de Montage Ajustables

N° de produit: RK2537BKM



Ce rack de serveur 25U fournit une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils de 19" à montage en rack, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Ce rack est compatible avec les équipements conformes à la norme EIA-310 et supporte une capacité de charge totale de 1 500 kg.

Ce rack offre plusieurs fonctionnalités qui facilitent l'installation de votre équipement. Ses rails de montage ajustables vous permettent de modifier facilement la profondeur des rails de 7 à 35 cm pour que votre équipement occupe toute la profondeur disponible. La profondeur supplémentaire permet également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement.

Le rack comporte des trous de passage au plafond et au sol, qui facilitent l'entrée et la sortie des câbles dans l'armoire pour une gestion discrète des câbles. Le rack est également doté de pattes de mise à la terre qui vous permettent de mettre votre équipement à la terre pour une protection accrue, et de rails de montage d'accessoires sans outil pour vous permettre de monter des gestionnaires de câbles verticaux OU et des unités PDU.

Pour simplifier la gestion de câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles. Vous pouvez couper le tissu auto-agrippant à n'importe quelle taille et relier les câbles de votre équipement entre eux ou en les fixant au rack.

Pour simplifier son installation, le rack est livré entièrement assemblé.

Pour garantir la sécurité de votre équipement monté en rack, ce rack possède des portes grillagées verrouillables à l'avant et à l'arrière qui améliorent la circulation de l'air afin d'assurer un refroidissement passif.

Le rack dispose également d'un panneau latéral amovible doté d'un dispositif de verrouillage rapide indépendant vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans compromettre la sécurité de l'installation. De plus, vous pouvez enlever un panneau supérieur à raccordement rapide sans que cela interfère avec les chemins de câble qui passent dans votre rack.

L'armoire est dotée de roulettes qui vous permettent de facilement la déplacer dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces selon les besoins.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Adapté aux magasins spécialisés et aux centres de réparation dotés d'une espace limité mais dont la sécurité des équipements montés en rack doit être assurée
- Installez facilement les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, les équipements de gestion de réseau et les consoles d'armoire
- Rangez vos équipements de diffusion audio/vidéo montés en rack dans votre salle de montage ou votre studio de télévision

## Spécifications techniques

- **PROFONDEUR ADJUSTABLE** : Coffret rack 19" à 4 montants 25U avec 4 rails verticaux et profondeur de montage réglable de 18 à 88,9 cm; Le rack informatique est compatible avec divers serveurs/switchs/données/vidéo/AV et d'autres équipements IT de réseau
- **COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉE AVEC ROULETTES** : L'armoire fermée 25U est livrée pré-assemblée avec des roues/des pieds de nivellement pour offrir plus de stabilité; L'armoire domestique mesure 123,9 cm de hauteur, ce qui est idéal pour les espaces étroits
- **CONCEPTION ET VENTILATION** : L'armoire est dotée de portes et de panneaux verrouillables et d'une partie supérieure ventilée; Armoire 19" à 4 montants avec une capacité de poids de 1500kg (stationnaire); L'armoire IT est conforme EIA/ECA-310-E
- **MATÉRIEL INCLUS** : Le rack réseau roulant comprend 50 vis/écrous à cage M6 pour monter l'équipement, 3,1 m de bande auto-agrippante, 2 clés pour les portes/panneaux latéraux et une étagère fixe 1U; Marquage de la hauteur 1U pour faciliter le positionnement
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçue et fabriquée pour les professionnels de

l'informatique, cette armoire serveur 25U est soutenue pendant de 5 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

## Matériel

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Politique de garantie          | 5 Years                               |
| Fixation sur le mur            | Non                                   |
| Type de rack                   | 4 montants                            |
| Type de cadre                  | Armoire fermée                        |
| Hauteur U                      | 25U                                   |
| Caractéristiques particulières | Rails de montage réglables            |
|                                | Languettes de compartiments intégrées |
|                                | Gestion des câbles intégrée           |
|                                | Roulettes (incluses)                  |
|                                | Patte(s) de mise à la terre           |
|                                | Pieds de mise à niveau                |
|                                | Livré complètement assemblé           |
|                                | Marquage U                            |
|                                |                                       |
| Profil de rail de montage      | G-Shape                               |
| Mounting Hole Types            | Carré (pour écrou cage)               |
| Normes de l'industrie          | EIA/ECA-310-E                         |

## Performance

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Weight Capacity (Stationary)        | 3307.5 lb [1500 kg] |
| Weight Capacity for Racks (Rolling) | 2315.2 lb [1050 kg] |

## Caractéristiques physiques

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Couleur                              | Noir                                                          |
| Type de porte avant                  | Maille d'acier                                                |
| Caractéristiques de la porte avant   | Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible |
| Type de panneau latéral              | Acier                                                         |
| Caractéristiques du panneau latéral  | Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles        |
| Type de panneau arrière              | Maille d'acier                                                |
| Caractéristiques de la porte arrière | Verrou à clé sécurisé avec porte arrière amovible             |

---

Product  
Measurements

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Largeur interne                | 23.7 in [60.1 cm]  |
| Profondeur interne             | 42.3 in [107.4 cm] |
| Longueur du produit            | 3.5 ft [1.1 m]     |
| Largeur du produit             | 23.6 in [60.0 cm]  |
| Hauteur du produit             | 47.2 in [119.9 cm] |
| Poids du produit               | 180.4 lb [81.8 kg] |
| Profondeur de montage maximal  | 35.2 in [89.3 cm]  |
| Profondeur de montage minimale | 7.1 in [18 cm]     |
| Hauteur avec roulettes         | 48.8 in [123.9 cm] |

---

Informations  
d'emballage

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Emballage à plat   | Non               |
| Longueur du Paquet | 3.8 ft [1.2 m]    |
| Package Width      | 26.9 in [68.4 cm] |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Package Height | 4.5 ft [1.4 m]      |
| Poids brut     | 251.4 lb [114.0 kg] |

---

#### Contenu du paquet

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Armoire serveur                       |
|                       | 104 - Écrous cage M6                      |
|                       | 104 - Vis M6                              |
|                       | 104 - Rondelles à collerette en plastique |
|                       | 2 - Clés                                  |
|                       | 1 - Clé hexagonale                        |
|                       | 1 - Bande auto-agrippante de 3 m          |
|                       | 1 - Manuel d'utilisation                  |

---

#### Informations de garantie

|          |       |
|----------|-------|
| Warranty | 5 Ans |
|----------|-------|

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis