

Armadio Rack 19" 25U su Ruote a 4 Montanti, Server Rack 19 Pollici Mobile con Ripiano 1U e pannelli laterali con serratura. Rack Dati Ventialta con Profondità di montaggio regolabile

ID prodotto: RK2537BKM



Questo server rack offre 25U di spazio in un armadietto elegante e protetto, nel quale è possibile installare dispositivi da 19" standard montabili su rack, quali i server Dell, HP e IBM, e altre apparecchiature di telecomunicazione e A/V. Il rack è compatibile per l'uso con apparecchiature conformi a EIA-310 e supporta una capacità di carico totale di 1500 kg.

La versatilità del rack consente di installare le apparecchiature con la massima semplicità. Le guide di montaggio, infatti, possono essere regolate a una profondità compresa tra 177,8 mm e 889 mm, garantendo la compatibilità con le apparecchiature montabili in rack standard. Una maggiore profondità crea uno spazio più ampio dietro l'apparecchiatura, che consente di gestire altri cavi di alimentazione e cablaggi.

Il rack è dotato di fori passacavi sul pannello superiore e sulla base che facilitano il passaggio dei cavi all'interno e all'esterno dell'armadio per una gestione ottimale del cablaggio. Il rack è inoltre dotato di perni di messa a terra, che consentono di proteggere ulteriormente le apparecchiature fissandole al pavimento e di guide che non richiedono utensili per il montaggio degli accessori quali PDU e sistemi per la gestione dei cavi verticali 0U.

Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più semplice tenere in ordine il cablaggio. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi formato ed usato per legare assieme i cavi delle apparecchiature o fissarli al rack.

Per ridurre al minimo il lavoro di installazione, il rack viene consegnato già montato.

La porta a rete anteriore e la porta a rete posteriore del rack, entrambe dotate di chiave, garantiscono la sicurezza delle apparecchiature installate e aumentano la circolazione dell'aria, per favorire il raffreddamento passivo.

Il pannello laterale del rack si può rimuovere grazie a un fermo a rilascio rapido, per consentire un accesso agevole alle apparecchiature e assicurare la massima protezione. Anche il pannello sulla sommità è dotato di un fermo a rilascio rapido e può quindi essere rimosso senza interferire con i cavi all'interno del rack.

L'armadietto è dotato di rotelle che consentono di spostarlo facilmente in tutto l'ufficio, lo studio o la sala server. Inoltre, la larghezza e l'altezza del rack sono pensate per passare attraverso porte di dimensioni standard, per trasportare all'occorrenza il server rack in un'altra sala.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideali per i negozi di prodotti hi-tech e i centri di riparazione che hanno spazio limitato ma devono gestire apparecchiature montabili in rack che richiedono protezione
- Installazione di server, switch KVM, dispositivi di rete e console per armadietti montabili in rack
- Installazione sicura in rack delle apparecchiature audio/video per le trasmissioni in broadcast in sale di registrazione o studi televisivi

Caratteristiche

- PROFONDITÀ REGOLABILE: armadietto rack per server 4 montanti 25U 19" con 4 guide verticali e profondità di montaggio regolabile da 18 a 88,9 cm. Rack dati compatibile con vari server/switch/patch panel, apparecchiature IT, A/V
- ASSEMBLATO CON RUOTE: Armadio rack 19 pollici 25U pre-assemblato con ruote e piedini di livellamento per maggiore stabilità. Il Server rack ha un'altezza di soli 123,9 cm, ideale per spazi ristretti in casa/ufficio o nella sala server
- DESIGN E VENTILAZIONE: La porta e pannelli laterali traforati e la parte superiore ventilata garantiscono il flusso d'aria per la ventilazione naturale. L'armadio Rack 19 pollici a mezza altezza con capacità di carico di 1500 kg, conforme a EIA/ECA-310-E
- HARDWARE INCLUSO: Il rack di rete su ruote include 50 viti/dadi a gabbia M6 per il montaggio delle apparecchiature, nastro a strappo da 3,1m, 2 chiavi per porte/pannelli laterali e ripiano fisso 1U, Contrassegni di altezza 1U
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo Armadio Server 25U per PC è supportato per 5 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5

multilingue

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	25U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Linguette di accoppiamento integrate Gestione cavi integrata Rotelle (incluse)
	Perni di messa a terra Piedini di livellamento Consegna con assemblaggio completo Marcature per unità rack
Profilo guida di montaggio	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	3307.5 lb [1500 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	2315.2 lb [1050 kg]

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Tipo sportello anteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Tipo pannello laterale	Acciaio
Caratteristiche dei pannelli laterali	Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali rimovibili
Tipo sportello posteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello sportello posteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore rimovibile

Product Measurements

Larghezza interna	23.7 in [60.1 cm]
Profondità interna	42.3 in [107.4 cm]
Lunghezza prodotto	3.5 ft [1.1 m]
Larghezza prodotto	23.6 in [60.0 cm]
Altezza prodotto	47.2 in [119.9 cm]
Peso prodotto	180.4 lb [81.8 kg]
Profondità di montaggio massima	35.0 in [88.9 cm]
Profondità di montaggio minima	7.1 in [18 cm]
Altezza con ruote orientabili	48.8 in [123.9 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Lunghezza Confezione	3.8 ft [1.2 m]
Larghezza del Pacco	26.9 in [68.4 cm]

Altezza del Pacco	4.5 ft [1.4 m]
Peso spedizione (confezione)	251.4 lb [114.0 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Armadio server rack
	104 - Dadi in gabbia M6
	104 - Viti M6
	104 - Rondelle a bicchiere in plastica
	2 - Chiavi
	1 - Chiave a brugola
	1 - Rotolo di fascette con chiusura a strappo da 3 m
	1 - Manuale utente

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	5 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

