

Gabinete Rack para Servidores 25U 19" 4 Postes - Rack de Servidores con Cerradura y Seguro - Rack con Ruedas y Rieles de Montaje Ajustables para Equipo de Red

ID del Producto: RK2537BKM



Este bastidor para servidores 25U proporciona un rack elegante y seguro para almacenar dispositivos estándar de montaje en bastidor de 19", como servidores Dell, HP e IBM, junto con equipos de telecomunicaciones y A/V. El bastidor es compatible con los equipos que cumplen la norma EIA-310 y admite una capacidad de carga total de 1500kg (3307lb.).

Este rack ofrece una variedad de características que facilitan la instalación de sus equipos. Con los carriles de montaje ajustables, puede cambiar fácilmente la profundidad del carril de 7 a 35 pulgadas (76.2 mm - 939.8 mm) para admitir equipos de profundidad completa. La profundidad añadida también proporciona soporte para la gestión adicional de cables y alimentación detrás de su equipo.

El rack cuenta con orificios pasacables en el techo y en el suelo, que facilitan la entrada y salida del cableado del armario para una gestión discreta de los cables. El rack también cuenta con orejetas de conexión a tierra que le permiten conectar a tierra su equipo para una mayor protección, y rieles de montaje de accesorios sin herramientas para que pueda montar gestores de cables verticales 0U y PDUs.

Para una gestión de cables sin complicaciones, el rack incluye un rollo de 3 metros de bridas autoadherentes que facilitan el orden de los cables. Puede cortar el tejido autoadherente a cualquier tamaño y unir los cables de sus equipos entre sí o al rack.

Para proporcionar un despliegue sin complicaciones, el rack se envía completamente montado.

Para mantener su equipo montado en rack seguro, este rack cuenta con puertas de malla de bloqueo delanteras y traseras que también aumentan el flujo de aire para proporcionar una refrigeración pasiva.

El rack también cuenta con un panel lateral extraíble con cierre rápido independiente que le permite acceder fácilmente a su equipo, sin dejar de mantenerlo seguro. Además, un panel de techo de

liberación rápida que puede quitar sin interferir con los tendidos de cables que se ejecutan a través de su rack.

El armario cuenta con ruedas para facilitar la movilidad por su oficina, estudio o sala de servidores. Además, la anchura y la altura del bastidor se ajustan a través de las puertas estándar, lo que le da la libertad de llevar su bastidor de servidores a varias salas según sea necesario.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instalación en talleres tecnológicos y centros de reparación con espacio limitado pero con equipos montables que requieren seguridad.
- Instale servidores de montaje en bastidor, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de rack
- Aloje equipos de audio/video de montaje en bastidor para difusión en su sala de edición o estudio de televisión

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Gabinete rack para servidores de 4 postes 25U de 19" con 4 rieles verticales y profundidad de montaje ajustable de 7.1" a 35" (de 18cm a 88.9cm) - Compatible con servidores/conmutadores/video/AV y otros equipos de redes
- **TOTALMENTE MONTADO CON RUEDAS:** Se envía premontado con ruedas y patas niveladoras para ofrecer más estabilidad - El armario rack para servidores sólo mide 123.9cm de altura, ideal para espacios estrechos en el hogar/oficina o salas de servidores
- **DISEÑO Y VENTILACIÓN:** Tiene puertas de malla con cerradura y paneles laterales con parte superior ventilada que permite el flujo de aire - Rack de 19" de 4 postes con una capacidad de peso de 1500kg (estacionario) - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack de red rodante incluye 50 tuercas enjauladas M6 y tornillos para montar equipos, cierre de gancho y felpa de 3.1m, 2 llaves para puertas/paneles laterales y un estante fijo 1U - Marcas de altura 1U para facilitar la instalación
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para profesionales de TI, este gabinete para servidores informáticos 25U tiene una garantía de 5 años que incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	25U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables Pestañas integradas para inserción en bahía Gestor de cables integrado Ruedas (incluidas) Lengüeta(s) para conexión a tierra Patas niveladoras Se envía totalmente ensamblado Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En G
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	3307.5 lb [1500 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	2315.2 lb [1050 kg]

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta	Malla de Acero

Delantera

Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero
Características de la puerta trasera	Candado con llave, con puerta trasera removible

Medidas del Producto

Ancho Interno	23.7 in [60.1 cm]
Profundidad Interna	42.3 in [107.4 cm]
Longitud del Producto	3.5 ft [1.1 m]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	47.2 in [119.9 cm]
Peso del Producto	180.4 lb [81.8 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	35.2 in [89.3 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	7.1 in [18 cm]
Altura con Ruedas	48.8 in [123.9 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	3.8 ft [1.2 m]
Ancho de la Caja	26.9 in [68.4 cm]
Altura de la Caja	4.5 ft [1.4 m]
Peso (de la Caja) del	251.4 lb [114.0 kg]

Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Gabinete Rack para Servidores
	104 - Tuercas Enjauladas M6
	104 - Tornillos M6
	104 - Arandelas acopadas de plástico
	2 - Llaves
	1 - Llave hexagonal
	1 - Cinta sujetacables de gancho y bucle (3m)
	1 - Manual del Usuario

Información Acerca de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.