

25U Serverkast- Instelbare diepte 18-89 cm - Afsluitbaar/Geventileerd Server Rack op Wielen voor Netwerk/Data/IT materiaal - incl. Klittenband - Dell PowerEdge HP ProLiant

Productcode: RK2537BKM



Dit 25U server rack is een slanke, veilige kast voor het opbergen van standaard 19" rackgemonteerde apparaten zoals Dell-, HP- en IBM-servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack is compatibel met EIA-310 conforme apparatuur en ondersteunt een totaalgewicht van 1500 kg.

Dit rack biedt vele functies waardoor u uw apparatuur gemakkelijk kunt installeren. Dankzij verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden aangepast (177,8 mm tot 889 mm), zodat het rack ook geschikt is voor zeer diepe apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur.

Het rack heeft doorvoergaten in het top- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelmanagement. Het rack heeft ook gearde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming en gereedschapsloze accessoiremontagerails voor de montage van 0U verticale kabelmanagers en PDU's.

Voor probleemloos kabelmanagement wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden. U kunt het klittenband op elke maat bijknippen en uw kabels aan elkaar of aan het rack vastbinden.

Voor probleemloos gebruik wordt het rack volledig gemonteerd verzonden.

Voor de beveiliging van uw rackgemonteerde apparatuur is het rack aan de voor- en achterkant voorzien van vergrendelbare gaasdeuren, waardoor ook de luchtstroom wordt verbeterd voor passieve koeling.

Het rack heeft ook een uitneembaar zijpaneel met een onafhankelijk snelkoppelingssluiting zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch veilig kunt opbergen. Bovendien heeft de kast een snelkoppelingspaneel aan de bovenkant dat u kunt verwijderen zonder de kabels die door uw rack lopen te belemmeren.

De kast is voorzien van zwenkwielen die voor grote mobiliteit zorgen in uw kantoor, studio of serverruimte. Bovendien past het server rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u het, indien nodig, naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

De RK2537BKM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Geschikt voor technologische- of computer reparatiecentra die beperkte ruimte hebben, die over montagebare apparatuur beschikken die beveiligd moeten worden
- Installeer rackmonteerbare servers, KVM switches, netwerkapparatuur en serverkastconsoles
- Installeer rackgemonteerde audio-/videoapparatuur in uw bewerkingsruimte of tv-studio

### Eigenschappen

- **HALFHOOG, BEVEILIGD RACK:** 25U, 19 inch server rack kast met 4 stangen en verstelbare diepte tot 87,5 cm, interne diepte 107,4 cm, twee paneeldeuren voor extra toegankelijkheid; afsluitbare deuren en zijkanten inclusief sleutels
- **VOLLEDIG GEMONTEERD MET ZWENKWIELEN:** Sterk, voorgemonteerd met zwenkwielen en stelpoten biedt manoeuvreerbaarheid en stabiliteit; inclusief kooimoeren/-schroeven en klittenbandbinders zodat uw apparatuur eenvoudig kan worden gemonteerd
- **DESIGN EN VENTILATIE:** Mobiele datakast met sterke gasdeuren en geventileerd bovenpaneel zorgt voor een goede luchtstroom; bovenpaneel kan ook worden verwijderd om kabels te installeren; met 1U markeringen voor eenvoudige identificatie
- **COMPATIBILITEIT:** EIA/ECA-310-E conform voor server-/netwerkapparatuur, geschikt voor merken waaronder HPE ProLiant, Dell PowerEdge en Lenovo ThinkSystem; gescheiden achterdeuren verminderen de benodigde ruimte aan de achterkant om deze te openen
- **SPECIFICATIES:** 5 jaar garantie | 25U 19 inch vrijstaande kast | montagediepte 17,5 tot 87,5 cm | 1500 kg stationaire gewichtsvermogen | M6 kooimoeren/-schroeven | 3 m klittenbandtape | geaarde contacten

---

Hardware

Garantiebeleid

5 Years

Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	25U
Speciale functies	Verstelbare montagerails Geïntegreerde bay tabs Geïntegreerd kabelbeheer Aardingslip(pen) Stelpoten U-markeringen Volledig gemonteerd geleverd Zwenkwielen (meegeleverd)
Montagerailprofiel	G-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

---

#### Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	3315.0 lb [1500 kg]
------------------------------	---------------------

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staalgaas
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staal
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staalgaas

Kenmerken deur achterkant      Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde

---

Product Measurements

Interne breedte	23.7 in [60.1 cm]
Interne diepte	3.5 ft [1.1 m]
Lengte product	3.5 ft [1.1 m]
Breedte product	23.8 in [60.4 cm]
Hoogte product	3.9 ft [1.2 m]
Gewicht product	180.8 lb [81.8 kg]
Maximale montagediepte	35.2 in [89.3 cm]
Minimale montagediepte	7.1 in [18 cm]
Hoogte met wielen	4.1 ft [1.2 m]

---

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	3.8 ft [1.2 m]
Package Width	26.8 in [68.0 cm]
Package Height	4.8 ft [1.4 m]
Verzendgewicht (verpakt)	252.6 lb [114.3 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Serrack Serverkast
	M6 kooimoeren
	M6 schroeven



Ronde kunststof onderlegging

Sleuteltjes

Inbussleutel

3 m klittenband

handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

