

25U-serverskåp - 4 pelare med justerbart djup 18-89 cm och ventilerad inneslutning med lås för mobil/nätverks-/data-/IT-utrustning med hjul/kardborrband från Dell PowerEdge HP ProLiant

Produkt ID: RK2537BKM



Detta 25U serverrack är ett snyggt och säkert skåp för lagring av vanliga 19-tums rackmonterade enheter som Dell, HP och IBM-servrar, tillsammans med telekommunikation och A/V-utrustning. Racket är kompatibel med EIA-310-kompatibel utrustning och stöder en sammanlagd lastkapacitet på 1500 kg.

Racket erbjuder en mängd funktioner som underlättar installationen av din utrustning. Med justerbara monteringsckenor kan du enkelt byta skendjup från 7 till 35 tum (177.8 mm - 889 mm) för djupgående utrustning. Det extra djupet ger också stöd för extra kabel- och strömhantering bakom utrustningen.

Racket har genomdragningshål på tak- och golvpaneler för att enkelt dra kablar in och ut ur skåpet för diskret kabelhantering. Racket är utrustat med jordbultar så att du kan jorda din utrustning för extra skydd, samt verktygslösa extra monteringsckenor för montering av 0U-vertikala kabelhanterare och PDU.

För problemfri kabelhantering innehåller racket en 3-meters rulle självhäftande kabeltyg för att enkelt att hålla ordning på kablarna. Klipp det självhäftande tyget i valfri storlek och bind ihop dina utrustningskablar eller bind fast dem i racket.

För att möjliggöra en problemfri driftsättning, levereras racket färdigmonterat.

För att hålla din rackmonterade utrustning säker har det här racket främre och bakre låsnäddörrar som också ökar luftflödet för passiv kylning.

Racket har även en avtagbar sidopanel med ett oberoende snabbås för enkel åtkomst till din utrustning samtidigt som du håller utrustningen säker. Dessutom, en lätt avtagbar takpanel som du kan ta bort utan att röra kablarna som går igenom racket.

Skåpet har hjul för att lätt kunna flyttas runt kontoret, studion eller serverrummet. Dessutom går racket igenom vanliga dörröppningar så du kan rulla ditt serverrack mellan olika rum efter behov.

RK2537BKM täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Installera i teknikbutiker och reparationscentra som har begränsat med utrymme men som vanligtvis har monterbar utrustning som kräver säkerhet
- Installera rackmonterade servrar, switchar, nätverksutrustning och skåpkonsoler
- Installera rackmonterad audio/videoutrustning för sändning i redigeringsrummet eller TV-studion

Funktioner

- **SÄKERT RACK MED HALVA HÖJDEN:** 25U 19"-serverskåp med 4 pelare och justerbara djup på upp till 89 cm, inre djup på 106 cm, dubbla paneldörrar för extra åtkomst; Låsbara dörrar och sidor med medföljande nycklar
- **MONTERAD MED HJUL:** Kraftigt monterad med hjul och utjämningsfötter för ökad manövrerbarhet och stabilitet; Korgmuttrar/skruvar tillsammans med kardborrband för enkel montering av utrustningen
- **DESIGN OCH VENTILATION:** Flyttbart dataskåp med hjul och starka nätdörrar och ventilerad överdel för ett bra luftflöde, överdelen kan även plockas bort för dragning av kablar; 1U-intervaller är markerade för enkel identifiering
- **KOMPATIBILITET:** Kompatibel med EIA/ECA-310-E för server-/nätverksutrustning vilket inkluderar varumärken såsom HPE ProLiant, Dell PowerEdge och Lenovo ThinkSystem; Delade bakdörrar vilket minskar behovet av åtkomstutrymme på baksidan
- **SPECIFIKATIONER:** 5 års garanti | 25U 19"-fristående skåpinneslutning | Monteringsdjup på 18-89 cm | Stationär kapacitet på 1 500 kg | M6-korgmuttrar/skruvar | 3 m kardborrband | Jordningsklämmor

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej

Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Inneslutet skåp
U-höjd	25U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
	Inbyggda baying-flikar
	Inbyggd kabelhantering
	Jordningsklack(ar)
	Nivåfötter
	U-markeringar
	Ships Fully Assembled
	Hjul (medföljer)
Profil monteringsckenor	G-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	3315.0 lb [1500 kg]
------------------------------	---------------------

Utseende

Färg	Svart
Främre dörr	Stålnät
Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med avtagbar främre dörr
Sidopaneler	Stål
Sidopanelfunktioner	Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Bakre dörr	Stålnät
Bakre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar bakre dörr

Product
Measurements

Inre bredd	23.7 in [60.1 cm]
Inre djup	3.5 ft [1.1 m]
Produktlängd	3.5 ft [1.1 m]
Produktbredd	23.8 in [60.4 cm]
Produkt höjd	3.9 ft [1.2 m]
Produktvikt	180.8 lb [81.8 kg]
Maximalt monteringsdjup	35.2 in [89.3 cm]
Minsta monteringsdjup	7.1 in [18 cm]
Höjd med hjul	4.1 ft [1.2 m]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Nej
Package Length	3.8 ft [1.2 m]
Package Width	26.8 in [68.0 cm]
Package Height	4.8 ft [1.4 m]
Fraktvikt (förpackning)	252.6 lb [114.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Hyllkabinett för server
	M6 korgmuttrar
	M6 skruvar
	Plastkoppbricka
	Tangenter
	Hey-nyckel



3 m krok- och ögleband

Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

