Armario Rack de Pared para Servidores 26U 19" 4 Columnas y Estante 1U - Rack de Servidores de Montaje en Pared con Bisagra - Rack Ventilado para Equipo de Red

ID del Producto: RK2620WALHM

Este armario rack para servidores o redes de 26U le permite montar su equipo compatible con EIA-310 en la pared, en un armario seguro que tiene una puerta trasera con bisagras para facilitar el acceso a su equipo. El armario cuenta con profundidad de montaje ajustable de 3 a 16in para proporcionar una solución de almacenamiento robusta para su equipo de montaje en bastidor.

Para proporcionar una estabilidad segura a sus equipos más pesados, este rack ofrece un montaje de 4 columnas, soportando una mayor capacidad de peso por U que los racks de 2 columnas y soportando una capacidad de carga total de hasta 90kg.

Ahorre un valioso espacio en el suelo montando el armario en la pared. El diseño de montaje en pared convierte a este armario en la solución ideal para optimizar el almacenamiento de equipos en su aula, tienda minorista, sala de servidores u oficina. Este rack también incluye un estante de 1U que le proporciona una superficie estable para colocar equipos que no se pueden montar en rack o para almacenar sus herramientas.

El rack de red de montaje en pared facilita el acceso a sus equipos y cableado, con una bisagra trasera que gira el armario separándolo de la pared. Al girar el armario 180 grados en el momento de la instalación, puede invertir la dirección de la bisagra para que el armario se abra desde la izquierda o la derecha, según prefiera.

El armario de red 26U cuenta con una puerta frontal extraíble y reversible y paneles laterales extraíbles, cada uno con mecanismos de liberación rápida, para que pueda acceder fácilmente a su equipo. Además, cada puerta y panel de este rack cuenta con una cerradura independiente, lo que garantiza la seguridad de su equipo.

Para una gestión de cables sin complicaciones, el rack incluye una bobina de 3 metros de bridas autoadherentes que facilitan mantener los cables ordenados uniéndolos entre sí o atándolos al rack. El tejido autoadherente se puede cortar a cualquier tamaño, lo que permite una solución envolvente para

los cables de cualquier equipo de montaje en bastidor.

Este armario rack para servidores cuenta con una construcción de acero de alta resistencia, con puertas con cerradura en todas las entradas. Para facilitar la instalación de los equipos, los carriles de montaje del rack se pueden intercambiar para utilizarlos con orificios cuadrados y tuercas enjauladas, o con carriles roscados.

Para garantizar que sus equipos funcionen a una temperatura óptima, el rack/gabinete para servidores favorece la refrigeración pasiva. Cuenta con puertas de malla y paneles superior e inferior ventilados para un máximo flujo de aire.

Para un montaje sencillo y robusto, los orificios de montaje del bastidor están colocados a una distancia de 16 pulgadas, por lo que puede fijarlo de forma segura a una pared utilizando montantes de pared.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Instale sus servidores y equipos de red a ras de la pared en zonas con espacio limitado, como tiendas de tecnología o centros de reparación

• Instale el rack en el entorno de su pequeña oficina, donde no cabe un rack de tamaño completo

• Organice el cableado o los equipos en su armario de red, armario de cableado, back office o IDF

Características

• ARMARIO RACK 26U DE 4 COLUMNAS: Su profundidad de montaje ajustable (2.4-16in/6-40,6cm) es ideal para instalar conmutadores de red, paneles de conexión y otros equipos de montaje en rack en su almacén, hogar/oficina, almacén o sala de servidores

• FÁCIL ACCESO: Diseño de bastidor abatible, cerrado y bloqueable a 180° con fácil acceso a la parte posterior de los dispositivos montados - Cierre flexible con puerta frontal reversible y extraíble y paneles laterales desmontables

• FABRICADO PARA DURAR: Ofrece un diseño de 4 columnas para un soporte adicional de su equipo - Construido en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para una mayor resistencia y durabilidad con una capacidad máxima de peso de 90kg

• TOTALMENTE MONTADO: El armario de red abisagrado se envía totalmente montado con todos los tornillos y tuercas enjauladas necesarios para montar el equipo - Incluye un estante y una bobina de

cinta de gancho y bucle - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E

• DISEÑADO PARA LA REFRIGERACIÓN: El rack informático ventilado tiene puertas frontales y paneles laterales de malla para proporcionar un flujo de aire fresco y admite la refrigeración activa con hasta cuatro ventiladores opcionales de 120 mm

Hardware		
	Política de Garantía	5 Years
	Montaje en Pared	Sí
	Tipo de rack	4 postes
	Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
	Altura U	26U
	Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
		Gestor de cables integrado
		Lengüeta(s) para conexión a tierra
		Se envía totalmente ensamblado
		Marcas de U
		Montaje en Pared
	Perfil para carriles de montaje	En L
	Opciones de enfriamiento	Cuatro ventiladores opcionales: 120mm
	Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
		Agujero roscado
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
Rendimiento		
	Capacidad de Carga	198.4 lb [90 kg]
Observaciones /		

Requisitos		
	Nota	Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero
	Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
	Tipo de Panel Lateral	Malla de Acero
	Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
	Tipo de Puerta Trasera	Acero
	Características de la puerta trasera	Candado de seguridad con llave
Medidas del Producto		
	Ancho Interno	23.3 in [59.3 cm]
	Profundidad Interna	21.5 in [54.5 cm]
	Longitud del Producto	21.7 in [55.1 cm]
	Ancho del Producto	23.7 in [60.1 cm]
	Altura del Producto	49.6 in [125.9 cm]
	Peso del Producto	163.2 lb [74.0 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	15.7 in [40 cm]
	Profundidad Mínima de Montaje	2.4 in [6 cm]
Información de la Caja		
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No

	Longitud de la Caja	23.5 in [59.8 cm]
	Ancho de la Caja	25.6 in [65.0 cm]
	Altura de la Caja	4.6 ft [1.4 m]
	Peso (de la Caja) del Envío	147.7 lb [67.0 kg]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - caja-para-montaje-en-pared
		1 - bandeja 1U
		1 - rollo de anclajes de gancho y bucle
		104 - tuercas enjauladas 12-24
		104 - tornillos 12-24
		2 - llaves de la puerta
		2 - llaves para el panel lateral
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.