

26U väggmonterat serverrackskåp - 20 tum (50,8 cm) djupt - gångjärnsupphängning

Produkt ID: RK2620WALHM



Montera EIA-310-kompatibel utrustning på väggen med den här 26U-servern eller nätverkshyllskåpet i ett säkert skåp med bakre upphängd dörr för lätt åtkomst till utrustningen. Infattningen har justerbart monteringsdjup från 3 till 20 tum (7,6 till 40,64 cm) för att garantera en säker förvaringslösning för din väggmonterade utrustning.

För säker och stadig montering av tung utrustning har det här racket 4 stolpar med stöd för en sammanlagd vikt av upp till 90 kg per U, mer än rack med bara 2 stolpar.

Spara värdefull golvyta med ett väggmonterat skåp. Väggmonteringen är idealisk för att spara utrymme i klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg.

Det väggmonterade skåpet är gångjärnsupphängt för att underlätta åtkomst till utrustning och kablar. Genom att vända skåpet 180 grader vid installationen kan du ändra på gångjärnets riktning så att skåpet svänger ut från vänster eller höger efter behov.

26U-nätverksskåpet har en borttagbar och vändbar främre dörr och borttagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbtösningsmekanismer för enkel åtkomst till din utrustning. Varje dörr och panel på detta rack har dessutom oberoende lås som garanterar utrustningens säkerhet.

För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller fästa dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning.

Serverrackskåpets alla dörrar i kraftigt stål är låsbara. För problemfri installation av utrustning kan rackets monteringskenor ändras för användning med fyrkantiga hål och korgmuttrar eller gängade skenor.

Serverracket/-skåpet ger passiv kylning för att försäkra att utrustningen kör på optimal temperatur. Gallerdörrarna och de ventilerade över- och underpanelerna garanterar maximalt luftflöde.

Enkel och säker väggmontering med vägreglar tack vare racks monteringshål placerade 40 cm isär.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Vägghmontera din server eller nätverksutrustning på väggen i begränsade utrymmen såsom skyltfönster i teknikbutiker eller reparationscenter
- Installera på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek
- Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Funktioner

- **26U RACKSKÅP 4 STOLPAR:** Vägghmonterat serverrack med justerbart monteringsdjup på 6,0 cm till 40,6 cm är perfekt för installation av nätverksswitchar, patchpaneler och annan rackmonterad utrustning i ditt lager, hem/kontor, butik eller serverrum
- **ENKEL ÅTKOMST:** Vägghmonterat datarack med 180° gångjärn, sluten och låsbar rackdesign med enkel åtkomst till baksidan av de monterade enheterna. Flexibelt låsbart serverskåp med vändbar och avtagbar dörr på framsidan och avtagbara sidopaneler
- **BYGGD FÖR ATT HÅLLA:** Det väggmonterade 26U-nätverksskåpet har en design med fyra stolpar för extra stöd för din utrustning. Tillverkat av högkvalitativt kallvalsat SPCC-stål för styrka och hållbarhet med en maximal viktkapacitet på 90 kg
- **FÄRDIGMONTERAD:** Svängbart nätverksskåp levereras helt monterat med alla rackskruvar och korgmuttrar som krävs för att montera din utrustning. Inkluderar ett hyllplan och en rulle kardborreband. Vägghmonterat utrustningsskåp är EIA/ECA-310-E-kompatibelt
- **UTFORMAD FÖR KYLNING:** Ventilerad IT-rackinneslutning med nätförsedda frontluckor och sidopaneler för passivt luftflöde och stöd för aktiv kylning med upp till fyra 120 mm fläktar (t.ex. ACFANKIT12 - endast tillgängligt i USA/CA)

Hårdvara

Garantipolicy

5 Years

Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Inneslutet skåp
U-höjd	26U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
	Inbyggd kabelhantering
	Jordningsklack(ar)
	Ships Fully Assembled
	U-markeringar
	Kan monteras på väggen
Profil monteringsskenor	L-Shape
Kylningsalternativ	Fyra tillvalsfläktar: 120 mm
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
	Gångat hål
Industristandarder	EIA/ECA-310-E
Prestanda	
Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
Särskilda anmärkningar/krav	
Obs.	Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar
Utseende	
Färg	Svart
Främre dörr	Stålnät
Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
Sidopaneler	Stålnät

Sidopanelfunktioner	Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Bakre dörr	Stål
Bakre dörrfunktioner	Säkert nyckellås

Product Measurements

Inre bredd	23.3 in [59.3 cm]
Inre djup	21.5 in [54.5 cm]
Produktlängd	21.7 in [55.1 cm]
Produktbredd	23.7 in [60.1 cm]
Produkthöjd	49.6 in [125.9 cm]
Produktvikt	163.2 lb [74.0 kg]
Maximalt monteringsdjup	16.0 in [40.6 cm]
Minsta monteringsdjup	2.4 in [6 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Nej
Paketets längd	23.5 in [59.8 cm]
Paketets bredd	25.6 in [65.0 cm]
Paketets höjd	4.6 ft [1.4 m]
Fraktvikt (förpackning)	147.7 lb [67.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - väggmonteringsinfattning
	1 - 1U hylla
	1 - rulle med krok-och-ögla-fästanordning
	104 - 12-24 korgmuttrar
	104 - 12-24 skruvar

2 - dörrnycklar

2 - nycklar till sidopanel

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

5 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.