

Rack Vertical 19" 3U à Montage Mural - Support Mural 19" de Panneau de Brassage pour Data/AV/IT/Ordinateur - Rack 3U pour Armoire et Salle de Serveurs - Support de Rack, Capacité de 68kg

N° de produit: RK319WALLV



Ce support 3U 19 in pour salle de serveurs permet de monter verticalement des équipements en rack de n'importe quelle profondeur. Fixez le support à un mur à montants en bois et positionnez l'équipement verticalement, maximisant ainsi l'utilisation de l'espace et optimisant la conception de l'aménagement. La conception à cadre ouvert permet un flux d'air sans restriction vers l'équipement monté, améliorant ainsi le refroidissement.

Montez le support dans un mur présentant une FABRICATION à montants en bois, où les montants sont espacés de 40,6cm. Le support mural pour panneau de brassage est parfait pour les applications SoHo (petit bureau, bureau à domicile) et autres applications à faible encombrement, vous permettant de monter verticalement jusqu'à 68kg d'équipement rack standard dans ce support en acier de calibre 14. Les trous de montage sont positionnés à 40,6cm d'intervalle, correspondant à la norme pour les cadres de construction.

Le rack de réseau vertical à montage mural comprend commodément 6x vis à bois, 12x écrous cage carrés M5 et 12x vis M5 pour fixer le rack à un mur et monter votre équipement.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Montez de l'équipement réseau et de télécommunication le long du mur
- Installez des commutateurs KVM ou des postes de travail sous un bureau ou un établi pour libérer de l'espace
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack

Spécifications techniques

- **SUPPORT DE RACK MURAL VERTICAL 3U** : Ce support de rack mural pour panneau de brassage supporte les équipements IT/AV/Réseau montables en rack 19" ; Capacité de 68kg ; Conforme EIA-310 et REACH ; Conception compacte pour un encombrement minimal
- **PRÊT À L'EMPLOI** : Le support de rack vertical mural est livré entièrement assemblé, avec 6 vis à bois et 12 écrous et vis à cage M5 pour le montage du rack et de l'équipement. Deux trous de montage permettent de fixer des montants en bois de 40,6cm
- **FABRIQUÉ POUR DURER** : Support de rack vertical construit avec cadre en acier de calibre 14 ; Fournit un ancrage stable pour monter l'équipement ; La peinture en poudre/soudure des coins intérieurs garantissent une utilisation durable et de la robustesse
- **EMBALLAGE CERTIFIÉ** : Ce support de panneau de brassage assemblé et prêt à l'emploi est expédié dans un emballage certifié ISTA-6 qui garantit une livraison sans dommage. Ce support vertical de montage mural est conforme à la norme TAA
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce support mural vertical pour panneau de brassage est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	3U
Caractéristiques particulières	Livré complètement assemblé
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)

Normes de l'industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 150.0 lb [68.0 kg]

Notes spéciales /
Configuration

Remarque L'emballage comprend des vis pour le montage sur des surfaces en bois, du matériel supplémentaire sera nécessaire pour les autres matériaux

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir
Construction Material Acier

Product
Measurements

Longueur du produit 6.1 in [15.5 cm]
Largeur du produit 19.9 in [50.5 cm]
Hauteur du produit 5.9 in [15.0 cm]
Poids du produit 2.0 lb [0.9 kg]

Informations
d'emballage

Emballage à plat Non
Longueur du Paquet 6.9 in [17.6 cm]
Package Width 21.5 in [54.5 cm]
Package Height 6.7 in [17.1 cm]
Poids brut 3.3 lb [1.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de Montage Mural Vertical 3U
12 - Vis M5
12 - Écrous cage M5

6 - Vis à bois

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis