

## 3U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Productcode: RK319WALLV



Het RK319WALLV 3U 19 inch Serverrack voor Verticale Wandmontage biedt een veelzijdige opslagoplossing waarmee u apparatuur (netwerkapparaten, stekkerdozen, patchpanelen) verticaal kunt monteren (plat tegen de wand) om ruimte te besparen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De 3U-beugel kan ook horizontaal onder een bureau worden gemonteerd voor een gemakkelijke toegang tot apparatuur direct vanaf uw werkplek. De beugel voor wandmontage is vervaardigd naar de EIA-310-normen voor 19 inch racks en uitgevoerd in roestvrij staal, perfect voor kleine en thuiskantoren. De beugel zorgt voor een ruimtebesparende installatie in omgevingen waar geen standaard serverrack kan worden geplaatst. Het is geschikt voor montage aan vrijwel elke wand/plafond (zoals gipsplaat) en de bevestigingsopeningen (voor montage aan de wand of onder een bureau) liggen precies 16 inch (40,6 cm) uit elkaar.

Met levenslange garantie door StarTech.com

Meer opslagruimte nodig? StarTech.com levert ook een 1U, 2U en 4U 19 inch beugel voor wandmontage.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Installeer netwerk- en telecommunicatie-apparatuur vlak tegen de wand
- Monteer KVM-switches of werkstations onder een bureau of werkbank om ruimte te besparen

- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven

## Eigenschappen

- Vervaardigd naar EIA-310-normen voor 19"-racks
- Wordt volledig voorgemonteerd geleverd met schroeven en moeren voor het plaatsen van apparatuur in het rack
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Apparatuur kan verticaal aan de wand worden gemonteerd of horizontaal onder een bureau
- Compatibel met de meeste 19"-rackapparatuur
- Gemaakt van massief staal voor duurzaamheid
- Wandbevestigingsopeningen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	3U
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

---

### Prestaties

Weight Capacity	125.3 lb [56.7 kg]
-----------------	--------------------

---

### Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Wordt geleverd met 40mm schroeven voor montage op hout, maar voor een ander ondergrond is extra bevestigingsmateriaal vereist.
---------	--



---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal

---

Product Measurements

Lengte product	5.9 in [15.1 cm]
Breedte product	19.8 in [50.3 cm]
Hoogte product	5.9 in [14.9 cm]
Gewicht product	32.5 oz [921.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	20.4 in [51.8 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	6.3 in [16.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 lb [1.4 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Serverrack/beugel voor verticaal wandmontage
	M5 schroeven
	M5 kooimoeren
	houtschroeven
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.