

3U 19" Wall Mount Vertical Rack Bracket, Wall Mount Patch Panel Bracket for Data/AV/IT/Computer Equipment, 3U Rack for Cabinet or Server Room, Supports 150lb (68kg) Capacity - TAA

Produkt ID: RK319WALLV



This 3U 19 in server room rack enables vertical mounting of rack-mounted equipment of any depth. Mount the bracket to a wood stud wall and position equipment vertically, maximizing space utilization and optimizing layout design. The open-frame design allows for unrestricted airflow to the mounted equipment, improving cooling.

Mount the bracket into a wall featuring wood stud construction, where studs are spaced 16in (40.6cm) apart. The patch panel wall mount rack is perfect for SoHo (small office, home office) and other small footprint applications allowing you to vertically mount up to 150lb (68kg) of standard rack equipment into this 14-gauge steel bracket. The mounting holes are positioned 16in (40.6cm) apart, matching the standard for construction framework.

The vertical wall mount network rack conveniently includes 6x wood screws, 12x M5 square cage nuts, and 12x M5 screws to attach the rack to a wall and mount your equipment.

The wall mount vertical rack is backed for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Mount networking and telecommunication equipment flush against the wall
- Mount KVM switches or workstations under a desk or work bench to free up work space
- Ideal for small and medium businesses needing rack solutions

Funktioner

- **3U VERTIKALT VÄGGMONTERAT RACK:** Det här väggfästet för patchpanel stöder 19 tums rackmonterad IT/AV/nätverk/datorutrustning med valfritt djup. Viktkapacitet: 68 kg. EIA-310- och REACH-kompatibelt. Kompakt väggmonteringsdesign för minimalt fotavtryck i serverrum/skåp
- **KLAR FÖR ANVÄNDNING:** Det väggmonterade vertikala racket levereras helt monterat och inkluderar 6x träskruvar och 12x M5-korgmuttrar och skruvar för montering av racket och utrustningen. De två monteringshålén är 40,6 cm från varandra
- **BYGGD FÖR ATT HÅLLA:** Det vertikala racket är konstruerat med en 14 G stålram. Ger ett solitt och stabilt ankare för att montera utrustning. Den pulverlackerade färgen och den invändiga hörnsvetsningen säkerställer långvarig användning och robusthet
- **CERTIFIERAD FÖRPACKNING:** Kommunikationsracket levereras med ISTA-6-certifierad förpackning som garanterar en skadefri leverans av denna monterade och färdiga produkt för att förhindra störningar. Serverrumsracket är TAA-kompatibelt
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Det här vertikala väggmonterade patchpanelfästet är designat och byggt för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	3U
Specialfunktioner	Ships Fully Assembled
Profil monteringsskenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda		
	Weight Capacity	150.0 lb [68.0 kg]
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Paketet innehåller skruvar för montering på trätor, ytterligare hårdvara krävs för andra material
Utseende		
	Färg	Svart
	Construction Material	Stål
Product Measurements		
	Produktlängd	6.1 in [15.5 cm]
	Produktbredd	19.9 in [50.5 cm]
	Produkthöjd	5.9 in [15.0 cm]
	Produktvikt	2.0 lb [0.9 kg]
Förpackning		
	Platt paket (montering krävs)	Nej
	Paketets längd	6.9 in [17.6 cm]
	Paketets bredd	21.5 in [54.5 cm]
	Paketets höjd	6.7 in [17.1 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.3 lb [1.5 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 3U vertikalt väggmonteringsfäste 12 - M5-skruvar 12 - M5 korgmuttrar 6 - träskruvar 1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.