

Armario Rack para Servidores 32U 19" 4 Columnas - Rack de Servidores con Cerradura y Seguro - Rack con Ruedas y Carriles de Montaje Ajustables para Equipo de Red

ID del Producto: RK3236BKF



Este rack para servidores proporciona 32U de espacio de almacenamiento en un armario elegante y seguro para almacenar dispositivos de montaje en rack de 19" compatibles con EIA-310, como servidores Dell, HP e IBM, junto con equipos de telecomunicaciones y A/V. El rack crea una solución de almacenamiento robusta que soporta una capacidad de carga total de 800kg.

Este rack ha sido diseñado con diferentes características que le permiten incorporar fácilmente un montón de equipos.

Con los raíles de montaje ajustables puede cambiar fácilmente la profundidad de los carriles hasta 830 mm. Estos carriles garantizan que el armario sea ampliamente compatible con sus equipos estándar montables en rack. La profundidad añadida también proporciona soporte para la gestión adicional de cables y energía detrás de su equipo.

El rack cuenta con puertos cepillados en los paneles del techo y del suelo que le permiten pasar fácilmente el cableado hacia el interior y el exterior del armario, para una gestión discreta del cableado. Los paneles del suelo y del techo también se pueden quitar, lo que le permite personalizar su configuración, y el bastidor cuenta con orejetas de conexión a tierra que le permiten conectar a tierra su equipo para una mayor protección.

Para asegurarse de que tiene una visibilidad completa de su equipo mientras lo guarda de forma segura, este rack cuenta con una elegante ventana de cristal en la puerta frontal. La puerta de cristal queda muy bien en cualquier sala de servidores, y le da la libertad de supervisar claramente los equipos sin la molestia de tener que abrir el rack.

El rack también cuenta con paneles laterales extraíbles y puertas con cerraduras independientes y mecanismos de liberación rápida que le permiten acceder fácilmente a su equipo sin dejar de mantenerlo seguro.

El armario viene en una caja de embalaje plano para reducir el volumen de envío, lo que reduce significativamente sus costes en el envío. Además, debido a que el rack está empaquetado de manera eficiente, puede almacenar fácilmente el armario, para su despliegue en una fecha posterior.

El armario cuenta con ruedas que garantizan un acceso sin problemas a los equipos montados en la parte trasera, a la vez que facilitan la movilidad por su oficina, estudio o sala de servidores. Además, la anchura y la altura del bastidor se ajustan a las puertas estándar, lo que le da la libertad de desplazar su bastidor de servidores a diferentes salas.

La puerta trasera del rack es de malla, y la puerta de cristal frontal está ventilada, trabajando juntas para aumentar el flujo de aire para proporcionar una refrigeración pasiva que es rentable y asegura que su equipo funcione a una temperatura óptima.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Armario rack para servidores de 4 columnas 32U de 19" con 4 carriles verticales y profundidad de montaje ajustable de 14.4cm a 83.8cm - Compatible con servidores/conmutadores/vídeo/AV y otros equipos de redes
- **FÁCIL ENVÍO Y MONTAJE:** Se envía compacto y en paquete plano para evitar daños y facilitar la instalación - Incluye ruedas y patas niveladoras para ofrecer más estabilidad - El rack para servidores sólo mide 162,0cm de altura
- **DISEÑO Y VENTILACIÓN:** Tiene una puerta y paneles laterales bloqueables y extraíbles con parte superior ventilada que permite el flujo de aire - Rack de 19" de 4 columnas con capacidad de peso de 800kg (estacionario) - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack de red rodante incluye hardware de montaje en rack, como 20 tuercas enjauladas/tornillos M6, arandelas de copa de PVC - Puertas delanteras/traseras y paneles laterales Llaves, 2 llaves Allen - Ruedas y patas niveladoras
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para profesionales de la informática, este armario para servidores informáticos 32U está respaldado de por vida e incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	32U
Características Especiales	Ruedas (incluidas)
	Ensamblaje Sencillo
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Patas niveladoras
	Marcas de U
Perfil para carriles de montaje	En G
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Acero con ventana de vidrio
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero

Características del panel lateral	Candado de seguridad con llave
Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero
Características de la puerta trasera	Candado con llave, cpn puerta trasera reversible y removible

Medidas del Producto

Ancho Interno	22.8 in [58 cm]
Profundidad Interna	39.0 in [99 cm]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	61.1 in [155.2 cm]
Peso del Producto	222.7 lb [101.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	33.0 in [83.8 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	5.7 in [14.4 cm]
Altura con Ruedas	63.8 in [162 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	3.5 ft [1.1 m]
Ancho de la Caja	5.3 ft [1.6 m]
Altura de la Caja	14.2 in [36.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	222.7 lb [101.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estructura de la puerta delantera
---------------------	---------------------------------------

- 1 - Estructura de la puerta posterior
- 1 - Panel Superior
- 1 - Panel Inferior
- 8 - Topes de esquina
- 2 - Ruedas
- 4 - Patas niveladoras
- 2 - Pines de bisagra de la puerta
- 40 - Tuercas Enjauladas M6
- 40 - Tornillos Enjaulados M6
- 2 - Llaves de Panel Lateral
- 1 - Llave hexagonal para tornillos M6
- 1 - Llave hexagonal para tornillos M8
- 4 - Tornillos M6 x 12mm
- 6 - Tornillos M5 x 12mm
- 2 - Montaje en paneles laterales
- 2 - Paneles inferiores con sistema de gestión de cables
- 4 - Travesaños
- 2 - Ruedas con frenos
- 40 - Arandelas acopadas M6
- 2 - Llaves de parte delantera/trasera
- 8 - Tornillos M8 x 20mm
- 8 - Arandelas M8
- 16 - Tornillos M6 x 10mm
- 8 - Tornillos M4 x 10mm

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

