

4 Post 32U Netwerkkast, Vergrendelbare 19" Patchkast voor Computer / AV / IT / Data Apparatuur, Server Rack voor Bureau/Thuis met Wielen & Verstelbare Montagerails

Productcode: RK3236BKF



Dit server rack biedt 32U opbergruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van EIA-310 conforme, 19" rackmonteerbare apparaten zoals Dell, HP en IBM servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack vormt een robuuste opslagoplossing met een maximum draagvermogen van 800 kg.

Dit rack is voorzien van diverse functies waardoor u eenvoudig een groot aantal apparaten erin kunt opbergen.

Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden aangepast tot 830 mm. Dankzij deze rails is de kast compatibel met vele van uw standaard rackmonteerbare apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur.

Het rack heeft geborstelde poorten in het plafond- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelmanagement. De vloer- en plafondpanelen kunnen ook worden verwijderd, zodat u uw eigen configuratie kunt kiezen, en het rack heeft geaarde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming.

Om te zorgen dat uw apparatuur altijd zichtbaar blijft, en deze toch veilig is opgeborgen, heeft dit rack een stijlvolle glazen raam in de deur. De glazen deur ziet er geweldig uit in elke serverruimte en geeft u de vrijheid om apparatuur te bekijken zonder uw rack te moeten openen.

Het rack heeft ook uitneembare zijpanelen met onafhankelijke sluitingen met een snelontgrendelingsmechanisme zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch op een veilige plek kunt opbergen.

Deze serverkast wordt geleverd in een platte doos om het transportvolume, en daardoor de transportkosten, aanzienlijk te verminderen. Omdat het rack bovendien efficiënt is verpakt, kunt u de kast eenvoudig opbergen, voor later gebruik.

De kast is voorzien van zwenkwielen die probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde apparatuur garanderen en eenvoudige verplaatsing in uw kantoor, studio of serverruimte mogelijk maken. Bovendien past het rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u uw server rack naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

Omdat de achterdeur van het rack bestaat uit een geperforeerde plaat en de glazen deur geventileerd is, ontstaat een goede luchtstroom voor passieve koeling, die kosten bespaart en zorgt voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur.

De bovenste afdekplaat heeft vierkante ventilatiegaten die geschikt zijn voor kooimoeren, waardoor extra apparatuur bovenop uw rack kan worden gemonteerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **VERSTELBARE DIEPTE:** 4 Post 32U 19" serverkast met 4 verticale rails en instelbare inbouwdiepte van 14,4cm tot 83,8cm; Netwerkkast is geschikt voor diverse servers / switches / data / video / AV en andere IT-netwerkkapparatuur
- **EENVOUDIGE VERZENDING EN MONTAGE:** DE 32U netwerkkast wordt compact en plat verpakt geleverd om schade te voorkomen en de installatie te vergemakkelijken; Inclusief wielen en stelvoeten voor meer stabiliteit; Patchkast is slechts 162cm hoog
- **DESIGN EN VENTILATIE:** Halfhoge serverkast met vergrendelbare en verwijderbare gaasdeuren en zijpanelen; Geventileerde bovenkant voor betere luchtstroom; 4-post 19" rack met 800kg draagvermogen (stationair); Netwerkkast is EIA/ECA-310-E compliant
- **INCLUSIEF MONTAGEMATERIAAL:** Mobiel server rack wordt geleverd met 20 M6 kooimoeren/schroeven en PVC sluitringen, sleutel sets voor-/achterdeuren en zijpanelen, 2x inbussleutel, rack montagemateriaal, wielen en stelvoeten
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze 32U serverkast werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid

Lifetime

Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	32U
Speciale functies	Zwenkwielen (meegeleverd)
	Eenvoudig monteerbaar
	Aardingslip(pen)
	Stelpoten
	U-markeringen
Montagerailprofiel	G-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staal met glazen raam
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staal
Kenmerken zijpanelen	Veiligheidsslot met sleutel
Type achterdeur	Staalgaas

	Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare deur aan achterzijde
Product Measurements		
	Interne breedte	22.8 in [58 cm]
	Interne diepte	39.0 in [99 cm]
	Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
	Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
	Hoogte product	61.1 in [155.2 cm]
	Gewicht product	222.7 lb [101.0 kg]
	Maximale montagediepte	33.0 in [83.8 cm]
	Minimale montagediepte	5.7 in [14.4 cm]
	Hoogte met wielen	63.8 in [162 cm]
Verpakkingsinfor- matie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Ja
	Lengte Verpakking	3.5 ft [1.1 m]
	Package Width	5.3 ft [1.6 m]
	Package Height	14.2 in [36.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	222.7 lb [101.0 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Voordeur
		1 - Achterdeur
		1 - Bovenpaneel
		1 - Onderpaneel

- 8 - Hoekbeschermers
- 2 - wielen
- 4 - Stelpoten
- 2 - Deurscharnierpennen
- 40 - M6 kooimoeren
- 40 - M6 kooischroeven
- 2 - sleutels zijpaneel
- 1 - M6 inbussleutel
- 1 - M8 inbussleutel
- 4 - M6 x 12 mm schroeven
- 6 - M5 x 12 mm schroeven
- 2 - Zijpaneel
- 2 - Onderpanelen met kabelmanagement
- 4 - Dwarsstangen
- 2 - Zwenkwielen met rem
- 40 - M6 Cup onderleggringen
- 2 - Voor-/achterdeursleutels
- 8 - M8 x 20 mm schroeven
- 8 - M8 onderleggringen
- 16 - M6 x 10 mm schroeven
- 8 - M4 x 10 mm schroeven

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.