

4U 19" vertikalt rackfäste i stål för väggmontering av utrustning

Produkt ID: RK419WALLV



RK419WALLV 4U rackfäste för väggmontering erbjuder en mångsidig lagringslösning som gör att utrustning (nätverksenheter, grenuttag, patchpaneler) kan monteras vertikalt (jämnt mot väggen) för att spara plats. Alternativt kan 4U-fästet installeras under ett skrivbord för horisontell installation så att installerad utrustning enkelt kan nås direkt från arbetsplatsen. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Väggmonteringsfästet är perfekt för hemma- eller småföretagsmiljöer och ger platsbesparande installationer där ett serverskåp i full storlek inte får plats.

Fästets monteringshål (används för montering på vägg eller undersida av skrivbord) passar i stort sett vilken tak-/väggyta som helst och sitter 16 tum ifrån varandra för att matcha standarder inom konstruktion.

Behöver du mer lagringsutrymme? StarTech.com har även ett 1U 19in väggmonteringsfäste, ett 2U 19in väggmonteringsfäste och ett 3U 19in väggmonteringsfäste.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera utrustning för nätverk och telekommunikation jämnt mot en vägg

- Montera KVM-switchar eller arbetsstationer under ett skrivbord eller arbetsbänk för att frigöra yta
- Idealisk för små och medelstora företag som behöver racklösningar

Funktioner

- **4U VERTIKALT VÄGGMONTERAT RACK:** Det här väggfästet för patchpanel stöder 19 tums rackmonterad IT/AV/nätverk/datorutrustning med valfritt djup. Viktkapacitet: 56,7 kg. EIA-310- och REACH-kompatibelt. Kompakt väggmonteringsdesign för minimalt fotavtryck i serverrum/skåp
- **KLAR FÖR ANVÄNDNING:** Det väggmonterade vertikala racket levereras helt monterat och inkluderar 6x träskruvar och 12x M5-korgmutterar och skruvar för montering av racket och utrustningen. De två monteringshålerna är 40,6 cm från varandra
- **BYGGD FÖR ATT HÅLLA:** Det vertikala racket är tillverkat av solitt stål för hållbarhet. Ger ett solitt och stabilt ankare för att montera utrustning. Den pulverlackerade färgen och den invändiga hörnsvetsningen säkerställer långvarig användning och stabilitet
- **MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET:** Detta TAA-kompatibla 4U vertikala rackmonteringsfäste med flera användningsområden gör det möjligt att montera servrar, nätverksswitchar, patchpaneler eller AV-utrustning vertikalt för enkel åtkomst till utrustning där ett helt rack inte är önskvärt
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Det här vertikala väggmonterade patchpanelfästet är designat och byggt för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	4U
Profil monteringskenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity	125.0 lb [56.7 kg]
-----------------	--------------------

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. Paketet innehåller skruvar på 1½" för montering på trätytor, extra utrustning behövs för andra material

Utseende

Färg Svart
Construction Material Stål

Product Measurements

Produktlängd 5.9 in [15.1 cm]
Produktbredd 19.8 in [50.4 cm]
Produkthöjd 7.6 in [19.3 cm]
Produktvikt 2.4 lb [1.1 kg]

Förpackning

Platt paket (montering krävs) Nej
Paketets längd 8.6 in [21.9 cm]
Package Width 21.6 in [54.9 cm]
Paketets höjd 7.0 in [17.9 cm]
Fraktvikt (förpackning) 4.1 lb [1.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet
1 - Vertikalt fäste för väggmontering
16 - M5 korgmuttrar
16 - M5-skruvar
6 - träskruvar
1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.