

## Rack de serveur en acier à fixation murale - 4U

N° de produit: RK419WALVO



Le rack 4U en acier à fixation latérale 19 po RK419WALVO est un rack de serveur 4U à fixation murale, qui offre une solution robuste pour le montage de votre équipement réseau, de télécommunication ou de serveur. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Ce rack de serveur peut être fixé dans une salle de serveurs ou un bureau, ou au-dessus de l'ouverture d'une porte dans les pièces à espace réduit, qui ne permettent pas d'installer un rack d'équipement de dimension ordinaire, augmentant ainsi votre espace de travail et permettant d'accéder facilement à l'équipement.

Ce rack est conforme aux normes EIA-RS310 et permet de monter votre équipement à la verticale. L'équipement non montable en rack peut être installé en utilisant le rack comme boîtier mural.

Les trous de fixation du support (utilisés pour une fixation murale ou sous le bureau) sont espacés de 40,6 cm pour correspondre aux mesures entre les poteaux de construction standard.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Montez des serveurs et de l'équipement de télécommunication le long du mur

- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'un centre commercial de vente au détail
- Installez un serveur lame à tout endroit d'un bureau sans avoir à disposer de toute une salle de serveurs
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

## Spécifications techniques

- **FACILE À UTILISER** : Ce rack mural 4U peut être monté verticalement sur un mur, ce qui permet d'étendre votre espace de travail et de garder les équipements facilement accessibles
- **GAGNEZ DE L'ESPACE** : Parfaite pour les environnements SOHO, l'armoire réseau murale offre une installation peu encombrante pour les environnements qui n'ont pas l'espace nécessaire pour un rack d'équipement de serveur de taille normale
- **CONCEPTION STRUCTUREE** : Construit selon les normes EIA-RS310 pour les racks de 19 pouces, le rack vertical pour serveurs à montage mural présente une conception robuste en acier
- **CONFORME AU TAA** : Ce rack de serveur 4U à montage mural est conforme aux exigences de la loi américaine sur les accords commerciaux (TAA), permettant aux gouvernements d'acheter des produits GSA Schedule
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce rack de serveur mural est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

### Matériel

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Politique de garantie          | Lifetime                    |
| Fixation sur le mur            | Oui                         |
| Type de rack                   | 2 montants                  |
| Type de cadre                  | Armoire fermée              |
| Hauteur U                      | 4U                          |
| Caractéristiques particulières | Livré complètement assemblé |
|                                | Fixation murale             |
| Profil de rail de              | L-Shape                     |

montage

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l'industrie EIA/ECA-310-E

---

Performance

Weight Capacity 61.1 lb [27.7 kg]

---

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

---

Product Measurements

Largeur interne 19.5 in [49.6 cm]

Profondeur interne 19.5 in [49.6 cm]

Longueur du produit 22.0 in [55.8 cm]

Largeur du produit 19.8 in [50.4 cm]

Hauteur du produit 8.2 in [20.9 cm]

Poids du produit 22.0 lb [10.0 kg]

Profondeur de montage maximal 18.9 in [48 cm]

---

Informations d'emballage

Emballage à plat Non

Longueur du Paquet 22.5 in [57.2 cm]

Package Width 20.9 in [53.0 cm]

Package Height 9.5 in [24.2 cm]

Poids brut 26.0 lb [11.8 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rack à fixation murale 4U RK419WALVO  
16 - Vis n° 10-32

16 - Écrous cage n° 10-32

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis