

Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas

ID del Producto: RK419WALVO



El modelo RK419WALVO es un rack 4U de acero macizo de 19 pulgadas para montaje lateral sobre pared y constituye una solución resistente para instalar sus equipos de telecomunicaciones, redes o servidores. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Apto para instalación en salas de servidores, oficinas o sobre la parte superior de puertas en salas donde no hay suficiente espacio para un rack de tamaño grande, permitiendo así ampliar su espacio de trabajo y mantener de forma fácil el acceso al equipo.

El rack está fabricado según las normas EIA-RS310 y permite el montaje de equipos verticalmente: los equipos no apropiados para montaje en rack se pueden instalar como estantería de pared.

Los agujeros de montaje del soporte (utilizado para el montaje en pared o sobre el lado inferior de una mesa/escritorio) están situados a exactamente 40,6cm de distancia entre sí, lo cual se ajusta a la norma para la fácil instalación de tornillos.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite instalar equipos de telecomunicaciones y servidores al ras de la pared
- Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en una oficina, almacén o supermercado
- Permite instalar un servidor blade en cualquier lugar dentro de una oficina sin necesidad de una sala de servidores
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos en toda la organización

Características

- **FÁCIL DE USAR:** Este rack de montaje en pared 4U puede instalarse verticalmente a una pared, ampliando su espacio de trabajo y manteniendo los equipos fácilmente accesibles
- **AHORRA ESPACIO:** Perfecto para entornos SOHO, el gabinete de red de montaje en pared ofrece una instalación que ahorra espacio para entornos que carecen del espacio necesario para un rack de equipos de servidor de tamaño completo
- **DISEÑO SÓLIDO:** Fabricado conforme a las normas EIA-RS310 para bastidores de 19 pulgadas, el bastidor vertical montable en pared para servidores presenta un diseño de acero resistente
- **CUMPLE CON LA TAA:** Este bastidor para servidor 4U de montaje en pared cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales de EE.UU. (TAA), lo que permite las compras gubernamentales GSA Schedule
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este bastidor para servidor de montaje en pared está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	4U
Características Especiales	Se envía totalmente ensamblado
	Montaje en Pared

Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	61.1 lb [27.7 kg]
--------------------	-------------------

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Medidas del Producto

Ancho Interno	19.5 in [49.6 cm]
Profundidad Interna	19.5 in [49.6 cm]
Longitud del Producto	22.0 in [55.8 cm]
Ancho del Producto	19.8 in [50.4 cm]
Altura del Producto	8.2 in [20.9 cm]
Peso del Producto	22.0 lb [10.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	18.9 in [48 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	22.5 in [57.2 cm]
Ancho de la Caja	20.9 in [53.0 cm]
Altura de la Caja	9.5 in [24.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	26.0 lb [11.8 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Rack de Montaje en Pared 4U RK419WALVO
	16 - Tornillos #10-32
	16 - Tuercas Jaula #10-32

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.