

4U wandmonteerbare serverrack

Productcode: RK419WALVO



Het RK419WALVO 4U 19-inch Steel Side Mount Rack is een aan de wand te monteren, solide stalen 4U rack, dat een robuuste oplossing biedt voor het monteren van uw telecom-, netwerk- of serverapparatuur. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Dit server rack kan worden gemonteerd in een serverruimte, kantoor of boven een deur in ruimtes die niet groot genoeg zijn voor een volledig rack, waardoor uw werkomgeving wordt uitgebreid en uw apparatuur gemakkelijk toegankelijk blijft.

Het rack is gemaakt volgens EIA-RS310 normen en biedt de mogelijkheid apparatuur verticaal te monteren - bij de installatie van niet in een rack te monteren apparatuur kan het rack als een wandhouder worden gebruikt.

De steunmontagegaten (voor montage op een wand of onder het bureau) zijn aangebracht op een afstand van precies 40,6 cm, wat overeenkomt met de afmetingen van standaard wandbevestigingsbalken ('studs') voor een eenvoudige installatie.

Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Installeer servers en telecommunicatie-apparatuur vlak tegen de wand
- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de

muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.

- Installeer een blade server waar dan ook in een kantoor zonder speciale serverruimte
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

Eigenschappen

- Met de meegeleverde optionele 4U stalen plaat kan het rack worden gebruikt als een wandbehuizing/plank voor allerlei niet in een rack monteerbare apparatuur
- Wandbevestigingsopeningen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Compatibel met de meeste 19"-rackapparatuur
- Gemaakt van massief staal voor duurzaamheid
- Vervaardigd naar EIA-RS310-normen voor 19"-racks

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	4U
Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	61.2 lb [27.7 kg]
-----------------	-------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Product Measurements

Interne breedte	19.5 in [49.6 cm]
Interne diepte	19.5 in [49.6 cm]
Lengte product	22.0 in [55.8 cm]
Breedte product	19.8 in [50.4 cm]
Hoogte product	8.2 in [20.9 cm]
Gewicht product	22.1 lb [10 kg]
Maximale montagediepte	18.9 in [48 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	22.7 in [57.6 cm]
Package Width	21.3 in [54 cm]
Package Height	9.2 in [23.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	26.3 lb [11.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4U-rack voor wandmontage
	#10-32 paneelschroeven
	#10-32 Cage Nuts

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

