

4U vertikalt väggmonterat serverrackskåp - 18,9 tum djupt - 2 stolpar - 27 kg -
19-tums stålskåp med lågprofil för nätverksutrustning

Produkt ID: RK419WALVO



RK419WALVO 4U 19-tums sidomonteringsrack i stål är ett väggmonterbart 4U-rack i massivt stål som erbjuder en robust lösning för montering av telekom-, nätverks- eller serverutrustning. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven i US Federal Trade Agreements Act (TAA), vilket möjliggör statliga GSA Schedule-inköp.

Detta serverrack kan monteras i ett serverrum, på ett kontor eller ovanför en dörröppning i rum som saknar tillräckligt med golvyta för ett fullstort rack, vilket utökar din arbetsyta och gör utrustningen lättillgänglig.

Racket är konstruerat enligt EIA-RS310-standard och gör det möjligt att montera utrustning vertikalt - icke-rackmonterad utrustning kan installeras med hjälp av rack som vägghölje.

Fästets monteringshål (används för montering på vägg eller skrivbordets undersida) är placerade med exakt 41 cm mellanrum, vilket matchar standardmått för byggnadsreglar för enkel installation.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera servrar och telekommunikationsutrustning plant mot väggen
- Perfekt för installation av nätverksväxlar där de inte sitter i vägen i avdelningskontor, lager eller storköp
- Installera en bladserver var som helst på ett kontor utan ett komplett serverrum
- Perfekt för små till medelstora företag som behöver små racklösningar på olika ställen inom organisationen

Funktioner

- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Detta väggmonterade 4U-rack kan monteras vertikalt på väggen, vilket utökar arbetsytan och gör utrustningen lättillgänglig
- **SPARAR UTRYMME:** Det väggmonterade nätverksskåpet är perfekt för SoHo-miljöer och erbjuder en utrymmessparande installation för miljöer som saknar utrymme för ett fullstort serverutrustningsrack
- **KRAFTIG KONSTRUKTION:** Det vertikala väggmonterbara serverstället är konstruerat enligt EIA-RS310 19-tums rackstandard och har en robust stålkonstruktion
- **TAA-KOMPATIBEL:** Detta TAA-kompatibla 4U-väggmonterade serverrack uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Det här väggmonterbara serverracket är designat och byggt för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Inneslutet skåp
U-höjd	4U
Specialfunktioner	Ships Fully Assembled
	Kan monteras på väggen
Profil monteringsskenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)

	Industristandarder	EIA/ECA-310-E
Prestanda	Weight Capacity	61.1 lb [27.7 kg]
Utseende	Färg	Svart
Product Measurements	Inre bredd	19.5 in [49.6 cm]
	Inre djup	19.5 in [49.6 cm]
	Produktlängd	22.0 in [55.8 cm]
	Produktbredd	19.8 in [50.4 cm]
	Produkthöjd	8.2 in [20.9 cm]
	Produktvikt	22.0 lb [10.0 kg]
	Maximalt monteringsdjup	18.9 in [48 cm]
Förpackning	Platt paket (montering krävs)	Nej
	Paketets längd	22.5 in [57.2 cm]
	Paketets bredd	20.9 in [53.0 cm]
	Paketets höjd	9.5 in [24.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	26.0 lb [11.8 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - RK419WALVO 4U väggmonterat rack
		16 - # 10-32 skruvar
		16 - # 10-32 korgmuttrar

Warranty Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.