

4U 19 inch Beveiligd Serverrack Horizontale Wandmontage - inclusief 2 Ventilatoren

Productcode: RK419WALVSGB



Het RK419WALVSGB 4U 19 inch Beveiligde Serverrack voor Horizontale Wandmontage is een afsluitbare, massief stalen opbergrek dat een robuuste oplossing biedt voor het aan de wand monteren van telecommunicatie-, netwerk- of serverapparatuur, en bevat twee ventilatoren van 120mm voor een betere luchtstroom. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Dit 4U-rack kan aan de wand worden gemonteerd in een serverruimte, kantoor of boven een deuropening in ruimtes waar geen plaats is voor een standaard rack, wat zorgt voor meer werkruimte en uw apparatuur beveiligt tegen ongeoorloofde toegang. De bevestigingsopeningen (voor montage aan de wand of onder een bureau) liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een eenvoudige installatie.

Het naar EIA-RS310-normen vervaardigde serverrack is aan de voorzijde voorzien van een scharnierende, afsluitbare afdekking, maar ook het rack zelf kan worden afgesloten. Apparatuur kan er horizontaal in worden gemonteerd, maar niet in een rack monteerbare apparatuur kan er ook verticaal in worden geplaatst met de meegeleverde onderkant, waarbij het rack aan de wand wordt gemonteerd.

Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Installeer servers en telecommunicatie-apparatuur veilig en vlak tegen de wand

- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de wand in een kantoor, magazijn of winkelhal.
- Installeer een grote server waar dan ook in een kantoor zonder speciale serverruimte en beveilig deze tegen ongeoorloofde toegang
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine en veilige rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

Eigenschappen

- De meegeleverde optionele 4U stalen plaat dient als plank waarmee het rack kan worden gebruikt als wandbehuizing voor allerlei niet in een rack monteerbare apparatuur
- Scharnierende, afsluitbare voorkant
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Zowel de afdekking als het rack zelf zijn afzonderlijk afsluitbaar voor verschillende beveiligingsniveaus
- Inclusief 2 ventilatoren van 120 mm
- Wandbevestigingsopeningen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
- Compatibel met de meeste 19"-rackapparatuur
- Massief stalen uitvoering
- Vervaardigd naar EIA-RS310-normen voor 19"-racks

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	4U
Speciale functies	Aardingslip(pen)
	Afsluitbare bovenplaat
	Volledig gemonteerd geleverd



wandmonteerbaar

Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Inclusief twee ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Airflow Rate	106 CFM
Hoorbare ruis	46 dbA bij 1 meter
Weight Capacity	150.3 lb [68 kg]

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staal
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staal

Product Measurements

Interne breedte	19.1 in [48.5 cm]
Interne diepte	23.0 in [58.5 cm]
Lengte product	25.4 in [64.4 cm]
Breedte product	28.4 in [72.1 cm]
Hoogte product	8.6 in [21.9 cm]
Gewicht product	44.0 lb [19.9 kg]
Maximale montagediepte	20.5 in [52.1 cm]

Verpakkingsinform



atie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	30.5 in [77.4 cm]
Package Width	28.0 in [71.0 cm]
Package Height	11.3 in [28.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	51.0 lb [23.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	RK419WALVS 4U-rack voor wandmontage
	Set sleutels
	UK to EU Plug Converter
	#10-32 paneelschroeven
	Nr. 10-32 kooimoeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

