

## Gabinete para Rack de Servidores de 42U y 36 Pulgadas con Puerta de Malla de Acero

ID del Producto: RK4236BK



El Gabinete Rack de Servidores 42U de 36 Pulgadas, modelo RK4236BK, con puerta de malla de acero, ofrece una excelente calidad a precio asequible, además de que su innovador diseño, con puerta trasera dividida, ayuda a ahorrar espacio en la sala de servidores.

El Gabinete de Servidores de 42U y 36 Pulgadas incluye un sistema integrado de gestión de cableado que simplifica la planeación y la instalación de equipo de montaje en rack con un espaciado de rieles claramente marcado. Además, sus rieles frontales y traseros ajustables le permiten modificar las profundidades de montaje para ajustarse a casi cualquier equipo de montaje en rack.

La línea RK de gabinetes DuraRak de StarTech.com está compuesta por racks modulares, diseñados para ajustarse a cualquier sala de servidores. El rack RK4236BK está disponible también en un diseño de marco abierto (RK4236BKNS), por lo que es posible unir varios gabinetes utilizando solamente 2 paneles laterales - ahorrando costos e incrementando el flujo de aire pasivo.

Respaldado por la Garantía de por Vida de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Almacenamiento duradero para servidores de montaje en rack, switches KVM y equipo para redes

- Sala de edición de Audio/Video, equipos de montaje en rack para estudios de radio o televisión

## Características

- Incluye puertas frontales y traseras con seguro
- Puerta trasera dividida que minimiza el espacio de acceso requerido en la parte de atrás del gabinete
- Acceso lateral sin problemas a equipos instalados, gracias a los paneles laterales de peso ligero, de 3 piezas
- Puertas traseras y delanteras fácilmente removibles y reversibles
- Incluye un sistema de gestión de cableado integrado
- Fabricado con estructura de acero soldada
- Se envía totalmente armado

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	42U
Características Especiales	Ruedas (incluidas)
Se envía totalmente ensamblado	
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E	

---

### Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	2205.0 lb [1000 kg]
-----------------------------------	---------------------

---

### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta	Malla de Acero

**Delantera**

Características de la puerta delantera      Candado de seguridad con llave

Tipo de Panel Lateral      Acero

Tipo de Puerta Trasera      Malla de Acero

---

**Medidas del Producto**

Ancho Interno      18.3 in [46.5 cm]

Profundidad Interna      28.0 in [71.1 cm]

Longitud del Producto      0.0 in [0.0 cm]

Ancho del Producto      0.0 in [0.0 cm]

Altura del Producto      0.0 in [0.0 cm]

Peso del Producto      4624.3 oz [131000.0 g]

Profundidad Máxima de Montaje      29.9 in [76 cm]

Altura con Ruedas      78.7 in [199.8 cm]

---

**Información de la Caja**

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)      No

Longitud de la Caja      26.4 in [67.0 cm]

Ancho de la Caja      38.2 in [97.0 cm]

Altura de la Caja      6.6 ft [2.0 m]

Peso (de la Caja) del Envío      310.9 lb [141.0 kg]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja      1 - DuraRak 42U de 36 pulgadas

1 - Sistema de gestión de cables integrado

4 - Pies niveladores

4 - Tapas de acceso de cables

1 - Llave Allen para retirar el contenedor de embalaje

1 - Juego de llaves para puertas y laterales

1 - Caja de tornillos de montaje

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

