

## Rack Serveur 42U à 4 Montants, Rack de Données 19" pour le Montage d'Équipements Audiovisuels/IT et d'Ordinateur, Armoire Serveur à Roulettes, Stockage Réseau Industriel de Grande Taille

Nº de produit: RK4236BKB



Cette armoire serveur de 42U offre un espace de stockage sécurisé pour les dispositifs en rack conformes à la norme EIA-310 de 19 pouces tels que les serveurs Dell, HP et IBM, ainsi que les équipements de télécommunication et audiovisuels. L'armoire serveur offre une solution économique mais robuste, avec une capacité de charge totale de 907 kg (2000 lb).

### Installation d'équipement sans tracas

Ce rack réseau est livré assemblé, offrant un déploiement sans tracas.

Avec des rails de montage réglables, vous pouvez facilement changer la profondeur des rails de 6 à 36 pouces (152.4 mm - 914.4 mm) pour prendre en charge un équipement pleine profondeur. La profondeur supplémentaire prend également en charge la gestion supplémentaire des câbles et de l'alimentation derrière votre équipement.

Les panneaux supérieur et inférieur ont des caches d'accès aux câbles amovibles, offrant un accès facile à la gestion des câbles. Le rack dispose également d'un fil de mise à la terre, pouvant être utilisé à l'avant ou à l'arrière, vous permettant de mettre à la terre votre équipement pour une protection supplémentaire.

### Gardez votre équipement sécurisé, au frais et accessible

Pour aider à maintenir la sécurité de votre équipement en rack, ce rack dispose d'une porte avant réversible permettant différentes configurations de rack. Les portes avant et arrière sont verrouillables, et la conception en treillis augmente le flux d'air pour assurer un refroidissement passif.

Le rack dispose également de panneaux latéraux facilement amovibles et verrouillables, permettant un accès rapide à votre équipement tout en le maintenant sécurisé.

Manœuvrabilité maximale, avec roulettes incluses

L'armoire est équipée à la fois de roulettes et de pieds de mise à niveau déjà installés, offrant une facilité de déplacement dans votre bureau, studio ou salle serveur. De plus, la largeur et la hauteur du rack passent à travers les portes standard, offrant la liberté de déplacer votre rack selon les besoins.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Déploiement dans les salles de serveurs et les centres de données pour optimiser l'espace et sécuriser votre équipement
- Installez facilement les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, les équipements de gestion de réseau et les consoles d'armoire
- Rangez vos équipements de diffusion audio/vidéo montés en rack dans votre salle de montage ou votre studio de télévision

## Spécifications techniques

- PROFONDEUR RÉGLABLE : Armoire rack 42U à 4 montants avec 4 rails verticaux et profondeur de montage réglable (15,2cm à 91,4cm); Le rack IT 19" est compatible avec un grand nombre de serveurs/switchs/vidéo/AV/données/équipement de réseau IT
- CONCEPTION ET VENTILATION : Armoire rack 42U avec portes et panneaux latéraux verrouillables et amovibles, haut ventilé permettant la circulation de l'air; 4 poteaux 19" avec une capacité de poids de 900kg (stationnaire); Conforme à la norme EIA/ECA-310-E
- ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ : Le boîtier de l'armoire réseau est livré entièrement assemblé; Il comprend 52 vis M6/52 écrous M6/52 rondelles/1 clé hexagonale/2 clés pour les panneaux latéraux/2 clés pour les portes; Conforme à la norme EIA/ECA-310-E
- SÉCURITÉ ET VENTILATION : L'armoire rack 42U est équipée de portes grillagées verrouillables et de panneaux latéraux amovibles avec serrures à déclenchement rapide qui sécurisent votre équipement tout en augmentant la circulation de l'air
- MOBILITÉ MAXIMALE : L'armoire informatique à 4 montants en acier durable est livrée avec des roulettes et des pieds de nivellation déjà installés, ce qui facilite la mobilité de votre bureau, de votre studio ou de votre salle de serveurs

---

**Matériel**

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	42U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Roulettes (incluses)
	Patte(s) de mise à la terre
	Pieds de mise à niveau
	Livré complètement assemblé
	Marquage U
Profil de rail de montage	G-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

**Performance**

Weight Capacity (Stationary)	1999.9 lb [907 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	396.9 lb [180 kg]

---

**Caractéristiques physiques**

Couleur	Noir
Type de porte avant	Maille d'acier
Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible

---

Type de panneau latéral	Acier
Caractéristiques du panneau latéral	Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
Type de panneau arrière	Maille d'acier
Caractéristiques de la porte arrière	Verrouillage sécurisé à clé

---

**Product Measurements**

Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	23.6 in [60.0 cm]
Hauteur du produit	6.5 ft [2.0 m]
Poids du produit	275.6 lb [125.0 kg]
Profondeur de montage maximal	36.0 in [91.4 cm]
Profondeur de montage minimale	6.0 in [15.2 cm]
Hauteur avec roulettes	80.7 in [205.1 cm]

---

**Informations d'emballage**

Emballage à plat	Non
Longueur du Paquet	3.6 ft [1.1 m]
Largeur du Paquet	26.8 in [68.0 cm]
Hauteur du Paquet	7.2 ft [2.2 m]
Poids brut	285.5 lb [129.5 kg]

---

**Contenu du paquet**

Inclus dans le paquet	1 - Armoire 52 - Vis M6 52 - Écrous cage M6
-----------------------	---

52 - Rondelles

1 - Clé hexagonale

2 - Touches du Panneau Latéral

2 - Clés de porte

1 - Manuel d'utilisation

---

Informations de  
garantie

Warranty

5 Ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

