

Armadio Rack 19" 42U a 4 Montanti - Server Rack 19 Pollici per Switch e Dispositivi di Rete/AV/IT - Rack Dati Ventilato, Serratura e Cerniere nel Pannello Posteriore

ID prodotto: RK4236BKB



Questo armadio rack per server 42U offre uno spazio sicuro per l'archiviazione di dispositivi a rack 19" conformi allo standard EIA-310 come server Dell, HP e IBM, nonché apparecchiature di telecomunicazione e A/V. Il rack per server rappresenta una soluzione economica ma robusta, con una capacità di carico totale di 907 kg.

Installazione delle apparecchiature senza problemi

Questo rack di rete viene fornito già assemblato, garantendo un'installazione senza problemi.

Grazie alle guide di montaggio regolabili, è possibile modificare facilmente la profondità delle guide da 152,4mm - 914,4mm per supportare apparecchiature a tutta profondità. La profondità extra supporta anche la gestione aggiuntiva dei cavi e dell'alimentazione dietro le apparecchiature.

Sia il pannello superiore che quello inferiore sono dotati di una copertura rimovibile per l'accesso ai cavi, che consente un facile accesso alla gestione dei cavi. Il rack è inoltre dotato di un cavo di messa a terra, che può essere utilizzato nella parte anteriore o posteriore, consentendo di mettere a terra le apparecchiature per una maggiore protezione.

Mantieni le tue apparecchiature sicure, fresche e accessibili

Per garantire la sicurezza delle apparecchiature montate su rack, questo rack è dotato di una porta anteriore reversibile che consente diverse configurazioni di rack. Le porte anteriori e posteriori sono entrambe bloccabili e il design a rete aumenta il flusso d'aria per garantire un raffreddamento passivo.

Il rack è inoltre dotato di pannelli laterali facilmente rimovibili e bloccabili, che consentono un rapido accesso alle apparecchiature pur mantenendole al sicuro.

Massima manovrabilità, con rotelle incluse

L'armadio enclosure è dotato di rotelle e piedini di livellamento già installati, per facilitare la mobilità all'interno dell'ufficio, dello studio o della sala server. Inoltre, la larghezza e l'altezza del rack si adattano alle porte standard, garantendo la libertà di spostare il rack in base alle esigenze.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Installazione in sale server e centri dati per massimizzare lo spazio e mantenere al sicuro le apparecchiature
- Installazione di server, switch KVM, dispositivi di rete e console per armadietti montabili in rack
- Installazione sicura in rack delle apparecchiature audio/video per le trasmissioni in broadcast in sale di registrazione o studi televisivi

Caratteristiche

- PROFONDITÀ REGOLABILE: server rack 42U a 4 montanti con 4 guide verticali e profondità di montaggio regolabile (15,2-91,4cm); il rack IT da 19" è compatibile con un ampio numero di server, switch, video, AV, dati, apparecchiature di rete IT
- DESIGN E VENTILAZIONE: armadio rack 42U dotato di porta e pannelli laterali bloccabili e rimovibili, con parte superiore ventilata che consente il flusso d'aria. Rack 19" a 4 montanti con capacità di carico stazionario di 900 kg. Conforme a EIA/ECA-310-E
- PRE-ASSEMBLATO: L'armadietto di rete viene spedito completamente assemblato. Include 52x viti M6, 52x dadi a gabbia M6, 52x rondelle, 1x chiave esagonale, 2x chiavi per il pannello laterale e 2x chiavi per la porta. Server Rack conforme a EIA/ECA-310-E
- SICUREZZA E VENTILAZIONE: l'armadio rack 42U è dotato di porte a rete con serratura e pannelli laterali rimovibili con serrature indipendenti a sgancio rapido, che mantengono le sue apparecchiature al sicuro e aumentano il flusso d'aria e la ventilazione
- MASSIMIZZA LA MOBILITÀ: l'armadio rack IT a 4 montanti in acciaio resistente è dotato di rotelle e piedini di livellamento già installati, per facilitare la mobilità del suo ufficio, studio o sala server

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	42U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili
	Rotelle (incluse)
	Perni di messa a terra
	Piedini di livellamento
	Consegna con assemblaggio completo
	Marcature per unità rack
Profilo guida di montaggio	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	1999.9 lb [907 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	396.9 lb [180 kg]

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo sportello anteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Tipo pannello laterale	Acciaio
Caratteristiche dei pannelli laterali	Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali rimovibili

Tipo sportello posteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello sportello posteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave

Product Measurements

Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	23.6 in [60.0 cm]
Altezza prodotto	6.5 ft [2.0 m]
Peso prodotto	275.6 lb [125.0 kg]
Profondità di montaggio massima	36.0 in [91.4 cm]
Profondità di montaggio minima	6.0 in [15.2 cm]
Altezza con ruote orientabili	80.7 in [205.1 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Lunghezza Confezione	3.6 ft [1.1 m]
Larghezza del Pacco	26.8 in [68.0 cm]
Altezza del Pacco	7.2 ft [2.2 m]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Armadio Rack
	52 - Viti M6
	52 - Dadi a gabbia M6

52 - Rondelle

1 - Chiave a brugola

2 - Chiavi del pannello laterale

2 - Chiavi della porta

1 - Manuale utente

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

