

Rack Gabinete de Equipos de 4 PostesColumnas 42U - Profundidad de 36in - Rack Gabinete de 19 Pulgadas con Ruedas - Almacenamiento de Tamaño Completo Industrial para Redes

ID del Producto: RK4236BKB



Este armario rack para servidores 42U proporciona un espacio de almacenamiento seguro para guardar dispositivos de montaje en rack de 19" compatibles con EIA-310, como servidores Dell, HP e IBM, así como equipos de telecomunicaciones y A/V. El rack para servidores ofrece una solución económica a la vez que robusta, con una capacidad de carga total de 907kg.

Instalación de Equipos sin Complicaciones

Este rack de red viene ensamblado, proporcionando un despliegue sin complicaciones.

Con los rieles de montaje ajustables, puede cambiar fácilmente la profundidad del carril de 152.4 mm a 914.4 mm (6 a 36 pulg.) para soportar equipos de profundidad completa. La profundidad adicional también admite la gestión adicional de cables y alimentación eléctrica detrás de su equipo.

Tanto el panel superior como el inferior cuentan con tapas de acceso a cables extraíbles que facilitan el acceso para la gestión de cables. El rack también cuenta con un cable de toma de tierra, que se puede utilizar en la parte delantera o trasera, lo que le permite conectar a tierra su equipo para una mayor protección.

Mantenga su Equipo Seguro, Fresco y Accesible

Para ayudar a mantener su equipo montado en rack seguro, este rack cuenta con una puerta frontal reversible que permite diferentes configuraciones de rack. Tanto la puerta delantera como la trasera se pueden cerrar con llave, y el diseño de malla aumenta el flujo de aire para proporcionar una refrigeración pasiva.

El rack también cuenta con paneles laterales fácilmente desmontables y bloqueables, que permiten un acceso rápido a su equipo sin dejar de mantenerlo seguro.

Máxima Maniobrabilidad, con Ruedas Incluidas

El rack viene con ruedas y patas niveladoras ya instaladas, lo que facilita la movilidad por su oficina, estudio o sala de servidores. Además, la anchura y la altura del armario caben por las puertas estándar, proporcionando la libertad de mover su gabinete según sea necesario.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Despléguelo en salas de servidores y centros de datos para maximizar el espacio y mantener sus equipos seguros
- Instale servidores de montaje en rack, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de armario
- Aloje equipos de audio/video montados en bastidor para la difusión en su sala de edición o estudio de televisión

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Gabinete rack para servidores 42U de 4 postes con 4 rieles verticales y profundidad de montaje ajustable (15.2-91.4cm) - Compatible con un amplio número de servidores / conmutadores / AV / datos / equipos de red IT
- **DISEÑO Y VENTILACIÓN:** El rack para computadora 42U tiene puerta y paneles laterales bloqueables y desmontables con parte superior ventilada que permite el flujo de aire - 4 Postes y 19" con capacidad de peso de 900kg (estacionario) - EIA/ECA-310-E
- **TOTALMENTE ENSAMBLADO:** El rack se envía completamente armado - Incluye 52 tornillos M6, 52 tuercas M6 jaula, 52 arandelas, 1 llave hexagonal, 2 llaves para paneles laterales y 2 llaves para puertas - El rack cumple la normativa EIA/ECA-310-E
- **SEGURIDAD Y VENTILACIÓN:** Posee puertas de malla con cerradura y paneles laterales desmontables con cierres rápidos independientes que mantienen su equipo seguro a la vez que aumentan el flujo de aire para favorecer la refrigeración pasiva
- **MAXIMICE LA MOVILIDAD:** El gabinete rack de acero duradero de 4 postes viene con ruedas y patas niveladoras ya instaladas, lo que facilita la movilidad de su oficina, estudio o sala de servidores

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	42U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Ruedas (incluidas)
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Patas niveladoras
	Se envía totalmente ensamblado
Perfil para carriles de montaje	Marcas de U
	En G
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	1999.9 lb [907 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	396.9 lb [180 kg]

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero

Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero
Características de la puerta trasera	Candado de seguridad con llave

Medidas del Producto

Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	6.5 ft [2.0 m]
Peso del Producto	275.6 lb [125.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	36.0 in [91.4 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	6.0 in [15.2 cm]
Altura con Ruedas	80.7 in [205.1 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	3.6 ft [1.1 m]
Ancho de la Caja	26.8 in [68.0 cm]
Altura de la Caja	7.2 ft [2.2 m]
Peso (de la Caja) del Envío	285.5 lb [129.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Armario para Rack
	52 - Tornillos M6
	52 - Tuercas Jaula M6

52 - Arandelas

1 - Llave Hexagonal

2 - Llaves de Panel Lateral

2 - Llaves de Puerta

1 - Manual del Usuario

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.